

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Bandeau de prises avec boîtier en aluminium – DK 7240.210

Date d'édition : 28 sept. 2020

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Bandeau de prises avec boîtier en aluminium – DK 7240.210

created: 28.09.2020 on www.rittal.com/fr-fr



Description du produit

Modèle: Sans interrupteur

Description: Les bandeaux de prises sont disponibles en différentes longueurs et avec différents éléments fonctionnels. Leur système de fixation a été étudié pour un maximum de simplicité et de flexibilité : Différentes possibilités de montage sont réalisables grâce à une équerre de fixation ayant quatre positions. Par exemple, pour monter un bandeau de prises de 482 mm de longueur sur des montants 19", un cadre de montage 19", une ossature de baie ou à l'arrière d'un coffret mural. Sans accessoires de fixation supplémentaires, le bandeau de prises peut être monté sur tous les profilés présentant un pas de fixation de 25 mm. Cela simplifie considérablement le choix du modèle et la gestion du stock. Lorsque le bandeau est fixé sur des montants 19", l'espace entre le boîtier et le montant est suffisant pour faire passer le cordon d'alimentation en respectant son rayon de courbure. Les socles de prises Schuko orientés à 45° facilitent l'enfichage des fiches coudées.

Matériau: Profilé en aluminium, anodisé incolore
Prises : polycarbonate

Normes: DIN 49 440-1

Composition de la livraison: Bandeau de prises
2 équerres de fixation
Matériel de fixation inclus
Câble de raccordement, sans fiche, 2 m, H05VV-F3G1,5 inclus

Remarque: Une réserve de courant de charge permettant d'éviter tout déclenchement intempestif par des crêtes de courant transitoire est recommandée en fonction de l'utilisation
Écartement variable entre les points de fixation dans une tolérance de 25 mm. La dimension indiquée correspond à l'entraxe des perforations sur les équerres de fixation

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Hauteur: 44 mm Profondeur: 44 mm Longueur: 482,6 mm
Possibilités de montage:	Composants avec trame au pas de 25 mm Ossature de l'armoire Coffret mural IT, à l'arrière, transversal (si suffisamment large) Montants 19"
Cote de fixation:	452,5 mm Tolérance: ± 25 mm
Type de raccordement (électrique):	Embouts
Tension nominale:	230 V AC
Courant nominal (max.):	16 A
Équipement (électrique):	Nombre de prises: 7 Douille / prise (type): D, Schuko (type F, CEE 7/3) Nombre de prises de courant et type: 7 x prises Schuko, type F, CEE 7/3 Couleur de la prise: gris Longueur du câble de raccordement: 2 m
Câble de raccordement (type):	H05VV-F3G1,5
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	0,83 kg
Taux de cuivre (kg / pièce):	0
EAN:	4028177221161
Numéro du tarif douanier:	85369095
ETIM 7.0:	EC000330
ETIM 6.0:	EC000330
eCl@ss 8.0/8.1:	27142604
eCl@ss 6.0/6.1:	27142604
Description du produit:	Bandeau 19", 7 prises Schuko

Homologations

Homologations: VDE

Certificats: EAC

Déclarations: Déclaration de conformité
