

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ossature de répartiteur Data Rack – DK 7445.000

Date d'édition : 29 sept. 2020

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ossature de répartiteur Data Rack – DK 7445.000

created: 29.09.2020 on www.rittal.com/fr-fr



Description du produit

Matériau:	Ossature profilée, socle : tôle d'acier Pieds : fonte de zinc
Couleur:	Ossature profilée, socle : RAL 7035 Cache, pieds : RAL 5018
Composition de la livraison:	Ossature profilée résistante à la torsion avec perforation 19" Socle stable avec pieds intégrés avec possibilité de fixation au sol sans caches en pied Accessoires de montage
Remarque:	Commandez séparément le second cadre de fixation.
Matériau de base:	Tôle d'acier

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Largeur: 550 mm Hauteur: 2122 mm Profondeur: 750 mm
--------------------	---

Hauteur de montage pour les composants:	45 U
--	------

Pas de trame entre les niveaux de fixation:	50 mm
--	-------

Distance par rapport au second cadre de fixation, au pas de 50 mm:	150 mm - 350 mm
---	-----------------

Charge admissible:	Plan de montage 19": 1500 N
---------------------------	-----------------------------

Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	20,77 kg
EAN:	4028177130524
Numéro du tarif douanier:	94032080
ETIM 7.0:	EC002507
ETIM 6.0:	EC002507
eCl@ss 8.0/8.1:	27180602
eCl@ss 6.0/6.1:	27180602
Description du produit:	Data-Rack 19" 45U