



**Coffret mural AX IT
avec montants 19"
réglables en
profondeur – AX IT
7641.350**

Date d'édition : 22 oct. 2019



Coffret mural AX IT avec montants 19" réglables en profondeur – AX IT 7641.350

: 22.10.2019 www.rittal.com/fr-fr



Description du produit

Description:	Coffret mural IT sur base AX, avec un indice de protection élevé, pour la mise en œuvre dans un milieu industriel.
Avantages:	Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Domaines d'application:	IT enclosure for use in industrial environments Secure, protected integration of IT directly into your production plant processes
Possibilités de montage:	Pre-configured mounting bracket including C rail for cable clamping Mounting bracket to accommodate a central earth rail Mounting bracket for mounting a 482.6 mm (19") socket strip
Matériau:	Tôle d'acier
Finition:	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Aménagement intérieur : zingué
Couleur de base:	RAL 7035
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	Jusqu'à IP 66 (en fonction de la plaque passe-câbles sélectionnée)
Composition de la livraison:	Serrure à panneton double de 3 mm Montants 19" à l'avant, réglable en profondeur au pas de 25 mm monté sur 4 rails d'équipement intérieur Équerres de montage

Matériau de base: Tôle d'acier

Caractéristiques du produit

Dimensions: Largeur: 600 mm
Hauteur: 380 mm
Profondeur: 350 mm

Hauteur de montage pour les composants: 8 U

Profondeur de montage: 278 mm

Position des charnières: à droite, réversible

Nombre de fermetures à verrouillage: 1

Modèle du dispositif de fermeture: Verrouillage avec dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm

Nombre de serrures: 1

Taille de la plaque passe-câbles: 7

Nombre de plaques passe-câbles: 1

Unité d'emballage: 1 p.

EAN: 4028177942394

Numéro du tarif douanier: 94032080

ETIM 6.0: EC002500

eCl@ss 8.0/8.1: 27180208

eCl@ss 6.0/6.1: 27180208