

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Higiénikus megoldások Kétajtós HD kompakt kapcsolószekrény – HD 1318.600

Date : 2021.03.08.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Higiénikus megoldások Kétajtós HD kompakt kapcsolószekrény – HD 1318.600

created: 08.03.2021 build on [www.rittal.com/hu-hu](http://www.rittal.com/hu-hu)



## Termékleírás

**Kivitel:** Tető dőlésszög 30° előre

**Anyag:** Ház és ajtók: 1.4301 nemesacél (AISI 304)  
Szerelőlap: acéllemez  
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)  
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek

**Felület:** Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm  
Szerelőlap: horganyzott  
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)

**IP védetség  
IEC 60 529 szerint:** IP 66  
IP X9

**NEMA védetség:** NEMA 13  
NEMA 4X

**IK-kód:** IK08

**Egységcsomag:** Ház körben zárt  
Ajtók behelyezett tömítéssel  
Szerelőlap

**Alapanyag:** Nemesacél

## Termékleírás

**Méretek:** Szélesség: 1010 mm  
Magasság (elöl): 1050 mm

Magasság átul: 1280 mm  
Mélység: 400 mm

<b>Szerelőlap:</b>	Szélesség: 945 mm Magasság: 975 mm
<b>Ajtó nyílásszög:</b>	125°
<b>Csomagolási egység:</b>	1 db
<b>Tömeg/cs. e.:</b>	82 kg
<b>EAN:</b>	4028177918535
<b>Vámtarifaszám:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Termékleírás:</b>	HD Kompakt szekrény WHD: 1010x1050(H1)x1277(H2)x400 mm, 1.4301 nemesacél, szerelőlappal, zsanéros ajtóval és szilikontömítéssel
<b>Jóváhagyások</b>	
<b>Tanúsítványok:</b>	NA