

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Higiénikus megoldások Kétajtós HD kompakt kapcsolószekrény – HD 1319.600

Date : 2021.02.25.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Higiénikus megoldások Kétajtós HD kompakt kapcsolószekrény – HD 1319.600

created: 25.02.2021 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Kivitel: Tető dőlésszög 30° előre

Anyag: Ház és ajtók: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Szerelőlap: acéllemez
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek

Felület: Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm
Szerelőlap: horganyzott
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)

**IP védetség
IEC 60 529 szerint:** IP 66
IP X9

NEMA védetség: NEMA 13
NEMA 4X

IK-kód: IK08

Egységcsomag: Ház körben zárt
Ajtók behelyezett tömítéssel
Szerelőlap

Alapanyag: Nemesacél

Termékleírás

Méretek: Szélesség: 1010 mm
Magasság (elöl): 1250 mm

Magasság átul: 1480 mm
Mélység: 400 mm

Szerelőlap:	Szélesség: 945 mm Magasság: 1175 mm
Ajtó nyílásszög:	125°
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	92,5 kg
EAN:	4028177918528
Vámtarifaszám:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Termékleírás:	HD Kompakt szekrény WHD: 1010x1250(H1)x1477(H2)x400 mm, 1.4301 nemesacél, szerelőlappal, zsanéros ajtóval és szilikontömítéssel
Jóváhagyások	
Tanúsítványok:	NA