

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Secarex AC 18 **méretrevágó rendszer** **– AS 4050.405**

Date : 2020.09.24.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Secarex AC 18 méretrevágó rendszer – AS 4050.405

created: 24.09.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Kivitel:	Modern kezelőmegoldás 18,5"-os monitorral, kalapsínen ipari PC i3 processzossal, valamint trackball és billentyűzet
Leírás:	A vezetékcsatornák, kábelcsatorna-fedelek és tartósínek részben automatizált méretre vágása, kifejezetten az egyedi és kisszériás gyártáshoz. A Secarex AC 18 méretrevágó központ opcionálisan felszerelhető a berendezés bal oldalán egy szekrényrendszerrel, illetve a jobb oldalon egy tárolórendszerrel. Ha a standard kulissza mellett további tartósíneket is meg kell munkálni, akkor ez opcionális cserélőrendszerként (4050.491) igényelhető.
Előnyei:	Gyors, pontos és megbízható munkavégzés Egyszerű kezelhetőség Felhasználóbarát és biztonságos kezelés Nagyon csekély vágási költség a vágásoptimalizálás révén Jelentős időmegtakarítás a manuális méretre vágáshoz képest Tiszta lépések nagy teljesítményű szerszámokkal Az ütköző automatikus szabadra járatása a vágási eljárás során A vágás a kémlelőablakon át ellenőrizhető Öt DIN sínméret egy kulisszában
Csatlakozófelületek:	Csatlakozás különböző CAD rendszerekhez Adatimportálás az EPLAN Pro Panelből Perforex műhelyprogramozás
Biztonsági berendezések:	Biztonságos kétkézes működtetés
Egységcsomag:	Secarex AC 18 Címkenyomtató Kezelőegység
Megmunkálható anyag:	Acél Nemesacél Műanyag

Opciók: Support for mousepad, vertically hinged (Model No. 2383.020)
Drawer system, left side (Model No. 4050.441)
Storage system, right side (Model No. 4050.442)

Termékjellemzők

Névleges üzemi feszültség: 230 V, 1~, 50 Hz

Névleges teljesítmény: 1,5 kW

Előtét biztosító: 16 A

Vezérlőfeszültség (DC): 24 V

Sűrítettlevegő-csatlakozás: 6 bar

Falvastagság (max.): 2,5 mm

Kábelcsatorna min. megmunkálható szélesség: 15 mm

Kábelcsatorna max. megmunkálható szélesség: 125 mm

Kábelcsatorna max. megmunkálható magasság: 100 mm

Tartósín típus: 30/15 C profilsínek (az EN 60 715 szerint)
15 kalapsín (az EN 60 715 szerint)
35/15 kalapsín (az EN 60 715 szerint)
35/7,5 kalapsín (az EN 60 715 szerint)
NLS-CU 3/10 áramsín

Felállítási felület (Szé x Ma x Mé): 4000 x 1610 x 875 mm

Csomagolási egység: 1 db

Tömeg/cs. e.: 300 kg

Réz tartalom (kg/db): 0

EAN: 4028177922914

Vámtarifaszám: 84623910

ETIM 7.0: EC000000

ETIM 6.0: EC000000

eCl@ss 8.0/8.1: 36629090

eCl@ss 6.0/6.1: 36629090
