

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Érvéghüvelyek hevederen – AS 4051.538

Date : 2020.09.21.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Érvéghüvelyek hevederen – AS 4051.538

created: 21.09.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás:	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok:	Hőálló 105 °C-ig
Anyag:	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Megjegyzés:	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.

Termékjellemzők

keresztmetszet:	1 mm ²
AWG:	18
Hossz:	10 mm
Belső átmérő:	3,5 mm
Kivitel:	konfekcionáló automatákhoz
Szín:	sárga
Színkód:	Rittal színkód: igen Multinorm: igen
Az alábbiakhoz:	RC automata kábelsajtoló berendezés

Kiépítési forma:	hevederen
Csomagolási egység:	4000 db
Réz tartalom (kg/db):	0
EAN:	4028177937864
Vámtarifaszám:	85369010
ETIM 7.0:	EC000005
ETIM 6.0:	EC000005
eCl@ss 8.0/8.1:	36659290
eCl@ss 6.0/6.1:	36659290
Termékleírás:	Érvéghüvely 1,0 mm ² x 10 mm AWG 18
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	UR