

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Csavarhúzó szigetelt – AS 4052.141

Date : 2020.09.22.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Csavarhúzó szigetelt – AS 4052.141

created: 22.09.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Kivitel:	Védőszigetelés 1000 V-ig plusz/mínuszhoz
Leírás:	Karcsú, hosszú markolattal, valamint nagy teherbírású pengével, nem felkenődő szigeteléssel.
Szín:	Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Anyag:	Penge: króm-molibdén-vanádium ötvözet Belső markolat: kemény műanyag Markolat teste: rugalmas műanyag
Előnyei:	Csekély erőfeszítés az ergonomikusan kialakított markolat révén Markolatfej legurulás elleni védelemmel és a csavarok egyértelmű jelölésével Feketére festett pengecsúcs a precízió és az illesztési pontosság fenntartásához A markolat 30%-kal, a szigetelés akár 50%-kal vékonyabb, mint a hasonló szerszámoknál A kéz és a markolat optimálisan illeszkedik, így nagyobb nyomaték, valamint hosszabb, fáradtságmentes munkavégzést biztosít
Szabványok:	IEC 60 900

Termékjellemzők

Behajtófej:	Z (+/-) Z 1
Pengehossz:	80 mm
Penge Ø:	4,5 mm

Fogantyú hossza:	105 mm
Fogantyú Ø:	25 mm
Kivitel:	plusz/mínuszhoz
Szín:	Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Az alábbiakhoz:	Plusz/Mínusz
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	0,04 kg
Réz tartalom (kg/db):	0
EAN:	4028177807297
Vámtarifaszám:	82054000
ETIM 7.0:	EC000144
ETIM 6.0:	EC000144
eCl@ss 8.0/8.1:	21040406
eCl@ss 6.0/6.1:	21040406
Termékleírás:	AS Szigetelt csavarhúzó, Z1, 80MM
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	VDE