



RiMatrix S Single 6/Double 6

- 6 Serverschränke, 1 Netzwerkschrank
- 2 getrennte, optimierte Klimazonen für Server- und Technikbereich
- USV, Batterieschrank und Installations-Verteiler
- Platzsparende Klimatisierung im Doppelboden

- Konsequente, in das mechanische Konzept integrierte Trennung von kalter Zuluft und warmer Abluft
- Kabelführung oberhalb der Racks
- Bei Double 6 zweites Modul spiegelbildlich mit integriertem Kaltgang

RiMatrix S Single 9/Double 9

- 8 Serverschränke, 1 Netzwerkschrank
- 1 Klimazone für Serverbereich
- Bei Einsatz einer bereits bauseitig vorhandenen USV
- Installations-Verteiler
- Platzsparende Klimatisierung im Doppelboden

- Konsequente, in das mechanische Konzept integrierte Trennung von kalter Zuluft und warmer Abluft
- Kabelführung oberhalb der Racks
- Bei Double 9 zweites Modul spiegelbildlich mit integriertem Kaltgang

Standard Sicherheitsraum

		Single 6	Double 6	Single 9	Double 9
Außenmaße mm	Breite	2950	4974	2950	4974
	Höhe	2800	2800	2800	2800
	Tiefe	7500	7500	7500	7500
Innenmaße mm	Breite	2750	4774	2750	4774
	Höhe	2700	2700	2700	2700
	Tiefe	7300	7300	7300	7300
Best.-Nr.		7998.306	7998.307	7998.606	7998.607
Physikalische Sicherheit					
Brandschutz		EI 90/F90			
Einbruchschutz		WK II			
Rauchgasdichtigkeit		■			
Wasser- und Staabdichtigkeit		IP 56			
Brandfrühsterkennung		■			
Raumlöschanlage		optional			
Be- und Entfeuchtungsanlage		optional			
Infrastruktur					
Serverschrank (600 x 2000 x 1200 mm)		6 St.	12 St.	8 St.	16 St.
Kombinierter Network-Serverschrank (800 x 2000 x 1200 mm)		1 St.	2 St.	1 St.	2 St.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Partnerprodukt, siehe Hinweis Seite 407)		60 kW + 20 kW	2 x (60 kW + 20 kW)	-	-
Redundanz		1 x 20 kW	2 x 20 kW	-	-
Min. Autonomiezeit		13 Minuten			
NSHV		1 St.	2 St.	1 St.	2 St.
PDU Basic		14 St.	28 St.	18 St.	36 St.
Klimatisierung (ZUCS)		60 kW + 10 kW	120 kW + 20 kW	90 kW + 10 kW	180 kW + 20 kW
Redundanz		n+1	n+2	n+1	n+2