

RiMatrix S



RiMatrix S Single 6/Single 9

Die RiMatrix S Lösung wird im Container aufgebaut, in Betrieb genommen und gemäß unserer Richtlinien geprüft.

Zu unseren Dienstleistungen gehören:

- Beratung und ROI-Kalkulation
- Lieferung und Einbringung in die Kundeninfrastruktur
- Inbetriebnahme und Übergabe
- Dokumentation, Schulung, Einweisung
- Hotline und Service/Serviceverträge

Lieferumfang:

- Eine vollständige technische Dokumentation aller Komponenten und Gewerke, sowie die zugehörigen Bedienungsanleitungen

Standard Container

		Single 6	Single 9
Außenmaße mm	Breite	3000	3000
	Höhe	3000	3000
	Tiefe	7250	7250
Innenmaße mm	Breite	2750	2750
	Höhe	2685	2685
	Tiefe	7000	7000
Best.-Nr.		7998.206	7998.506
Physikalische Sicherheit			
Brandschutz		EI 30	
Einbruchschutz		RC II	
Rauchgasdichtigkeit		-	
Wasser- und Staubdichtigkeit		IP 55	
Brandfrühsterkennung		■	
Raumlöschanlage		optional	
Be- und Entfeuchtungsanlage		optional	
Infrastruktur			
Serverschrank (600 x 2000 x 1200 mm)		6 St.	8 St.
Kombinierter Network-Serverschrank (800 x 2000 x 1200 mm)		1 St.	1 St.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Partnerprodukt, siehe Hinweis Seite 407)		60 kW + 20 kW	-
Redundanz		1 x 20 kW	-
Min. Autonomiezeit		13 Minuten	
NSHV		1 St.	2 St.
PDU Basic		14 St.	18 St.
Klimatisierung (ZUCS)		60 kW + 10 kW	90 kW + 10 kW
Redundanz		n+1	n+2