

# 10% EXTRA KORTING

geldig tot 15/12/2022\*

## Power Distribution Unit

### Voordelen:

- Door de compacte PDU is elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling uit te rusten.
- Bij VX IT rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig
- Compacte bouwvorm
- Eenvoudig te monteren, ook in de Zero-U-Space

| Power        |            | Steekplaatsen/type |                   |                     | Afmetingen     | PDU montage in rack/<br>min. lasthoogte mm |                                    | Bestelnr        |
|--------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Aantal fasen | Fasestroom | Uitgangen IEC C13  | Uitgangen IEC C19 | Uitgangen Schuko/RA | PDU-lengte mm  | VX IT-<br>kastframes                       | VX IT<br>19"-profielen<br>(Zero-U) |                 |
| 1-           | 16         | 8                  | -                 | -                   | 450 (19"/1 HE) | 800                                        | 800                                | <b>7979.102</b> |
| 1-           | 16         | -                  | -                 | 8                   | 450 (19"/1 HE) | 800                                        | 800                                | <b>7979.103</b> |
| 1-           | 32         | 4                  | 2                 | -                   | 450 (19"/1 HE) | 800                                        | 800                                | <b>7979.104</b> |
| 1-           | 16         | 12                 | 1                 | -                   | 695            | 1200                                       | 1200                               | <b>7979.110</b> |
| 1-           | 16         | -                  | -                 | 10                  | 695            | 1200                                       | 1200                               | <b>7979.111</b> |
| 1-           | 32         | 16                 | 2                 | -                   | 845            | 1200                                       | 1200                               | <b>7979.112</b> |
| 1-           | 32         | 12                 | 4                 | -                   | 845            | 1200                                       | 1200                               | <b>7979.113</b> |
| 1-           | 32         | -                  | -                 | 16                  | 1095           | 1200                                       | 1800                               | <b>7979.114</b> |
| 1-           | 16         | 24                 | 4                 | -                   | 1095           | 1200                                       | 1800                               | <b>7979.115</b> |
| 1-           | 32         | 24                 | 4                 | -                   | 1295           | 1800                                       | 1800                               | <b>7979.116</b> |
| 3-           | 16         | -                  | 9                 | -                   | 695            | 1200                                       | 1200                               | <b>7979.130</b> |
| 3-           | 32         | -                  | 12                | -                   | 1095           | 1200                                       | 1800                               | <b>7979.131</b> |
| 3-           | 16         | 6                  | 6                 | -                   | 695            | 1200                                       | 1200                               | <b>7979.132</b> |
| 3-           | 16         | -                  | -                 | 18                  | 1095           | 1200                                       | 1800                               | <b>7979.133</b> |
| 3-           | 32         | -                  | -                 | 24                  | 1695           | 1800                                       | 2000                               | <b>7979.134</b> |
| 3-           | 16         | 18                 | 3                 | -                   | 845            | 1200                                       | 1200                               | <b>7979.135</b> |
| 3-           | 16         | 24                 | 6                 | -                   | 1095           | 1200                                       | 1800                               | <b>7979.136</b> |
| 3-           | 32         | 24                 | 6                 | -                   | 1495           | 1800                                       | 1800                               | <b>7979.137</b> |
| 3-           | 16         | 18                 | 12                | -                   | 1295           | 1800                                       | 1800                               | <b>7979.138</b> |
| 3-           | 32         | 12                 | 12                | -                   | 1495           | 1800                                       | 1800                               | <b>7979.139</b> |
| 3-           | 16         | 36                 | 6                 | -                   | 1495           | 1800                                       | 1800                               | <b>7979.140</b> |
| 3-           | 32         | 36                 | 6                 | -                   | 1895           | 2000                                       | 2200                               | <b>7979.141</b> |
| 3-           | 16         | 42                 | -                 | -                   | 1495           | 1800                                       | 1800                               | <b>7979.142</b> |
| 3-           | 32         | 48                 | -                 | -                   | 1895           | 2000                                       | 2200                               | <b>7979.143</b> |

\* Geldig bij levering uit voorraad. Niet geldig voor orders op afroep.

# 10% EXTRA KORTING

geldig tot 15/12/2022\*

## Contactdoosstroken

### Contactdoosstroken in een aluminium kanaal

De contactdoosstroken zijn leverbaar in verschillende lengten met verschillende functie-elementen.

De nadruk werd vooral gelegd op een praktijkgerichte en universele bevestiging: met een in vier standen verstelbare beugel wordt een gevarieerde bevestigingsmogelijkheid verkregen.

| Uitvoering                                                                           | Nominale stroom A | Aansluiting | Aantal contactdozen | Bevestiging |                            |            | Lengte (D1) mm | Bevestigingsmaat (D2) mm | LE    | Bestelnr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|--------------------------|-------|-----------|
|                                                                                      |                   |             |                     | Frame       | Wandpatchkast, horizontaal | 19" niveau |                |                          |       |           |
| UTE-contactdozen, type E met aardingspen (België/ Frankrijk)                         | 16                | Kabel       | 7                   | ■           | ■                          | ■          | 482,6          | 452,5                    | 1 st. | 7240.510  |
| Zonder schakelaar                                                                    | 16                | Kabel       | 3                   | ■           | -                          | -          | 262,6          | 232,5                    | 1 st. | 7240.110  |
|                                                                                      |                   |             | 7                   | ■           | ■                          | ■          | 482,6          | 452,5                    | 1 st. | 7240.210  |
|                                                                                      |                   |             | 12                  | ■           | -                          | -          | 658,6          | 628,5                    | 1 st. | 7240.310  |
| Met schakelaar                                                                       | 16                | Kabel       | 3                   | ■           | ■                          | ■          | 306,6          | 276,5                    | 1 st. | 7240.120  |
|                                                                                      |                   |             | 7                   | ■           | ■                          | ■          | 482,6          | 452,5                    | 1 st. | 7240.220  |
| Overspanningsbeveiliging, type 3 en ontstoringsfilter                                | 16                | Kabel       | 5                   | ■           | ■                          | ■          | 482,6          | 452,5                    | 1 st. | 7240.230  |
|                                                                                      |                   |             | 9                   | ■           | -                          | -          | 658,6          | 628,5                    | 1 st. | 7240.330  |
| Beveiligingsautomaat, type B, 16 A, 2-polig                                          | 16                | Kabel       | 5                   | ■           | ■                          | ■          | 482,6          | 452,5                    | 1 st. | 7240.240  |
| UPS-strook, aansluitkabel met 10 A-IEC-connector uitvoering E, met glaszekering 10 A | 10                | C14         | 7                   | ■           | ■                          | ■          | 482,6          | 452,5                    | 1 st. | 7240.260  |
| Aardlekschakelaar, 0,03 A, 2-polig, type A                                           | 16                | Kabel       | 5                   | ■           | ■                          | ■          | 482,6          | 452,5                    | 1 st. | 7240.280  |
| Voor IEC-connectoren                                                                 | 16                | Kabel       | 12                  | ■           | ■                          | ■          | 482,6          | 452,5                    | 1 st. | 7240.200  |
| Voor IEC-connectoren met IEC-ingang                                                  | 10                | C14         | 9                   | ■           | ■                          | ■          | 482,6          | 452,5                    | 1 st. | 7240.201  |

Deze producten met promoprijs kan je bestellen via de Rittal webshop en via [sales@rittal.be](mailto:sales@rittal.be).



**Rittal nv**  
Industrieterrein E17/3206  
Stokkelaar 8  
B-9160 Lokeren  
+32(0)9 353 91 11  
[info@rittal.be](mailto:info@rittal.be)  
[www.rittal.be](http://www.rittal.be)