

Die neuen AX Wandgehäuse 3-teilig – weniger Komplexität, mehr Flexibilität



Robuste Konstruktion, vielseitige Anwendung

Erleben Sie mit dem neuen AX Wandgehäuse in der dreiteiligen Ausführung nicht nur mehr Flexibilität, sondern auch eine optimierte Systemintegration. Das Basisgehäuse bietet zahlreiche Möglichkeiten und durch die Anbindung an das Rittal System eröffnen sich Ihnen weitere Vorteile.

Umstellhilfe – neues Wandgehäuse AX 3-teilig

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung [mm]			HE	Best.-Nr. neu	Artikelbezeichnung neu	Hinweis
		Breite	Höhe	Tiefe				
2253.605	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau	600	212	473	3	-	-	Dieses Gehäuse entfällt ohne Ersatz.
2243.605	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau	600	212	373	3	-	-	Dieses Gehäuse entfällt ohne Ersatz.
2256.605	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau	600	345	473	6	2260.640	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 6 HE	Die Montageplatte ist aus dem Lieferumfang entfallen. Diese kann bei Bedarf durch eine KX Montageplatte ersetzt werden.
2246.605	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau	600	345	373	6	2260.630	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 6 HE	
2259.605	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau	600	478	473	9	2260.940	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 9 HE	
2249.605	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau	600	478	373	9	2260.930	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 9 HE	
2262.605	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau	600	612	473	12	2261.240	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 12 HE	
2252.605	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau	600	612	373	12	2261.230	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 12 HE	Die Montageplatte ist aus dem Lieferumfang entfallen. Diese kann bei Bedarf durch eine KX Montageplatte ersetzt werden.
2265.605	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau	600	746	473	15	2261.540	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 15 HE	
2255.605	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau	600	746	373	15	-	-	Dieses Gehäuse entfällt ohne Ersatz.



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

Umstellhilfe – neues Wandgehäuse AX 3-teilig

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung [mm]			HE	Best.-Nr. neu	Artikelbezeichnung neu	Hinweis
		Breite	Höhe	Tiefe				
2261.605	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau	600	1012	373	21	2262.130	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 21 HE	Die Montageplatte ist aus dem Lieferumfang entfallen. Diese kann bei Bedarf durch eine KX Montageplatte ersetzt werden.
2271.605	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau	600	1012	473	21	2262.140	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 21 HE	
7706.135	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel	600	345	473	6	2260.640	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 6 HE	Die C-Profilschienen sind aus dem Lieferumfang entfallen. Diese können bei Bedarf durch die C-Profilschiene 30/15 oder je nach Anwendung durch Montagestege oder VX System-Chassis 14 x 39 mm aus dem Systemzubehör ersetzt werden.
7709.135	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel	600	478	473	9	2260.940	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 9 HE	
7712.135	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel	600	612	473	12	2261.240	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 12 HE	
7715.135	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel	600	746	473	15	2261.540	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 15 HE	
7715.735	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel	600	746	573	15	2261.550	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 15 HE	
7721.135	Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel	600	1012	473	21	2262.140	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 21 HE	
7709.535	Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel	600	478	673	9	2260.960	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 9 HE	Die Austrittsfilter, C-Profilschienen und die Erdungsschiene sind aus dem Lieferumfang entfallen. Diese Komponenten können über unser Systemportfolio beliebig hinzubestell werden.
7709.735	Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel	600	478	573	9	2260.950	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 9 HE	
7715.535	Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel	600	746	673	15	2261.560	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 15 HE	
7721.535	Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel	600	1012	673	21	2262.160	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 21 HE	
7721.735	Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel	600	1012	573	21	2262.150	AX Wandgehäuse, 3-teilig, 21 HE	

Passende Bestellnummern für Zubehöre zum AX Wandgehäuse 3-teilig

Flanschplatten für Wandgehäuse AX 3-teilig	
Best.-Nr.	Bezeichnung
2260.060	mit Bürstenleiste
2260.070	mit metrischen Vorprägungen

KX Montageplatten		
Best.-Nr.	Breite x Höhe [mm]	Ausbauoptionen
1565.800	485 x 175	Für einen Maximalausbau können je nach Gehäuse die folgenden Montageplatten verwendet werden: Gehäusehöhe 6 HE: 1 x 1569.800 Gehäusehöhe 9 HE: 2 x 1565.800 Gehäusehöhe 12 HE: 2 x 1569.800 Gehäusehöhe 15 HE: 4 x 1565.800 Gehäusehöhe 21 HE: 1 x 1569.800 und 4 x 1565800
1569.800	485 x 275	

VX System-Chassis 14 x 39 mm	
Best.-Nr.	zum Einbau in
8619.700	437 mm tiefe Gehäuse
8619.710	573 mm tiefe Gehäuse
8619.720	673 mm tiefe Gehäuse oder in die Breite des Wandteils

Montagestege	
Best.-Nr.	zum Einbau in
4594.000	437 mm tiefe Gehäuse
4309.000	573 mm tiefe Gehäuse
4596.000	673 mm tiefe Gehäuse oder in die Breite des Wandteils

Erdungsschiene, horizontal	
Best.-Nr.	zum Einbau in
7113.000	die Breite des Wandteils

C-Profilschiene 30/15 nach EN 60715		
Best.-Nr.	Länge [mm]	Hinweis
4943.000	455	Die Schienen müssen je nach Einbau in die Breite oder Tiefe abgelängt werden.
4944.000	555	
4945.000	755	
4946.000	955	
4947.000	1.155	

Blue e+ Austrittsfilter		
Best.-Nr.	Passend für Best.-Nr.	Farbe
3238.300	passend für das Mittelteil des Wandgehäuse	RAL 7035
3238.308	passend für das Mittelteil des Wandgehäuse	RAL 9005

Kontakt:

www.rittal.com/contact