



Best.-Nr. - BxHxT *Item No. - WxHxD*	Höhenmaße / *Height* [mm]					Höheneinheiten / *rack onits* [mm]	
	H1	H2	H3	H4	H5	HE/U 1	HE/U 2
7647400 600x800x400	800	795	756	760	158	11	4
7648400 600x1000x400	1000	995	956	960	180	15	4


Ohne Tür / *Without door*




A-A




Rückseite / *back*




Mit Tür / *With door*



B-B



Tür geöffnet / *door open*



Legende:

Breitenmaß / *Width* :

B1 – Gehäusebreite (Gesamtbreite) / *enclosure width (overall width)*
B2 – Lichte Breite Gehäuseöffnung / *clear width enclousure*
B3 – Türbreite / *door width*
B4 – Breitenabstand Befestigung (Rückseite) / *width distance mounting (back)*
B5 – Breitenabstand Befestigung (Boden) / *width distance mounting (bottom)*
B6 – Flanschplatten-Öffnung (Breite) / *gland plate opening (width)*
B7 – Montage Innenausbau (Breite) / *mounting interior accessories (width)*

Höhenmaß / *Height* :

H1 – Gehäusehöhe (Gesamthöhe) / *enclosure height (overall height)*
H2 – Türhöhe / *door height*
H3 – Lichte Höhe Gehäuseöffnung / *clear height enclosure*
H4 – Höhenabstand Befestigung / *height distance mounting*
H5 – Abstand über dem Rahmen / *distance above the frame*

Tiefenmaß / Depth:

T1 – Gehäusetiefe (Gesamttiefe) / *enclosure depth (overall depth)*
T2 – Gehäusetiefe / *enclosure depth*
T3 – Tiefenabstand Befestigung / depth *distance mounting*
T4 – Flanschplatten-Öffnung (Tiefe) / *gland plate opening (depth)*

Höheneinheit / rack unit:

HE/U 1 – Montage in der Höhe / *Installation at height*
HE/U 2 – Montage in der Tiefe / *Installation at depth*