


Rittal
MC



MC 2691	MC 4715	MC 4734	MC 4751
MC 4700	MC 4716	MC 4736	MC 4753
MC 4701	MC 4721	MC 4738	MC 4756
MC 4702	MC 4722	MC 4739	MC 4757
MC 4704	MC 4723	MC 4742	
MC 4706	MC 4724	MC 4744	
MC 4708	MC 4726	MC 4746	
MC 4710	MC 4728	MC 4748	
MC 4712	MC 4729	MC 4749	
MC 4714	MC 4732	MC 4750	

Modular Combi

Montageanleitung

Assembly Instructions

Notice de montage


Montage-instructie

Montageanvisning

Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje

取扱説明書



Umschalten auf Perfektion **RITTAL**

D

Inhalt	Seite
Aufbaumöglichkeiten MC	3
Vorbereitung MC 4700 für Teiltüren und Schottaufbau	4-5
Montage Teiltüren MC 4702-4716	6
Montage Tiefenstrebe MC 4751	7
Montage Einschubböden MC 4721, 4723	8
Montage Seitenwände MC 4732-4749	8
Einbau Querstrebe MC 4750	9
Montage Abschußblende MC 4701	10
Einbau 19"-Winkel MC 4753, 4756	10
Einbau Montageplatte MC 4722-4729	11
Einbau Schublade MC 4757, 2691	12-13

GB

Contents	Page
Fitting options MC	3
Préparation MC 4700 for partial doors and mounting plates	4-5
Partial door assembly MC 4702-4716	6
Depth stay assembly MC 4751	7
Shelf assembly MC 4721, 4723	8
Side panels assembly MC 4732-4749	8
Cross member assembly MC 4750	9
Trim panel assembly MC 4701	10
19" angle installation MC 4753, 4756	10
Mounting plate installation MC 4722-4729	11
Drawer installation MC 4757, 2691	12-13

F

Contenu	Page
Possibilités d'installations MC	3
Préparation MC 4700 pour portes partielles et cloisons	4-5
Montage des portes partielles MC 4702-4716	6
Montage de l'entretoise de profondeur MC 4751	7
Montage de la plaque de fond MC 4721, 4723	8
Montage de la panneaux latéraux MC 4732-4749	8
Montage de la traverse separation MC 4750	9
Montage de la plaque de finition MC 4701	10
Montage des montants 19" MC 4753, 4756	10
Fixation de la plaque de montage MC 4722-4729	11
Montage du tiroir MC 4757, 2691	12-13

NL

Inhoud	Blz.
Opbouwmogelijkheden MC	3
Vorbereiding MC 4700 voor deeldeurtjes en scheidingsschotten	4-5
Montage deeldeuren MC 4702-4716	6
Montage diepteprofielen MC 4751	7
Montage inschuifbodem MC 4721, 4723	8
Montage zijwand MC 4732-4749	8
Inbouw verdeelprofiel MC 4750	9
Montage afsluitint MC 4701	10
Inbouw 19" profiel MC 4753, 4756	10
Inbouw montageplaat MC 4722-4729	11
Inbouw schuiflade MC 4757, 2691	12-13

S

Innehåll	Sida
Uppbyggnadsmöjligheter MC	3
Förberedelse av MC 4700 för delade dörrar och avskärmning	4-5
Montage av delade dörrar MC 4702-4716	6
Montage av djupprofil MC 4751	7
Montage av bottenplatta MC 4721, 4723	8
Montage av sidvägg MC 4732-4749	8
Montage av tvärspröjs MC 4750	9
Montage av avslutningsplåt MC 4701	10
Montage av 19"-vinkel MC 4753, 4756	10
Montage av montageplåt MC 4722-4729	11
Inbyggnad utdragbar tangentbordslåda MC 4757, 2691	12-13

I

Indice	Pagina
Possibili combinazioni MC	3
Preparazione dell'armadio MC 4700 per il montaggio di portine parziali e per la compartimentazione	4-5
Montaggio delle portine parziali MC 4702-4716	6
Montaggio del sostegno die profondità MC 4751	7
Montaggio del ripiani ad innesto MC 4721, 4723	8
Montaggio delle pareti laterali MC 4732-4749	8
Montaggio della traversa di separazione MC 4750	9
Montaggio del pannello MC 4701	10
Installazione degli angolari 19" MC 4753-4766	10
Intallazione della piastra di montaggio MC 4722-4729	11
Installazione del cassetto estraibile MC 4757, 2691	12-13

E

Contenido	Página
Posibilidades de instalación MC	3
Preparación del MC 4700 para el montaje de puertas parciales y elementos de cierre	4-5
Montaje de las puertas parciales MC 4702-MC 4716	6
Montaje del elemento de profundidad MC 4751	7
Montaje de las bandejas superior/inferior MC 4721, MC 4723	8
Montaje de las paredes laterales MC 4732-MC 4749	8
Montaje del perfil transversal MC 4750	9
Montaje de las pantalla de cierre MC 4701	10
Instalación del ángulo de 19" MC 4753, MC 4756	10
Instalación de la placa de montaje MC 4722-MC 4729	11
Instalación del cajón MC 4757, 2691	12-13

J

D

Aufbaumöglichkeiten MC
(Beispiele)

GB

Fitting
options MC

F

Possibilités
d'installations MC

NL

Opbouw-
mogelijkheden MC

S

Uppbyggnads-
möjligheter MC



I

Possibili
combinazioni MC

E

Posibilidades de instalación MC
(ejemplos)

J



D

Vorbereitung MC 4700
für Teiltüren- und Schottaufbau

GB

Preparation MC 4700 for partial
doors and mounting plates

F

Préparation MC 4700 pour portes
partielles et cloisons

NL

Voorbereiding MC 4700
voor deeldeurtjes
scheidingsschotten

S

Förberedelse av MC 4700 för
delade dörrar och avskärmning





I

Preparazione dell'armadio MC 4700
per il montaggio di portine parziali e
per la compartimentazione



E

Preparación del MC 4700 para el
montaje de puertas parciales y
elementos de cierre

J



Seite, Page, Page, Blz., Sida, Pagina, Página 10



	NH	A	B	C	D	E	F
MC 4702	200	150	50	100	—	—	—
MC 4704	400	350	150	200	—	—	—
MC 4706	600	550	—	—	50	100	400
MC 4708	800	750	—	—	50	100	600
MC 4710	1000	950	—	—	50	100	800
MC 4712	200	150	50	100	—	—	—
MC 4714	400	350	150	200	—	—	—
MC 4715	600	550	—	—	50	100	400
MC 4716	800	750	—	—	50	100	600

D

Montage Teiltüren
MC 4702-MC 4716

GB

Partial door assembly
MC 4702-MC 4716

F

Montage des portes partielles
MC 4702-MC 4716

NL

Montage deeldeuren
MC 4702-MC 4716

S


Montage av delade dörrar
MC 4702-MC 4716

I





Montaggio delle portine parziali
MC 4702-MC 4716

E

Montaje de las puertas parciales
MC 4702-MC 4716

J**MC 4750**

Seite 9
Page
Page
Blz.
Sida
Pagina
Página

**MC 4750**

D

Montage Tiefenstrebe
MC 4751

GB

Depth stay assembly
MC 4751

F

Montage de l'entretoise de
profondeur MC 4751

NL

Montage diepteprofieler
MC 4751

S


Montage av djupprofil
MC 4751

I

Montaggio del sostegno di
profondità MC 4751

E

Montaje del elemento de profundidad
MC 4751

J

D

Montage Einschubböden
MC 4721, MC 4723

GB

Shelf assembly
MC 4721, MC 4723

F

Montage de la plaque de fond
MC 4721, MC 4723

NL

Montage inschuifbodem
MC 4721, MC 4723

S

Montage av bottenplatta
MC 4721, MC 4723


I

Montaggio del ripiani ad innesto
MC 4721, MC 4723

E

Montaje de las bandejas
superior/inferior MC 4721, MC 4723

J



D

Montage Seitenwände
MC 4732-MC 4749

GB

Side panels assembly
MC 4732-MC 4749

F

Montage de la panneaux latéraux
MC 4732-MC 4749

NL

Montage zijwand
MC 4732-MC 4749

S

Montage av sidvägg
MC 4732-MC 4749


I

Montaggio delle pareti laterali
MC 4732-MC 4749

E

Montaje de las paredes laterales
MC 4732/MC 4749

J



D

Einbau Querstrebe
MC 4750

GB

Cross member assembly
MC 4750

F

Montage de la traverse separation
MC 4750

NL

Inbouw verdeelprofiel
MC 4750

S

Montage av träspröjs
MC 4750



I

Montaggio della traversa
di separazione
MC 4750

E

Montaje del perfil transversal
MC 4750

J



D

Montage Abschlußblende
MC 4701

GB

Trim panel assembly
MC 4701

F

Montage de la plaque de finition
MC 4701

NL

Montage afsluitint
MC 4701

S

Montage av avslutningsplåt
MC 4701


I

Montaggio del pannello
MC 4701

E

Montaje de las pantalla de cierre
MC 4701

J



D

Einbau 19"-Winkel
MC 4753, MC 4756

GB

19" angle installation
MC 4753, MC 4756

F

Montage des montants 19"
MC 4753, MC 4756

NL

Inbouw 19" profiel
MC 4753, MC 4756

S

Montage av 19"-vinkel
MC 4753, MC 4756


I

Installazione degli angolari 19"
MC 4753, 4756

E

Instalación del ángulo de 19"
MC 4753, MC 4756

J



D

Einbau Montageplatte
MC 4722-MC 4729

GB

Mounting plate installation
MC 4722-MC 4729

F

Fixation de la plaque de montage
MC 4722-MC 4729

NL

Inbouw montageplaat
MC 4722-MC 4729

S


Montage av montageplåt
MC 4722-MC 4729

I

Installazione della piastra di
montaggio MC 4722-MC 4729

E

Instalación de la placa de montaje
MC 4722-MC 4729

J

D

inbau Schublade
IC 4757, 2691

GB

Drawer installation
MC 4757, 2691

F

Montage du tiroir
MC 4757, 2691

NL

Inbouw schuiflade
MC 4757, 2691

S


ibyggnad utdragbar
ingentbordslåda MC 4757, 2691

I

Installazione del cassetto estraibile
MC 4757, 2691


E

Instalación del cajón
MC 4757, 2691

J


SGE
1

Schaltschrank-Systeme
Enclosure Systems
Systèmes d'armoires électriques
Schakelkastsystemen
Apparatskåpssystem
Sistemi di armadi per quadri di comando
Sistemas de armarios
エンクロージャシステム




SGE
2

Elektronik-Aufbau-Systeme EL
Electronic Systems EL
Systèmes d'armoires électroniques EL
Elektronika-opbouwsystemen EL
Elektronikinbyggnadssystem EL
Sist. di allestimento EL per l'elett. industr.
Sistemas de soportes electrónicos EL
エレクトロニクス エンクロージャシステム E.L.




SGE
3

Schaltschrank-Klimatisierung SK
Enclosure Air-Conditioning SK
Climatisation d'armoires électriques SK
Schakelkast klimaatbeheersing SK
Apparatskåpsklimatisering SK
Apparecchi SK per la clim. di quadri di com.
Climatización para armarios SK
エンクロージャエアコンディショニング製品 S.K.




SGE
4

Stromverteilungs-Komponenten SV
Power Distribution Components SV
Composants de distribution de courant SV
Stroomverdelingscomponenten SV
Strömfördelningskomponenter SV
Comp. SV per la distr. di corrente elettrica
Comp. para distribución de corriente SV
ブスバー配電コンポーネント S.V.



SGE
5

Datenübertragungs-Komponenten DK
Data Communication Components DK
Comp. de distr. de données informat. DK
Data-overdrachtskomponenten DK
Dataöverföringskomponenter DK
Comp. DK per trasmissione date e telefonia
Componentes para la transmisión de datos
データ通信コンポーネント D.K.



Rittal-Werk
Rudolf Loh
GmbH & Co. KG
Postfach 16 62
D-35726 Herborn
Telefon
(0 27 72) 5 05-0
Telefax
(0 27 72) 5 05-3 19
Internet:
<http://www.rittal.de>

