



文書 No. 2011-009

2011 年 12 月 1 日

お客様各位

横浜市港北区新横浜 3-23-3 新横浜 AKビル 2 階

リタール株式会社

営業本部 本部長

飯島 康弘

リタール製品 販売中止のお知らせ

拝啓 貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて下記の製品につきまして、下記の通り販売を中止いたしますので、ご了承を賜りたくお願い申し上げます。

敬具

記

販売中止製品	フィルターファンユニット およびアクセサリ			
最終受注日	2011 年 12 月 22 日			
製造中止理由	2010 年 11 月より販売している新製品へ統一するため			
風量	取付カット アウトサイズ (mm)	定格電圧 V, Hz	販売中止 製品	後継製品
20/25 m ³ /時	92×92	230V 50/60	3321.107	3237.100
		115V 50/60	3321.117	3237.110
		DC 24V	3321.027	3237.124
		EMC 仕様 230V	3321.607	3237.600
		EMC 仕様 115V	3321.617	後継製品無し
55/66 m ³ /時	124×124	230V 50/60	3322.107	3238.100
		115V 50/60	3322.117	3238.110
		DC 24V	3322.027	3238.124
		EMC 仕様 230V	3322.607	3238.600
		EMC 仕様 115V	3322.617	後継製品無し
105/120 m ³ /時	177×177	230V 50/60	3323.107	3239.100
		115V 50/60	3323.117	3239.110
		DC 24V	3323.027	3239.124
		EMC 仕様 230V	3323.607	3239.600
		EMC 仕様 115V	3323.617	後継製品無し



風量	取付カット アウトサイズ (mm)	定格電圧 V, Hz	販売中止 製品	後継製品
180/160 m³/時	224×224	230V 50/60	3324.107	3240.100
		115V 50/60	3324.117	3240.110
		DC 24V	3324.027	3240.124
		EMC 仕様 230V	3324.607	3240.600
		EMC 仕様 115V	3324.617	後継製品無し
230/265 m³/時	224×224	230V	3325.107	3241.100
		115V	3325.117	3241.110
		DC 24V	3325.027	3241.124
		EMC 仕様 230V	3325.607	3241.600
		EMC 仕様 115V	3325.617	後継製品無し
550/600 m³/時	292×292	230V	3326.107	3243.100
		115V	3326.117	3243.110
		EMC 仕様 230V	3326.607	3243.600
		EMC 仕様 115V	3326.617	後継製品無し
700/720 m³/時	292×292	230V	3327.107	3244.100
		115V	3327.117	3244.110
		400V	3327.147	3244.140
		EMC 仕様 230V	3327.607	3244.600
		EMC 仕様 115V	3327.617	後継製品無し
フィルターファンアクセサリ		適用フィルターファン	販売中止製品	後継製品
フィルタールーバー		20/25 m³/時	3321.207	3237.200
		55/66 m³/時	3322.207	3238.200
		105/120 m³/時	3323.207	3239.200
		180/160 m³/時	3325.207	3240.200.
		230/265 m³/時		
		550/600 m³/時	3326.207	3243.200
		700/720 m³/時		
EMC フィルタールーバー		20/25 m³/時	3321.267	3237.060
		55/66 m³/時	3322.267	3238.060
		105/120 m³/時	3323.267	3239.060

フィルターファンアクセサリ	適用フィルターファン	販売中止製品	後継製品
EMC フィルタールーバー	180/160 m ³ /時	3325.267	3240.060
	230/265 m ³ /時		
	550/600 m ³ /時	3326.267	3243.060
	700/720 m ³ /時		
防水フード	20/25 m ³ /時	3321.800	3237.080
	55/66 m ³ /時	3322.800	3238.080
	105/120 m ³ /時	3323.800	3239.080
	180/160 m ³ /時	3324.800	3240.080
	230/265 m ³ /時		
	550/600 m ³ /時	3326.800	3243.080
	700/720 m ³ /時		

対象製品写真	販売中止製品	後継製品 (2010 年 11 月より販売)
		
後継製品の特徴	・エンクロージャーへの取付寸法は、販売中止製品と同一です。 ・お客様価格※も販売中止製品と同一です。 ・工具を使用せずに、フィルターマット交換ができます。 ・ルーバー前面のリタールロゴを上げることでルーバー前面を開けることができます。 ・電源供給コネクタの取付位置を工具無で変更することができます。 ・効率のよいファンを使用しており、より広いエリアに外気を供給できます。	

ご不明点につきましては、contact@rittal.co.jp までお問い合わせください。

以上