



No. RJ09009-472.R0

2016年12月20日

お客様各位


横浜市港北区新横浜 2-5-11 第1金子ビル7階
リタール株式会社

リタール製品 販売終了のお知らせ

拝啓

貴社益々、ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、下記の製品につきまして、下記の通り販売を終了いたしますので、ご了承を賜りたくお願い申し上げます。
敬具

記

販売終了製品	標準照明灯（米国向け仕様） 4138.240/250/280/290/400/450	
販売終了実施日	2016年12月31日以降 在庫が無くなり次第	
販売終了理由	EUエコデザイン指令による、EU圏内での「一体型安定器のない照明器具」の販売規制*のため（2017年4月13日開始） *購入済み製品のお客様による使用・再販売は可能です	
販売終了後の推奨製品	ユニバーサル照明灯 4155.510、小型照明灯 4140.210/220、LED照明灯 2500.200/300	
製品	販売終了製品	代替製品
		  
備考	本照明灯専用のドアスイッチ 4315.350/550 も販売終了となります	



新旧 機能一覧表

品番	定格電圧 (V)		照度要求対応性			適用エンクロージャー幅			センサー		ソケット	認証/適合性	
	120	100-240	低	中	高	600	800	1200	内蔵	外部	内蔵	UL/UR	CE
販売終了品：標準照明灯（米国向け仕様）													
4138.240	✓		✓			✓				✓	✓	✓	✓
4138.280	✓		✓				✓			✓	✓	✓	✓
4138.400	✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓
4138.250	✓		✓			✓			✓		✓	✓	✓
4138.290	✓		✓				✓		✓		✓	✓	✓
4138.450	✓		✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓
代替品：ユニバーサル照明灯													
4155.510	✓	✓ ^{*1}	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓
代替品：小型照明灯													
4140.210	✓	✓	✓			✓				✓		✓	
4140.220	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	
代替品：LED 照明灯													
2500.200	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓
2500.300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓

*1 ユニバーサル照明灯の定格電圧は、110～240V になります

ご不明の点につきましては、フリーダイヤル 0120-998-631 までお問い合わせください。

以上