

Metered PDU



PDU 単位の使用電流値をローカルで把握する電流メーター付き PDU

PDU 単位の使用電流値を一目で把握できるディスプレイ内蔵



PDU 本体に使用電流値を確認できるディスプレイを搭載。
使用中の電流値を一目で把握することができます。
機器の過剰搭載により起こる過電流を未然に防止したり、サーバー増設の際に、搭載するラックの選定にも活用することができます。

100 系、200V 各種コンセントタイプに対応した PDU シリーズ



100V 系対応コンセント
NEMA 5-20R

2 種類のプラグ NEMA 5-15P, 5-20P
を接続可能



200V 系対応コンセント
IEC320 C13

IEC320 C14 プラグを接続可能



200V 系対応コンセント
IEC320 C19

IEC320 C20 プラグを接続可能

ラックマウントタイプなど用途に合わせた幅広いラインアップ！



ラックの縦に取り付けるゼロ U (縦型) タイプだけでなく、1U や 2U ラックマウントタイプなど、お客様のニーズにあわせて選べる様々な製品ラインアップ。

過電流時は確実に電流をシャットアウトできる保護ヒューズ採用



電気回路の保護には、認証規格 UL60950-1 に適合した保護ヒューズを採用。

PDU の各分岐回路毎に搭載されたヒューズが過電流時に確実に作動し、高い安全性を確保。

品番・仕様

電圧 100-120V AC 縦型 (ゼロ U) タイプ

品番	電流	コンセント形状	コンセント口数	入力プラグ形状
C-12V1-C20M	20A	NEMA 5-20R	12	コードセレクト※
C-12V1-L30M	30A	NEMA 5-20R	12	NEMA L5-30P (ケーブル3m)
C-24V1-C20M	20A	NEMA 5-20R	24	コードセレクト※
C-24V1-L30M	30A	NEMA 5-20R	24	NEMA L5-30P (ケーブル3m)



C-12V1-C20M/C-24V1-L30M

※コードセレクトタイプは、入力プラグ NEMA5-15P、NEMA L5-20P の 2 タイプからお選び頂けます。
詳しくは P5 『アクセサリ紹介ページ』 をご確認ください。

品番・仕様

電圧 208-240V AC 縦型 (ゼロ U) タイプ

品番	電流	コンセント形状	コンセント口数	入力プラグ形状
C-12V2-C20M	20A	IEC60320 C13	12	コードセレクト※
C-12V2-L30M	30A	IEC60320 C13	12	NEMA L6-30P (ケーブル3m)
C-24V2-C20M	20A	IEC60320 C13	24	コードセレクト※
CS-24V2-L30M	30A	IEC60320 C13	24	NEMA L6-30P (ケーブル3m)

※コードセレクトタイプは、入力プラグ NEMAL6-20P 付ケーブルが別途必要です。
詳しくは P5『アクセサリ紹介ページ』をご確認ください。



C-12V2-C20M/C-24V2-L30M

電圧 208V 三相 縦型 (ゼロ U) タイプ

品番	電流	コンセント形状	コンセント口数	入力プラグ形状
C-24VD-L30M	30A	IEC60320 C13	24	NEMA L15-30P (ケーブル3m)
C-24VD-L30MA	30A	IEC60320 C13 IEC60320 C19	18 6	NEMA L15-30P (ケーブル3m)



C-24VD-L30M/C-24VD-L30MA

品番・仕様

電圧 100-120V AC 1U ラックマウントタイプ

品番	電流	コンセント形状	コンセント口数	入力プラグ形状
C-10H1-C20M	20A	NEMA 5-20R	10	コードセレクト※
C-10H1-L30M	30A	NEMA 5-20R	10	NEMA L5-30P (ケーブル3m)



C-10H1-C20M

※コードセレクトタイプは、入力プラグ NEMA5-15P、NEMAL5-20P の 2 タイプからお選び頂けます。詳しくは P5 『アクセサリ紹介ページ』 をご確認ください。

電圧 208-240V AC 1U ラックマウントタイプ

品番	電流	コンセント形状	コンセント口数	入力プラグ形状
C-12H2-C20M	20A	IEC60320 C13	12	コードセレクト※
C-12H2-L30M	30A	IEC60320 C13	12	NEMA L6-30P (ケーブル3m)
C-24H2-L30	30A	IEC60320 C13	フロント 12 リア 12	NEMA L6-30P (ケーブル3m)
C-4H2-C20	20A	IEC60320 C19	4	コードセレクト※
C-4H2-L630 3	30A	IEC60320 C19	4	NEMA L6-30P (ケーブル3m)



C-12H2-C20M



C-4H2-C20

※コードセレクトタイプは、入力プラグ NEMAL6-20P 付ケーブルが別途必要です。詳しくは P5 『アクセサリ紹介ページ』 をご確認ください。

電圧 208-240V AC 2U ラックマウント 2 系統タイプ

品番	電流	コンセント形状	コンセント口数	入力プラグ形状
C-12HD2-L630	30Ax2	IEC60320 C19	12 (6+6)	NEMA L6-30Px2 (ケーブル3m)



C-12HDD-L1530

PDU シリーズ アクセサリー

コードセレクトタイプの PDU の電源入力ケーブルやインテリジェントタイプの PDU に接続する温湿度センサーなど豊富な PDU のアクセサリです。



品番・仕様

PDU 取付ブラケット


品番	最大取付可能 PDU 数	適用ラック	
SPDU-MB-AH1	1	日東工業製 AH シリーズ	
SPDU-MB-AH2	2	日東工業製 AH シリーズ	
KIT-MB-02	1	HP 製 10000 G2 シリーズ DELL 製 PowerEdge4210	

※AH シリーズ用ブラケットには別途 EZ ナット (RD85-AH) が 4 個必要です。

電圧 100V 系 PDU シリーズ用入力ケーブル

品番	定格電流	ケーブル長さ (m)	入力プラグ形状	仕様
PTCORD-5	15A	3	NEMA 5-15P	
PTCORD-7	20A	3	NEMA L5-20P	

電圧 200 系 PDU シリーズ用入力ケーブル

品番	定格電流	ケーブル長さ (m)	入力プラグ形状	仕様
PTCORD-1	20A	3	NEMA L6-20P	

その他のアクセサリ

品番	品名	仕様	品番	品名	仕様
EMTH1-1	温度 / 湿度センサー ケーブル 3m		FUSE-SC20G	交換用ヒューズ 20A	