



No. RJ09009-1030.R0

2025年12月8日

お客様各位

横浜市港北区新横浜2-5-11

金子第1ビル7階

リタール株式会社

リタール製品販売終了のお知らせ

拝啓 貴社益々、ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、下記の製品につきまして、下記の通り販売を終了いたしますので、ご了承を賜りたくお願い申し上げます。

敬具

記

販売終了製品	ネットワークラック/サーバラック TS IT シリーズ	
販売終了実施	2025年12月31日	
販売終了理由	後継品となるネットワークラック/サーバラック VX IT シリーズへの移行	
販売終了後の推奨製品	ネットワークラック/サーバラック VX IT シリーズ	
製品写真	販売終了製品(TSIT) 	後継製品(VXIT) 



新旧品番対応表

* : 別途お問い合わせください

ドア	内装	IP	幅(mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	TSIT 品番	VXIT 品番
透視型	マウントフレーム	—	800	1,200	800	5503141	5303124
透視型	マウントフレーム	—	800	1,200	1,000	5504141	5304126
透視型	マウントフレーム	—	800	1,800	800	5505141	5305124
透視型	マウントフレーム	—	800	2,000	600	5506141	5306122
透視型	マウントフレーム	—	800	2,000	800	5507141	5307124
透視型	マウントフレーム	—	600	2,000	1,000	5508141	5308123
透視型	マウントフレーム	—	800	2,000	1,000	5509141	5309126
透視型	マウントフレーム	—	600	2,000	1,200	5510141	5310128
透視型	マウントフレーム	—	800	2,000	1,200	5511141	5311126
透視型	マウントフレーム	—	800	2,200	800	5512141	5312124
透視型	マウントフレーム	—	600	2,200	1,000	5513141	*
透視型	マウントフレーム	—	800	2,200	1,000	5514141	5314126
透視型	マウントフレーム	—	600	2,200	1,200	5515141	*
透視型	マウントフレーム	—	800	2,200	1,200	5516141	*
透視型	マウントフレーム	—	600	1,200	600	5526141	5326121
透視型	マウントフレーム	—	600	1,800	600	5527141	5327121
透視型	マウントフレーム	—	600	1,800	800	5528141	5328123
透視型	マウントフレーム	—	600	2,000	600	5529141	5329121
透視型	マウントフレーム	—	600	2,000	800	5530141	5330123
透視型	マウントフレーム	—	600	2,200	800	5531141	*
通気型	マウントフレーム	—	800	1,200	800	5503181	5303114
通気型	マウントフレーム	—	800	1,200	1,000	5504181	5304116
通気型	マウントフレーム	—	800	1,800	800	5505181	*
通気型	マウントフレーム	—	800	2,000	600	5506181	*
通気型	マウントフレーム	—	800	2,000	800	5507181	5307114
通気型	マウントフレーム	—	600	2,000	1,000	5508181	5308113
通気型	マウントフレーム	—	800	2,000	1,000	5509181	5309116
通気型	マウントフレーム	—	600	2,000	1,200	5510181	5310118
通気型	マウントフレーム	—	800	2,000	1,200	5511181	5311116
通気型	マウントフレーム	—	800	2,200	800	5512181	5312114
通気型	マウントフレーム	—	600	2,200	1,000	5513181	5313113
通気型	マウントフレーム	—	800	2,200	1,000	5514181	5314116
通気型	マウントフレーム	—	600	2,200	1,200	5515181	5315118



ドア	内装	IP	幅(mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	TSIT 品番	VXIT 品番
通気型	マウントフレーム	—	800	2,200	1,200	5516181	5316116
通気型	マウントフレーム	—	600	1,200	600	5526181	*
通気型	マウントフレーム	—	600	1,800	600	5527181	*
通気型	マウントフレーム	—	600	1,800	800	5528181	*
通気型	マウントフレーム	—	600	2,000	600	5529181	5329111
通気型	マウントフレーム	—	600	2,000	800	5530181	5330113
通気型	マウントフレーム	—	600	2,200	800	5531181	5331113
透視型	マウンティングレール	—	800	1,200	800	5503120	5303124
透視型	マウンティングレール	—	800	1,200	1,000	5504120	5304126
透視型	マウンティングレール	—	800	1,800	800	5505120	5305124
透視型	マウンティングレール	—	800	2,000	600	5506120	5306122
透視型	マウンティングレール	—	800	2,000	800	5507120	5307124
透視型	マウンティングレール	—	600	2,000	1,000	5508120	5308123
透視型	マウンティングレール	—	800	2,000	1,000	5509120	5309126
透視型	マウンティングレール	—	600	2,000	1,200	5510120	5310128
透視型	マウンティングレール	—	800	2,000	1,200	5511120	5311126
透視型	マウンティングレール	—	800	2,200	800	5512120	5312124
透視型	マウンティングレール	—	600	2,200	1,000	5513120	*
透視型	マウンティングレール	—	800	2,200	1,000	5514120	5314126
透視型	マウンティングレール	—	600	2,200	1,200	5515120	*
透視型	マウンティングレール	—	800	2,200	1,200	5516120	*
透視型	マウンティングレール	—	600	800	600	5525120	5325121
透視型	マウンティングレール	—	600	1,200	600	5526120	5326121
透視型	マウンティングレール	—	600	1,800	600	5527120	5327121
透視型	マウンティングレール	—	600	1,800	800	5528120	5328123
透視型	マウンティングレール	—	600	2,000	600	5529120	5329121
透視型	マウンティングレール	—	600	2,000	800	5530120	5330123
透視型	マウンティングレール	—	600	2,200	800	5531120	*
通気型	マウンティングレール	—	800	1,200	800	5503110	5303114
通気型	マウンティングレール	—	800	1,200	1,000	5504110	5304116
通気型	マウンティングレール	—	800	1,800	800	5505110	*
通気型	マウンティングレール	—	800	2,000	600	5506110	*
通気型	マウンティングレール	—	800	2,000	800	5507110	5307114



ドア	内装	IP	幅(mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	TSIT 品番	VXIT 品番
通気型	マウンティングレール	—	600	2,000	1,000	5508110	5308113
通気型	マウンティングレール	—	800	2,000	1,000	5509110	5309116
通気型	マウンティングレール	—	600	2,000	1,200	5510110	5310118
通気型	マウンティングレール	—	800	2,000	1,200	5511110	5311116
通気型	マウンティングレール	—	800	2,200	800	5512110	5312114
通気型	マウンティングレール	—	600	2,200	1,000	5513110	5313113
通気型	マウンティングレール	—	800	2,200	1,000	5514110	5314116
通気型	マウンティングレール	—	600	2,200	1,200	5515110	5315118
通気型	マウンティングレール	—	800	2,200	1,200	5516110	5316116
通気型	マウンティングレール	—	600	1,200	600	5526110	*
通気型	マウンティングレール	—	600	1,800	600	5527110	*
通気型	マウンティングレール	—	600	1,800	800	5528110	*
通気型	マウンティングレール	—	600	2,000	600	5529110	5329111
通気型	マウンティングレール	—	600	2,000	800	5530110	5330113
通気型	マウンティングレール	—	600	2,200	800	5531110	5331113
透視型	マウントフレーム	IP55	800	1,200	800	5503131	5303134
透視型	マウントフレーム	IP55	800	1,200	1,000	5504131	*
透視型	マウントフレーム	IP55	800	1,800	800	5505131	*
透視型	マウントフレーム	IP55	800	2,000	600	5506131	*
透視型	マウントフレーム	IP55	800	2,000	800	5507131	5307134
透視型	マウントフレーム	IP55	600	2,000	1,000	5508131	*
透視型	マウントフレーム	IP55	800	2,000	1,000	5509131	5309136
透視型	マウントフレーム	IP55	600	2,000	1,200	5510131	*
透視型	マウントフレーム	IP55	800	2,000	1,200	5511131	*
透視型	マウントフレーム	IP55	800	2,200	800	5512131	*
透視型	マウントフレーム	IP55	600	2,200	1,000	5513131	*
透視型	マウントフレーム	IP55	800	2,200	1,000	5514131	*
透視型	マウントフレーム	IP55	600	2,200	1,200	5515131	*
透視型	マウントフレーム	IP55	800	2,200	1,200	5516131	*
透視型	マウントフレーム	IP55	600	1,200	600	5526131	5326131
透視型	マウントフレーム	IP55	600	1,800	600	5527131	*
透視型	マウントフレーム	IP55	600	1,800	800	5528131	*
透視型	マウントフレーム	IP55	600	2,000	600	5529131	5329131



ドア	内装	IP	幅(mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	TSIT 品番	VXIT 品番
透視型	マウントフレーム	IP55	600	2,000	800	5530131	5330133
透視型	マウントフレーム	IP55	600	2,200	800	5531131	*
透視型	マウンティングレール	IP55	800	2,000	1,000	5309130	5309136
透視型	マウンティングレール	IP55	800	1,200	1,000	5504130	*

ご不明の点につきましては、フリーダイヤル 0120-998-631 までお問い合わせください。

以上