

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

➤ **Make IT easy:**
Einfach umstellen. Von DK-TS auf TS IT



SCHALTCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Aus DK-TS wird TS IT.

Das bedeutet für Sie: Der Aufwand für die Zusammenstellung Ihres Racks wird erheblich einfacher. Viele Zubehörteile die früher extra bestellt werden mussten sind heute bereits im Lieferumfang enthalten, andere können durch die einfache werkzeuglose Montage ohne weiteres Einbauzubehör montiert werden. Es können jedoch nicht alle Racks 1:1 umgestellt werden. Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang entsprechend Ihren Anforderungen. Das umfangreiche Systemzubehör finden Sie in der TS IT Broschüre ab Seite 18.

Produktprogramm DK-TS

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm				Türen					19"- Ebene		Dach zur Kabel- ein- führung hinten	180°- Scharniere		Griff für individuelle Schließung		Sockel	Seiten- wände	HB 33, Seite
		B	H	T	HE	Sichttür	geschlossen	belüftet	geschlossen	belüftet	vorne	hinten		vorne	hinten	vorne	hinten			

DK-TS Netzwerk-/Serverschränke mit Türen, unbelüftet

7830.100	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert	600	1200	600	24	■	-	-	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■	102
7820.350	Netzwerkschrank TS 8	800	1200	800	24	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	105
7830.110	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert, Türen geteilt	800	1200	800	24	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	102

Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.

7820.650	Netzwerkschrank TS 8	800	1800	800	38	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7821.650	Netzwerkschrank TS 8	800	1800	800	38	-	■	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7830.850	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert	800	1800	800	38	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	102

7820.740	Netzwerkschrank TS 8	800	2000	600	42	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7821.740	Netzwerkschrank TS 8	800	2000	600	42	-	■	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106

7820.750	Netzwerkschrank TS 8	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7821.750	Netzwerkschrank TS 8	800	2000	800	42	-	■	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7830.200	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	102
7830.202	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	103
7830.250	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	103
7830.260	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert, Türen geteilt	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	■	■	-	■	■	■	■	■	■	104
7830.400	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert, Türen geteilt	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	■	103
7830.550	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	104
7830.670	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert mit Rückwand	800	2000	800	42	■	-	-	...1)	-	■ ²⁾	-	■	■	-	■	-	■	-	104

7820.730	Netzwerkschrank TS 8	600	2000	1000	42	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7821.730	Netzwerkschrank TS 8	600	2000	1000	42	-	■	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7831.810	Serverschrank TS 8 für High Performance Cooling Systeme HPC	600	2000	1000	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	■	-	-	116

7820.770	Netzwerkschrank TS 8	800	2000	800	42	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7821.770	Netzwerkschrank TS 8	800	2000	800	42	-	■	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7830.230	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert	800	2000	1000	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	103
7830.240	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert	800	2000	1000	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	103
7831.800	Serverschrank TS 8 für High Performance Cooling Systeme HPC	800	2000	1000	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	■	-	-	116

7831.812	Serverschrank TS 8 für High Performance Cooling Systeme HPC	600	2000	1200	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	■	-	-	116
7831.813	Serverschrank TS 8 für High Performance Cooling Systeme HPC	600	2000	1200	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	■	-	■	116

Weitere Details der Ausstattung der DK-TS Racks entnehmen Sie bitte dem Rittal Handbuch 33.

Dieser Tabelle können Sie entnehmen, welches neue TS IT Rack welchem alten DK-TS Rack entspricht. Die jeweiligen Racks sind auf der gleichen Höhe aufgeführt, zur besseren Lesbarkeit hellgrau bzw. dunkelgrau unterlegt. Ein Beispiel:
Hatten Sie bisher den „Netzwerkschrank TS 8, vormontiert, Türen unbelüftet (Best.-Nr. 7830.250)“, bestellen Sie jetzt das „TS IT Rack mit Sichttür für Rackklimatisierung (Best.-Nr. 5507.120)“.

Produktprogramm TS IT

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm				Türen					19"- Ebene		Dach zur Kabel- ein- führung seitlich	180°- Scharniere		Griff für individuelle Schließung			Seiten- wände	TS IT, Seite
		B	H	T	HE	Sichttür	geschlossen	belüftet	geschlossen	belüftet	vorne	hinten		vorne	hinten	vorne	hinten	Sockel		
TS IT Netzwerk-/Serverschränke mit Sichttür für Rackklimatisierung																				
5503.120	TS IT Rack	800	1200	800	24	■	-	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	14
5504.120	TS IT Rack	800	1200	1000	24	■	-	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	14
5505.120	TS IT Rack	800	1800	800	38	■	-	-	■ ³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	14
5506.120	TS IT Rack	800	2000	600	42	■	-	-	■ ³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	14
5507.120	TS IT Rack	800	2000	800	42	■	-	-	■ ³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	14
5508.120	TS IT Rack	600	2000	1000	42	■	-	-	■ ³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	15
5509.120	TS IT Rack	800	2000	1000	42	■	-	-	■ ³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	15
5510.120	TS IT Rack	600	2000	1200	42	■	-	-	■ ³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	15

■ im Lieferumfang enthalten
1) mit Rückwand

2) mit Schwenkrahmen
3) vertikal geteilt

Produktprogramm DK-TS

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm				Türen					19°- Ebene		Dach zur Kabel- ein- führung hinten	180°- Scharniere		Griff für individuelle Schließung		Sockel	Seiten- wände	HB 33, Seite
		B	H	T	HE	vorne			hinten		vorne	hinten		vorne	hinten					
						Sichttür	geschlossen	belüftet	geschlossen	belüftet										
DK-TS Netzwerk-/Serverschränke mit Türen, unbelüftet																				
7831.802	Serverschrank TS 8 für High Performance Cooling Systeme HPC	800	2000	1200	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	■	-	-	116
7831.803	Serverschrank TS 8 für High Performance Cooling Systeme HPC	800	2000	1200	42	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	■	-	■	116
7820.850	Netzwerkschrank TS 8	800	2200	800	47	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7821.850	Netzwerkschrank TS 8	800	2200	800	47	-	■	-	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	106
7830.270	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert	800	2200	800	47	■	-	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	103
DK-TS Netzwerk-/Serverschränke mit Türen, belüftet																				
7831.433	Serverschrank TS 8	600	1200	1000	24	-	-	■	-	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	114
7830.130	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert	800	1200	1000	24	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	103
7831.438	Serverschrank TS 8	600	2000	1000	42	-	-	■	-	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	114
7830.330	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert	800	2000	1000	42	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	103
7830.335	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert	800	2000	1000	42	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	103
7831.446	Serverschrank TS 8	800	2000	1000	42	-	-	■	-	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	114
7831.481	Serverschrank TS 8	600	2000	1200	42	-	-	■	-	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	114
7831.485	Serverschrank TS 8	800	2000	1200	42	-	-	■	-	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	114
7831.442	Serverschrank TS 8	600	2200	1000	47	-	-	■	-	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	114
7830.380	Netzwerkschrank TS 8, vormontiert	800	2200	1000	47	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	103
Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.																				

Weitere Details der Ausstattung der DK-TS Racks entnehmen Sie bitte dem Rittal Handbuch 33.

Produktprogramm TS IT

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm				Türen					19"- Ebene		Dach zur Kabel- ein- führung seitlich	180°- Scharniere		Griff für individuelle Schließung		Sockel	Seiten- wände	TS IT, Seite
		B	H	T	HE	Sichttür	geschlossen	belüftet	geschlossen	belüftet	vorne	hinten		vorne	hinten	vorne	hinten			

TS IT Netzwerk-Serverschränke mit Sichttür für Rackklimatisierung

5511.120	TS IT Rack	800	2000	1200	42	■	-	-	■ ⁽³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	15
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5512.120	TS IT Rack	800	2200	800	47	■	-	-	■ ⁽³⁾	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	15
----------	------------	-----	------	-----	----	---	---	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

TS IT Netzwerk-Serverschränke mit belüfteter Tür für Raumklimatisierung

5504.110	TS IT Rack	800	1200	1000	24	-	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	16
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5508.110	TS IT Rack	600	2000	1000	42	-	-	■	-	■ ⁽³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	16
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5509.110	TS IT Rack	800	2000	1000	42	-	-	■	-	■ ⁽³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	16
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5510.110	TS IT Rack	600	2000	1200	42	-	-	■	-	■ ⁽³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	16
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5511.110	TS IT Rack	800	2000	1200	42	-	-	■	-	■ ⁽³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	16
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5513.110	TS IT Rack	600	2200	1000	47	-	-	■	-	■ ⁽³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	17
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5514.110	TS IT Rack	800	2200	1000	47	-	-	■	-	■ ⁽³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	17
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5515.110	TS IT Rack	600	2200	1200	47	-	-	■	-	■ ⁽³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	17
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5516.110	TS IT Rack	800	2200	1200	47	-	-	■	-	■ ⁽³⁾	■	■	■	■	■	■	■	-	-	17
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Der TS IT bietet Ihnen bereits serienmäßig:

- Werkzeuglos verstellbare 19"-Ebenen mit 1.500 kg Belastbarkeit
- Durchgehende Kennzeichnung der Höheneinheiten und Beschriftung in der Tiefe
- Geteilte Rücktür
- Dach mit großflächiger seitlicher Kabeleinführung und Option für Lüftermodul
- Käfigmuttern und Schrauben
- Set zum Potenzialausgleich

■ im Lieferumfang enthalten

¹⁾ mit Rückwand

²⁾ mit Schwenkrahmen

³⁾ vertikal geteilt

Zubehörprogramm DK-TS

Best.-Nr. DK/TS	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 33. Seite
		B	H	T			
Seitenwände							
7824.188	Seitenwand, abschließbar	–	1800	800	RAL 7035	2 St.	569
7824.206	Seitenwand, abschließbar	–	2000	600	RAL 7035	2 St.	569
7824.208	Seitenwand, abschließbar	–	2000	800	RAL 7035	2 St.	569
7824.200	Seitenwand, abschließbar	–	2000	1000	RAL 7035	2 St.	569
7824.310	Seitenwand, steckbar, geteilt	–	2000	1200	RAL 7035	1 St.	570
7824.228	Seitenwand, abschließbar	–	2200	800	RAL 7035	2 St.	569
7824.220	Seitenwand, abschließbar	–	2200	1000	RAL 7035	2 St.	569
7824.312	Seitenwand, steckbar, geteilt	–	2200	1200	RAL 7035	1 St.	570
7824.128	Seitenwand, abschließbar	–	1200	800	RAL 7035	2 St.	569
7824.120	Seitenwand, abschließbar	–	1200	1000	RAL 7035	2 St.	569

Bodenblech-Set

Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.

7825.382	Bodenblech, mehrteilig	800	–	800	verzinkt	1 Satz	563
7825.364	Bodenblech, mehrteilig	600	–	1000	verzinkt	1 Satz	563
7825.384	Bodenblech, mehrteilig	800	–	1000	verzinkt	1 Satz	563
7825.365	Bodenblech, mehrteilig	600	–	1200	verzinkt	1 Satz	563
7825.385	Bodenblech, mehrteilig	800	–	1200	verzinkt	1 Satz	563

Bodenblech-Module

7825.660	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	600	–	600	verzinkt	1 St.	563
7825.680	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	600	–	800	verzinkt	1 St.	563
7825.610	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	600	–	1000	verzinkt	1 St.	563
7825.860	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	800	–	600	verzinkt	1 St.	563
7825.880	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	800	–	800	verzinkt	1 St.	563
7825.810	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	800	–	1000	verzinkt	1 St.	563
7825.612	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	600	–	1200	verzinkt	1 St.	563
7825.812	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	800	–	1200	verzinkt	1 St.	563
7825.342	Bodenrahmen, geteilt	600	–	1000	RAL 7035	1 Satz	559

Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.

Gleitschienen

7063.000	Gleitschienen für Profilschienen	–	–	152	verzinkt	2 St.	750
7492.300	Gleitschienen, Schwerlast, 80 kg, für Profilschienen verkröpft	–	–	300	verzinkt	2 St.	750
7492.400	Gleitschienen, Schwerlast, 80 kg, für Profilschienen verkröpft	–	–	400	verzinkt	2 St.	750
7492.500	Gleitschienen, Schwerlast, 80 kg, für Profilschienen verkröpft	–	–	500	verzinkt	2 St.	750
7492.060	Gleitschienen, Schwerlast, 80 kg, für Profilschienen verkröpft	–	–	600	verzinkt	2 St.	750
7492.070	Gleitschienen, Schwerlast, 80 kg, für Profilschienen verkröpft	–	–	700	verzinkt	2 St.	750
7063.882	Gleitschiene, tiefenvariabel, 1 HE, 80 kg	–	–	400 – 600	verzinkt	2 St.	749
7063.883	Gleitschiene, tiefenvariabel, 1 HE, 80 kg	–	–	600 – 900	verzinkt	2 St.	749
7063.884	Gleitschiene, tiefenvariabel, 1 HE, 150 kg	–	–	600 – 900	verzinkt	2 St.	749
7063.740	Gleitschienen, Schwerlast, 100 kg	–	–	740	verzinkt	2 St.	750

Zubehörprogramm TS IT

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	TS IT, Seite
		B	H	T			
Seitenwände							
5501.000	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	1800	800	RAL 7035	1 St.	28
5501.010	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	2000	600	RAL 7035	1 St.	28
5501.020	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	2000	800	RAL 7035	1 St.	28
5501.030	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	2000	1000	RAL 7035	1 St.	28
5501.040	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	2000	1200	RAL 7035	1 St.	28
5501.050	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	2200	800	RAL 7035	1 St.	28
5501.060	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	2200	1000	RAL 7035	1 St.	28
5501.070	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	2200	1200	RAL 7035	1 St.	28
7824.128	Seitenwand, abschließbar	–	1200	800	RAL 7035	2 St.	28
7824.120	Seitenwand, abschließbar	–	1200	1000	RAL 7035	2 St.	28
Bodenblech-Set							
5501.300	Bodenaufnahme	–	–	600	RAL 7035	2 St.	23
5502.510	Bodenblech, geschlossen	800	–	600	verzinkt	1 Satz	24
5501.310	Bodenaufnahme	–	–	800	RAL 7035	2 St.	23
5502.530	Bodenblech, geschlossen	800	–	800	verzinkt	1 Satz	25
5501.320	Bodenaufnahme	–	–	1000	RAL 7035	2 St.	23
5502.540	Bodenblech, geschlossen	600	–	1000	verzinkt	1 Satz	26
5501.320	Bodenaufnahme	–	–	1000	RAL 7035	2 St.	23
5502.550	Bodenblech, geschlossen	800	–	1000	verzinkt	1 Satz	26
5501.350	Bodenaufnahme	–	–	1200	RAL 7035	2 St.	23
5502.560	Bodenblech, geschlossen	600	–	1200	verzinkt	1 Satz	27
5501.350	Bodenaufnahme	–	–	1200	RAL 7035	2 St.	23
5502.570	Bodenblech, geschlossen	800	–	1200	verzinkt	1 Satz	27
Bodenblech-Module							
Weitere individuelle Konfigurationsmöglichkeiten mit Modulblechen zur Belüftung oder Kabeleinführung entnehmen Sie bitte der TS IT Broschüre ab Seite 24. Für die Montage von Bodenblechen benötigen Sie immer die Bodenaufnahme.							
5501.320	Bodenaufnahme	–	–	1000	RAL 7035	2 St.	23
5001.239	Schiebeblech	600	–	150	verzinkt	1 St.	24
5001.240	Schiebeblech	800	–	150	verzinkt	1 St.	24
Gleitschienen							
5501.400	Gleitschienen, Festeinbau, 30 kg	–	–	150	verzinkt	2 St.	33
5501.410	Gleitschienen, Festeinbau, 80 kg	–	–	345	verzinkt	2 St.	33
5501.420	Gleitschienen, Festeinbau, 80 kg	–	–	445	verzinkt	2 St.	33
5501.430	Gleitschienen, Festeinbau, 80 kg	–	–	545	verzinkt	2 St.	33
5501.440	Gleitschienen, Festeinbau, 80 kg	–	–	645	verzinkt	2 St.	33
5501.450	Gleitschienen, Festeinbau, 80 kg	–	–	745	verzinkt	2 St.	33
5501.460	Gleitschienen, tiefenvariabel, 482,6 mm (19"), 80 kg	–	–	400 – 600	verzinkt	2 St.	33
5501.480	Gleitschienen, tiefenvariabel, 482,6 mm (19"), 150 kg	–	–	600 – 900	verzinkt	2 St.	33

Zubehörprogramm DK-TS

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 33, Seite
		B	H	T			
Geräteböden							
7119.140	Geräteboden 1 HE, Festeinbau, 10 kg	–	–	140	RAL 7035	1 St.	674
7119.250	Geräteboden 2 HE, Festeinbau, 25 kg	–	–	250	RAL 7035	1 St.	675
7119.400	Geräteboden 2 HE, Festeinbau, 25 kg	–	–	400	RAL 7035	1 St.	675
7147.035	Seitenteile 3 HE für Festeinbau, 30 kg	–	–	400	RAL 7035	2 St.	677
7000.620	Geräteboden, Festeinbau, 30 kg	511	–	413	RAL 7035	1 St.	671
7148.035	Geräteboden 2 HE, 25 kg	390	–	300	RAL 7035	1 St.	673
7143.035	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	300	RAL 7035	1 St.	670
7144.035	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	400	RAL 7035	1 St.	670
7145.035	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	500	RAL 7035	1 St.	670
7145.005	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	500	RAL 9005	1 St.	670
7063.858	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 50 kg	–	–	390 – 590	verzinkt	1 Satz	676
7063.710	Geräteboden 1/2 HE, tiefenvariabel, 50 kg	–	–	400 – 600	RAL 7035	1 St.	673
3861.580	Geräteboden 1 HE, tiefenvariabel, 50 kg	–	–	488 – 750	RAL 7035	1 St.	673
7145.635	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	600	RAL 7035	1 St.	670
7145.605	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	600	RAL 9005	1 St.	670
7145.735	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	700	RAL 7035	1 St.	670
7145.705	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	700	RAL 9005	1 St.	670
7063.860	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 50 kg	–	–	590 – 790	verzinkt	1 Satz	676
7828.950	Geräteboden, Schwerlast, 75 kg, Festeinbau, für Profilschienen verkröpft	452,5	–	478	verzinkt	1 St.	671
7145.535	Geräteboden, Schwerlast, 100 kg, Festeinbau, für Profilschienen verkröpft	453	–	470	RAL 7035	1 St.	671
7828.951	Geräteboden, Schwerlast, 75 kg, Festeinbau, für L-Profilschienen	507,5	–	480	verzinkt	1 St.	672
7063.895	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	409	–	500	RAL 7035	1 St.	672
7063.835	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	409	–	500	RAL 9005	1 St.	672
7063.892	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 100 kg	–	–	490 – 710	verzinkt	1 Satz	676
7828.960	Geräteboden, Schwerlast, 75 kg, Festeinbau, für Profilschienen verkröpft	452,5	–	578	verzinkt	1 St.	671
7828.970	Geräteboden, Schwerlast, 75 kg, Festeinbau, für Profilschienen verkröpft	452,5	–	678	verzinkt	1 St.	671
7828.961	Geräteboden, Schwerlast, 75 kg, Festeinbau, für L-Profilschienen	507,5	–	580	verzinkt	1 St.	672
7828.971	Geräteboden, Schwerlast, 75 kg, Festeinbau, für L-Profilschienen	507,5	–	680	verzinkt	1 St.	672
7063.897	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	409	–	700	RAL 7035	1 St.	672
7063.837	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	409	–	700	RAL 9005	1 St.	672
7063.890	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 100 kg	–	–	706 – 1006	verzinkt	1 Satz	676
7000.625	Geräteboden, Komplettsatz, ausziehbar, 50 kg	–	–	395 – 645	RAL 7035	1 Satz	674
7144.035	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	400	RAL 7035	1 St.	670
7061.000	Teleskopschienen für Geräteböden, für Vollauszug, 50 kg	–	–	400	verzinkt	2 St.	677
7145.035	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	500	RAL 7035	1 St.	670
7145.005	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	500	RAL 9005	1 St.	670
7081.000	Teleskopschienen für Geräteböden, für Vollauszug, 50 kg	–	–	500	verzinkt	2 St.	677
7063.858	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 50 kg	–	–	390 – 590	verzinkt	1 Satz	676
7063.725	Geräteboden 1/2 HE, tiefenvariabel, 50 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 St.	673
7063.720	Geräteboden 1/2 HE, tiefenvariabel, 50 kg	–	–	600 – 900	RAL 7035	1 St.	673
7145.635	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	600	RAL 7035	1 St.	670
7145.605	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	600	RAL 9005	1 St.	670
7161.000	Teleskopschienen für Geräteböden, für Vollauszug, 50 kg	–	–	600	verzinkt	2 St.	677
7145.735	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	700	RAL 7035	1 St.	670
7145.705	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	409	–	700	RAL 9005	1 St.	670
7161.700	Teleskopschienen für Geräteböden, für Vollauszug, 50 kg	–	–	700	verzinkt	2 St.	677
7063.860	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 50 kg	–	–	590 – 790	verzinkt	1 Satz	676
7063.895	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	409	–	500	RAL 7035	1 St.	672
7063.835	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	409	–	500	RAL 9005	1 St.	672
7065.000	Teleskopschienen für Geräteböden, für Vollauszug, 100 kg	–	–	500	verzinkt	2 St.	677
7063.892	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 100 kg	–	–	490 – 710	verzinkt	1 Satz	676
7063.897	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	409	–	700	RAL 7035	1 St.	672
7063.837	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	409	–	700	RAL 9005	1 St.	672
7066.700	Teleskopschienen für Geräteböden, für Vollauszug, 100 kg	–	–	700	verzinkt	2 St.	677
7063.890	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 100 kg	–	–	706 – 1006	verzinkt	1 Satz	676

Zubehörprogramm TS IT

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	TS IT, Seite
		B	H	T			
Geräteböden							
5501.615	Geräteboden 2 HE, Festeinbau, 25 kg	–	–	250	RAL 9005	1 Satz	32
5501.625	Geräteboden 2 HE, Festeinbau, 25 kg	–	–	400	RAL 9005	1 Satz	32
5501.655	Geräteboden, tiefenvariabel, Festeinbau, 50 kg	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 Satz	32
5501.665	Geräteboden, tiefenvariabel, Festeinbau, 50 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 Satz	32
5501.695	Geräteboden, tiefenvariabel, Festeinbau, 100 kg	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 Satz	32
5501.705	Geräteboden, tiefenvariabel, Festeinbau, 100 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 Satz	32
5501.675	Geräteboden, tiefenvariabel, ausziehbar, 50 kg	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 Satz	32
5501.685	Geräteboden, tiefenvariabel, ausziehbar, 50 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 Satz	32
5501.715	Geräteboden, tiefenvariabel, ausziehbar, 100 kg	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 Satz	32
5501.725	Geräteboden, tiefenvariabel, ausziehbar, 100 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 Satz	32

Zubehörprogramm DK-TS

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 33, Seite
		B	H	T			
Luftleitbleche, Sichtblende							
7151.206	Luftleitbleche für TS	600	2000	–	RAL 7035	2 St.	755
7151.208	Luftleitbleche für TS	800	2000	–	RAL 7035	2 St.	755
7827.534	Sichtblende, scharniert, gewölbt	800	2000	–	–	2 St.	755
7827.520	Sichtblende, scharniert, gerade	800	2000	–	–	2 St.	755
Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.							
7827.536	Sichtblende, scharniert, gewölbt	800	2200	–	–	2 St.	755
7827.522	Sichtblende, scharniert, gerade	800	2200	–	–	2 St.	–
Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.							

Kabelmanagement und Schubladen

7827.320	Kabelkanal HD für TS/TE	95	42 HE	235	RAL 7035	1 St.	728
Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.							
7827.310	Kabelkanal HD für TS/TE	95	24 HE	235	RAL 7035	1 St.	728
7858.200	Kabeltrasse, vertikal für TS	–	–	–	verzinkt	1 St.	726
7257.200	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Metallbügeln	–	1 HE	–	RAL 7035	1 St.	729
7159.035	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Kunststoffbügeln	–	1 HE	–	RAL 7035	1 St.	729
7257.035	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Metallbügeln	–	1 HE	–	RAL 7035	1 St.	729
7255.035	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Kunststoffbügeln	–	1 HE	–	RAL 7035	1 St.	729
7257.100	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Metallbügeln	–	2 HE	–	RAL 7035	1 St.	729
7257.050	Rangierpanel mit Kabelsprossen, 482,6 mm (19")	–	1 HE	–	RAL 7035	1 St.	730
7257.150	Rangierpanel mit Kabelsprossen, 482,6 mm (19")	–	2 HE	–	RAL 7035	1 St.	730
7158.035	Rangierpanel 2 HE, 482,6 mm (19") mit Abdeckung und Durchführung	–	2 HE	–	RAL 7035	1 St.	730
7149.135	Kabelführungsrinnen-Panel, 482,6 mm (19")	–	1 HE	–	RAL 7035	1 St.	730
7140.535	Kabeldurchführungs-Panel, 482,6 mm (19")	–	1 HE	–	RAL 7035	1 St.	732
7150.535	Kabeldurchführungs-Panel, 482,6 mm (19")	–	2 HE	–	RAL 7035	1 St.	732
7064.100	Kabelmanager, Basis-Kit	–	–	–	RAL 7035	8 St.	723
7064.110	Kabelmanager, Maxi-Kit	–	–	–	RAL 7035	20 St.	723
7282.135	Schublade 2 HE, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene	–	2 HE	250	RAL 7035	1 St.	753
7282.035	Schublade 2 HE, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene	–	2 HE	427	RAL 7035	1 St.	753
7283.035	Schublade 3 HE, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene	–	3 HE	427	RAL 7035	1 St.	753
7218.035	Rangierbügel, Kunststoff	70	44	–	RAL 7035	10 St.	723
7228.035	Rangierbügel, Kunststoff	95	50	–	RAL 7035	10 St.	723
7219.035	Rangierbügel, Kunststoff	105	70	–	RAL 7035	10 St.	723
7111.252	Verteilerbügel für Flachteile	–	–	–	verzinkt	4 St.	728
7111.250	Verteilerbügel, horizontal, für Profilschienen und Montagerahmen	–	–	–	verzinkt	4 St.	728
Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.							

19"-Ausbautechnik

7827.080	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	15 HE/800	–	verzinkt	2 St.	739
7827.100	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	20 HE/1000	–	verzinkt	2 St.	739
7827.120	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	24 HE/1200	–	verzinkt	2 St.	739
7827.140	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	29 HE/1400	–	verzinkt	2 St.	739
7827.160	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	33 HE/1600	–	verzinkt	2 St.	739
7827.180	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	38 HE/1800	–	verzinkt	2 St.	739
7827.200	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	42 HE/2000	–	verzinkt	2 St.	739
7827.220	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	47 HE/2200	–	verzinkt	2 St.	739
7856.710	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	600	11 HE/600	–	verzinkt	1 St.	740
7856.713	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	600	24 HE/1200	–	verzinkt	1 St.	740
7856.716	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	600	38 HE/1800	–	verzinkt	1 St.	740
7856.719	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	600	42 HE/2000	–	verzinkt	1 St.	740
7856.722	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	600	47 HE/2200	–	verzinkt	1 St.	740
7856.725	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	800	24 HE/1200	–	verzinkt	1 St.	740
7856.728	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	800	38 HE/1800	–	verzinkt	1 St.	740
7856.731	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	800	42 HE/2000	–	verzinkt	1 St.	740
7856.734	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	800	47 HE/2200	–	verzinkt	1 St.	740

Zubehörprogramm TS IT

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	TS IT, Seite
		B	H	T			
Luftleitbleche, Sichtblende							
5501.805	Luftleitblech	600	2000	–	RAL 9005	1 Satz	30
5501.815	Luftleitblech	800	2000	–	RAL 9005	1 Satz	30
5501.825	Luftleitblech	600	2200	–	RAL 9005	1 Satz	30
5501.835	Luftleitblech	800	2200	–	RAL 9005	1 Satz	30
5501.895	Abdeckung, magnetisch	–	–	–	schwarz	1 St.	30

Kabelmanagement und Schubladen

5502.105	Kabelkanal	–	2000	–	RAL 9005	1 St.	35
5502.145	Kabelkanal	–	2200	–	RAL 9005	1 St.	35
Kein Nachfolgeartikel.							
5502.120	Kabeltrasse	–	2000 – 2200	–	RAL 9005	1 St.	38
5502.205	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Metallbügeln	–	1 HE	–	RAL 9005	1 St.	36
7257.005	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Metallbügeln	–	1 HE	–	RAL 9005	1 St.	36
7257.105	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Metallbügeln	–	2 HE	–	RAL 9005	1 St.	36
5502.225	Rangierpanel mit Kabelsprossen, 482,6 mm (19")	–	1 HE	–	RAL 9005	1 St.	36
5502.235	Rangierpanel 2 HE, 482,6 mm (19") mit Abdeckung und Durchführung	–	2 HE	–	RAL 9005	1 St.	37
5502.245	Kabelführungsrinnen-Panel, 482,6 mm (19")	–	1 HE	–	RAL 9005	1 St.	37
5502.255	Kabeldurchführungs-Panel, 482,6 mm (19")	–	1 HE	–	RAL 9005	1 St.	37
5502.265	Kabeldurchführungs-Panel, 482,6 mm (19")	–	2 HE	–	RAL 9005	1 St.	37
5502.405	Kabelmanager	–	–	–	RAL 9005	20 St.	34
5502.305	Schublade 2 HE, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene	–	2 HE	–	RAL 9005	1 St.	42
5502.325	Schublade 3 HE, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene	–	3 HE	–	RAL 9005	1 St.	42
7112.000	Kabelführungsbügel, Metall	85	125	–	verzinkt	10 St.	34
7111.000	Kabelführungsbügel, Metall	65	125	–	verzinkt	10 St.	34
7111.900	Kabelführungsbügel, Metall	43	85	–	verzinkt	10 St.	34
7111.222	Kabelsprossen, Allround-Befestigung	–	4 HE	–	RAL 9005	4 St.	35
5502.115	Kabelfinger 6 HE	–	6 HE	–	RAL 9005	14 St.	36
5502.155	Klettbandhalter	–	–	–	schwarz	10 St.	41

19"-Ausbautechnik

Das neue TS IT Rack beinhaltet bereits im Standardlieferumfang zwei 482,6 mm (19")-Ebenen. Hier lassen sich auch alternative Ausbaumaße (21", 23", 24") abhängig von der Schrankbreite realisieren. Für 19"-Ausbau in Verbindung mit Montageplatten oder Teilausbauten steht weiterhin die 19"-Profilschiene in L-Form (HB 33, S. 739) zur Verfügung. Für Schrankbreite 800 mm mit dem Einbausatz DK 7827.480 (HB 33, S. 746). Für Schrankbreite 600 mm mit System-Chassis (innere Ebene) als Einbausatz (HB 33, S. 745).

Zubehörprogramm DK-TS

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 33, Seite
		B	H	T			
19"-Ausbautechnik							
7831.611	Profilschienen, metrisch für TS	–	600/17 SU	–	verzinkt	2 St.	739
7831.621	Profilschienen, metrisch für TS	–	1000/37 SU	–	verzinkt	2 St.	739
7794.420	Profilschienen, metrisch für TS	–	1200/43 SU	–	verzinkt	2 St.	739
7794.740	Profilschienen, metrisch für TS	–	1600/59 SU	–	verzinkt	2 St.	739
7827.490	Einbauwinkel TS für Profilschienen in TS, 482,6 mm (19"), seitlich	–	–	800	verzinkt	2 St.	746
7827.550	Einbausatz TS, breitenvariabel, zöllig/metrisch in TS	–	–	800	verzinkt	1 Satz	746
7827.560	Einbausatz TS, breitenvariabel, zöllig/metrisch in TS	–	–	1000	verzinkt	1 Satz	746
7827.570	Einbausatz TS, breitenvariabel, zöllig/metrisch in TS	–	–	1200	verzinkt	1 Satz	746
7827.600	Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig 482,6 mm (19")	800	–	600	verzinkt	4 St.	746
7827.800	Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig 482,6 mm (19")	800	–	800	verzinkt	4 St.	746
7827.000	Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig 482,6 mm (19")	800	–	1000	verzinkt	4 St.	746
7827.823	Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig 482,6 mm (19")	800	–	800	verzinkt	4 St.	747
7827.023	Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig 482,6 mm (19")	800	–	1000	verzinkt	4 St.	747
7827.824	Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig 482,6 mm (19")	800	–	800	verzinkt	4 St.	747
7827.024	Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig 482,6 mm (19")	800	–	1000	verzinkt	4 St.	747
7827.554	Einbaurahmen 54 HE	800	2000	–	verzinkt	1 Satz	747

Türen und Zubehör

8610.680	Sichttür, 1-teilig, mit Schlossschild 180°	600	1800	–	–	1 St.	584
8610.880	Sichttür, 1-teilig, mit Schlossschild 180°	800	1800	–	–	1 St.	584
8610.600	Sichttür, 1-teilig, mit Schlossschild 180°	600	2000	–	–	1 St.	584
8610.800	Sichttür, 1-teilig, mit Schlossschild 180°	800	2000	–	–	1 St.	584
8610.620	Sichttür, 1-teilig, mit Schlossschild 180°	600	2200	–	–	1 St.	584
8610.820	Sichttür, 1-teilig, mit Schlossschild 180°	800	2200	–	–	1 St.	584
7824.205	Stahlblechtür, 1-teilig, mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	600	2000	–	RAL 7035	1 St.	585
7824.127	Stahlblechtür, 1-teilig, mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	800	1200	–	RAL 7035	1 St.	585
7824.207	Stahlblechtür, 1-teilig, mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	800	2000	–	RAL 7035	1 St.	585
7824.225	Stahlblechtür, 1-teilig, mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	600	2200	–	RAL 7035	1 St.	585
7824.227	Stahlblechtür, 1-teilig, mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	800	2200	–	RAL 7035	1 St.	585
7824.183	Stahlblechtür, belüftet, 1-teilig mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	600	1800	–	RAL 7035	1 St.	585
7824.203	Stahlblechtür, belüftet, 1-teilig mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	600	2000	–	RAL 7035	1 St.	585
7824.204	Stahlblechtür, belüftet, 1-teilig mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	800	2000	–	RAL 7035	1 St.	585
7824.223	Stahlblechtür, belüftet, 1-teilig mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	600	2200	–	RAL 7035	1 St.	585
7824.224	Stahlblechtür, belüftet, 1-teilig mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	800	2200	–	RAL 7035	1 St.	585
7824.201	Sichttür, belüftet, 1-teilig, mit Komfortgriff und 180°-Scharnieren	600	2000	–	RAL 7035	1 St.	585
7824.202	Sichttür, belüftet, 1-teilig, mit Komfortgriff und 180°-Scharnieren	800	2000	–	RAL 7035	1 St.	585
7824.222	Sichttür, belüftet, 1-teilig, mit Komfortgriff und 180°-Scharnieren	800	2200	–	RAL 7035	1 St.	585
7824.360	Stahlblechtür, belüftet, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	600	2000	–	–	1 St.	586
7824.362	Stahlblechtür, belüftet, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	600	2200	–	–	1 St.	586
7824.382	Stahlblechtür, belüftet, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	800	2200	–	–	1 St.	586
7816.360	Stahlblechtür, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	600	2000	–	–	1 St.	586
7816.362	Stahlblechtür, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	600	2200	–	–	1 St.	586
7824.380	Stahlblechtür, belüftet, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	800	2000	–	–	1 St.	586
7816.380	Stahlblechtür, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	800	2000	–	–	1 St.	586
7816.382	Stahlblechtür, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	800	2200	–	–	1 St.	586
7824.280	Stahlblechsichttür, 2-teilig, mit Komfortgriff und 180°-Scharnieren	800	2000	–	–	1 St.	586
7824.282	Stahlblechsichttür, 2-teilig, mit Komfortgriff und 180°-Scharnieren	800	2200	–	–	1 St.	586
7824.490	Vollglastür 2-teilig, mit Komfortgriff und 180°-Scharnieren	800	2000	–	–	1 St.	586

Zubehörprogramm TS IT

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	Seite
		B	H	T			

19"-Ausbautechnik

Das neue TS IT Rack beinhaltet bereits im Standardlieferumfang zwei 482,6 mm (19")-Ebenen.
 Hier lassen sich auch alternative Ausbaumaße (21", 23", 24") abhängig von der Schrankbreite realisieren.
 Für 19"-Ausbau in Verbindung mit Montageplatten oder Teilausbauten steht weiterhin die 19"-Profilschiene in L-Form (HB 33, S. 739) zur Verfügung.
 Für Schrankbreite 800 mm mit dem Einbausatz DK 7827.480 (HB 33, S. 746).
 Für Schrankbreite 600 mm mit System-Chassis (innere Ebene) als Einbausatz (HB 33, S. 745).

Türen und Zubehör

Das neue TS IT Rack beinhaltet bereits im Serienlieferumfang jeweils eine einteilige vollflächige Fronttür und ab der Höhe 1800 mm eine geteilte Rücktür.
 Es stehen ab Lager zwei Ausführungsvarianten (Sichttür oder belüftete Türen) je nach Anforderung Ihrer Klimatisierung zur Auswahl.
 Sollten Sie trotzdem eine andere Anforderung haben, steht Ihnen Ihr Rittal Ansprechpartner zur Verfügung.

Zubehörprogramm DK-TS

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 33, Seite
		B	H	T			
Dachbleche/Dachlüfter							
7968.035	Lüfterblech für TS	600	–	800/1000/1200	RAL 7035	1 St.	403
7986.035	Lüfterblech für TS	800	–	600	RAL 7035	1 St.	403
7826.360	Lüfterdach, modular, zweigeteilt, Dachblech mit Ausschnitt	600	–	1000	RAL 7035	1 St.	405
7826.486	Lüfterdach, modular, zweigeteilt, Dachblech mit Ausschnitt	800	–	600	RAL 7035	1 St.	405
7885.000	Lüfterdach, modular, zweigeteilt, Lüftereinsatz	800	–	600	RAL 7035	1 St.	405
2102.190	Lüfterdach, modular, zweigeteilt, Deckblech geschlossen	600	–	1000	RAL 7035	1 St.	405
7885.100	Lüfterdach, modular, zweigeteilt, Deckblech geschlossen	800	–	600	RAL 7035	1 St.	405
2102.410	Lüfterdach, modular, zweigeteilt, Deckblech belüftet	600	–	1000	RAL 7035	1 St.	405
7885.200	Lüfterdach, modular, zweigeteilt, Deckblech belüftet	800	–	600	RAL 7035	1 St.	405
7988.035	Lüfterblech für TS	800	–	800/1000/1200	RAL 7035	1 St.	403
7858.488	Lüfterblech DC mit FCS-Drehzahlregelung	800	–	800/900/1000	RAL 7035	1 St.	406
7826.488	Lüfterdach, modular, zweigeteilt, Dachblech mit Ausschnitt	800	–	800	RAL 7035	1 St.	405
7826.480	Lüfterdach, modular, zweigeteilt, Dachblech mit Ausschnitt	800	–	1000	RAL 7035	1 St.	405
7886.000	Lüfterdach, modular, zweigeteilt, Lüftereinsatz	800	–	1000	RAL 7035	1 St.	405
7886.100	Lüfterdach, modular, zweigeteilt, Deckblech, geschlossen	800	–	800	RAL 7035	1 St.	405
7886.200	Lüfterdach, modular, zweigeteilt, Deckblech, belüftet	800	–	800	RAL 7035	1 St.	405
7526.807	Dachblech, mehrteilig, zur seilichen Kabeleinführung	800	–	1000	RAL 7035	1 St.	624
7526.827	Dachblech, mehrteilig, zur seilichen Kabeleinführung	800	–	1200	RAL 7035	1 St.	624
7826.588	Dachblech, zur allseitigen Kabeleinführung	800	–	800	RAL 7035	1 St.	625
7826.760	Dachblech, belüftet, einteilig, ohne Kabeleinführung	600	–	1000	RAL 7035	1 St.	625
7826.786	Dachblech, belüftet, einteilig, ohne Kabeleinführung	800	–	600	RAL 7035	1 St.	625
7826.788	Dachblech, belüftet, einteilig, ohne Kabeleinführung	800	–	800	RAL 7035	1 St.	625
7826.780	Dachblech, belüftet, einteilig, ohne Kabeleinführung	800	–	1000	RAL 7035	1 St.	625
7826.869	Dachblech, belüftet, zweigeteilt, mit Kabeleinführung	800	–	600	RAL 7035	1 St.	625
7826.889	Dachblech, belüftet, zweigeteilt, mit Kabeleinführung	800	–	800	RAL 7035	1 St.	625
7826.809	Dachblech, belüftet, zweigeteilt, mit Kabeleinführung	800	–	1000	RAL 7035	1 St.	625
7826.866	Dachblech, belüftet, mit Lüftungslöchern, mit Kabeleinführung	800	–	600	RAL 7035	1 St.	625
7826.886	Dachblech, belüftet, mit Lüftungslöchern, mit Kabeleinführung	800	–	800	RAL 7035	1 St.	625
7826.806	Dachblech, belüftet, mit Lüftungslöchern, mit Kabeleinführung	800	–	1000	RAL 7035	1 St.	625

PSM-Befestigung

7856.011	Befestigungssatz für PSM für Festeinbau	–	–	–	–	1 Satz	386
7856.022	Befestigungssatz für PSM für Festeinbau, mit Kabelführung	–	–	–	–	1 Satz	386
7856.023	Befestigungssatz für PSM, beweglich, mit Kabelführung	–	–	–	–	1 Satz	386

Neuheiten

Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.

Zubehörprogramm TS IT

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	TS IT, Seite
		B	H	T			

Dachbleche/Dachlüfter

5502.010	Lüfterblech für max. 3 Lüfter Jeder TS IT ist zur Aufnahme eines TS IT Lüftermoduls vorbereitet.	600/800	–	600/1000/1200	RAL 7035	1 St.	30
----------	---	---------	---	---------------	----------	-------	----

5502.020	Lüfterblech für max. 6 Lüfter Jeder TS IT ist zur Aufnahme eines TS IT Lüftermoduls vorbereitet.	800	–	800/1000/1200	RAL 7035	1 St.	30
----------	---	-----	---	---------------	----------	-------	----

Der neue TS IT bietet bereits eine großflächige Kabeleinführung serienmäßig.
Optional kann das Lüftermodul für TS IT nachgerüstet werden.
Auch die passive Belüftung ist durch einfaches Anheben des Deckblechs (Distanzstücke im Lieferumfang) möglich.

PSM-Befestigung

7856.029	PSM-Befestigungssatz	–	–	–	verzinkt	1 Satz	51
----------	----------------------	---	---	---	----------	--------	----

Für den Einbau einer 2000 mm hohen PSM-Schiene in ein 2200 mm hohes Rack verwenden Sie bitte weiterhin 7856.023.

Neuheiten

5501.200	Türrohrrahmen für Rücktür, vertikal geteilt, geschlossen	600	2000	–	verzinkt	1 Satz	28
5501.210	Türrohrrahmen für Rücktür, vertikal geteilt, geschlossen	800	2000	–	verzinkt	1 Satz	28

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

RITTAL GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

