

FLATBOX

**24 UURS
LEVERING**



- ▶ Behuizing geleverd in FlatPack
- ▶ 1 wanddeel
- ▶ 2 basisdragers
- ▶ 19"-profielen/montageframe aan de voorzijde
- ▶ 2 dak-/bodemplaten, met uitsparingen voor kabelinvoer via borstelstrips
- ▶ 2 zijwanden, afsluitbaar
- ▶ 1 zichtdeur, afsluitbaar met veiligheidssluiting 3524E, draairichting deur naar keuze
- ▶ Verbindingselementen voor snelle montage zonder gereedschap
- ▶ Aardingsset voor een systematische aarding van alle vlakke delen

Opmerking

Max. inbouwdiepte = diepte - 112 mm

Max. niveauafstand bij twee 19"-niveaus = diepte - 126 mm

HE	LE	6	6	9	9	12	12	15	15	18	21
Breedte mm		600	600	600	600	600	600	600	700	700	700
Hoogte mm		358	358	492	492	625	625	758	758	892	1025
Diepte mm		400	600	400	600	400	600	400	700	700	700
Bestelnr.	1 st.	7507000	7507100	7507010	7507110	7507020	7507120	7507030	7507200	7507210	7507220
Productspecifieke levering											
19 inch-profielen	2 st.	■	■	■	■						
19 inch-montageframe						■	■	■	■	■	■
Stelvoeten						■	■	■	■	■	■
Toebehoren											
19" profielen als 2e bevestigingsniveau	2 st.	7507706	7507706	7507709	7507709	7507712	7507712	7507715	7507715	7507718	7507721
Stelvoeten	4 st.	7507740	7507740	7507740	7507740	-	-	-	-	-	-
Afdekplaten voor ventilatorvelden	6 st.	7507760	7507760	7507760	7507760	7507760	7507760	7507760	7507760	7507760	7507760
PE -rail, horizontaal	1 st.	7113000	7113000	7113000	7113000	7113000	7113000	7113000	7113000	7113000	7113000
Kabeldoorvoerpaneel 1HE met borstel, zwart	1 st.	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255
Ventilatoruitbreidingsset	1 st.	7980100	7980100	7980100	7980100	7980100	7980100	7980100	7980100	7980100	7980100
Kastthermostaat	1 st.	3110000	3110000	3110000	3110000	3110000	3110000	3110000	3110000	3110000	3110000
Rangeerpaneel 1 HE, zwart	1 st.	5502205	5502205	5502205	5502205	5502205	5502205	5502205	5502205	5502205	5502205
Legbord 2 HE, vaste inbouw, zwart, D=250 / 400 mm	1 st.	5501615	5501625	5501615	5501625	5501615	5501625	5501615	5501625	5501625	5501625
Blindpaneel 1 HE met snelsluiting, zwart	1 st.	003831	003831	003831	003831	003831	003831	003831	003831	003831	003831
Bevestigingsschroeven torx M5 (50x)	1 zakje	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130
Clip & Go (12 x 1 HE kooimoerstrip M5)	1 zakje	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000

KASTSYSTEMEN

STROOMVERDELING

KLIMATISERING

IT-INFRASTRUCTUUR

SOFTWARE & SERVICE



FRIEDHELM LOH GROUP

Rittal B.V. · Tel.: (0316) 59 16 60 · E-Mail: sales@rittal.nl · www.rittal.nl · www.expert.rittal.nl

WANDBEHUIZINGEN EL 3-DELIG

**24 UURS
LEVERING**

- ▶ Wanddeel: 2 verticale montagerails
- ▶ Wanddeel: C-rail horizontaal, voor kabelbevestiging
- ▶ Zwenkdeel met twee 19"-profielen, traploos in diepte verstelbaar
- ▶ Zwenkdeel met 25 mm raster in het voorste en achterste profiel
- ▶ Zichtdeur met comforthandgreep en veiligheidssluiting 3524E
- ▶ 4 Wandbevestigingsbeugels 10 mm

Opmerking

Beschermklasse IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat, boven en onder
Behuizing 673 mm diep met versterkte wandbevestigingsbeugels



HE	LE	9	9	15	15	21	21	6	9	12	15	21
Breedte mm		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Hoogte mm		478	478	746	746	1012	1012	345	478	612	746	1012
Diepte mm		573	673	573	673	573	673	473	473	473	473	473
Max. inbouwdiepte mm		520	620	520	620	520	620	420	420	420	420	420
Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch) kg		45	45	75	75	75	75	30	45	60	75	75
Bestelnr.	1 st.	7709735	7709535	7715735	7715535	7721735	7721535	7706135	7709135	7712135	7715135	7721135
Productspecifieke levering												
Wanddeel: wartelplaat gesloten, boven		■	■	■	■	■	■					
Wanddeel: wartelplaat gesloten, boven en onder								■	■	■	■	■
Wanddeel: wartelplaat met borstelstrip, onder		■	■	■	■	■	■					
Zwenkdeel: ventilatieroosters aan linker- en rechterzijde		■	■	■	■	■	■					
PE-rail met stervormige aarding		■	■	■	■	■	■					
Minicomforthandgreep		■	■	■	■			■	■	■	■	
Comforthandgreep en 2-puntsvergrendeling						■	■					■
Toebehoren												
Wartelplaat met borstelstrip	1 st.	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035
Wartelplaat voor metrische wartels	1 st.	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235
Ventilatoruitbreidingsset	1 set	7980100	7980100	7980100	7980100	7980100	7980100	-	-	-	-	-
Vervangingsfiltermatten	5 st.	3322700	3322700	3322700	3322700	3322700	3322700	-	-	-	-	-
Blindpaneel 1 HE met snelsluiting, zwart	1 st.	003831	003831	003831	003831	003831	003831	003831	003831	003831	003831	003831
PE-rail, horizontaal	1 st.	-	-	-	-	-	-	7113000	7113000	7113000	7113000	7113000
Legbord 2 HE, vaste inbouw, zwart, D=250 / 400 mm	1 st.	5501615	5501625	5501615	5501625	5501615	5501625	5501615	5501615	5501615	5501615	5501615
Rangeerpaneel 1 HE, zwart	1 st.	5502205	5502205	5502205	5502205	5502205	5502205	5502205	5502205	5502205	5502205	5502205
Kabeldoorvoerpaneel 1 HE met borstel, zwart	1 st.	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255
Bevestigingsschroeven torx M5 (50x)	1 zakje	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130
Clip & Go (12 x 1 HE kooimoerstrip M5)	1 zakje	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000

KASTSYSTEMEN

STROOMVERDELING

KLIMATISERING

IT-INFRASTRUCTUUR

SOFTWARE & SERVICE



WANDBEHUIZING 3-DELIG MET MONTAGEPLAAT

**24 UURS
LEVERING**



- ▶ Wanddeel: wartelplaat, gesloten, boven en onder
- ▶ Wanddeel: montageplaat los meegeleverd
- ▶ Zwenkdeel met twee 19"-profielen
- ▶ Zwenkdeel met 25 mm raster in het voorste en achterste profiel
- ▶ Zichtdeur met comforthandgreep en veiligheidssluiting 3524E

Opmerking
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
Tot IP 55 (afhankelijk van de geselecteerde wartelplaat)

HE	LE	3	3	6	6	9	9	12	12	15	15	21	21
Breedte mm		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Hoogte mm		212	212	345	345	478	478	612	612	746	746	1012	1012
Diepte mm		373	473	373	473	373	473	373	473	373	473	373	473
Max. inbouwdiepte mm		320	420	320	420	320	420	320	420	320	420	320	420
Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch) kg		15	15	30	30	45	45	60	60	75	75	75	75
Bestelnr.	1 st.	2243605	2253605	2246605	2256605	2249605	2259605	2252605	2262605	2255605	2265605	2261605	2271605
Productspecifieke levering													
Minicomforthandgreep		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Comforthandgreep en 2-puntsvergrendeling												■	■
Toebehoren													
Wartelplaat met borstelstrip	1 st.	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035	7705035
Wartelplaat voor metrische wartels	1 st.	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235	7705235
Wandbevestigingsbeugel 10mm	4 st.	2508010	2508010	2508010	2508010	2508010	2508010	2508010	2508010	2508010	2508010	2508010	2508010
Kabelwartels M12 x 1,5 Ø 3-6,5mm	1 st.	1209120050	1209120050	1209120050	1209120050	1209120050	1209120050	1209120050	1209120050	1209120050	1209120050	1209120050	1209120050
Kabelwartels M20 x 1,5 Ø 6-12mm	1 st.	1209200050	1209200050	1209200050	1209200050	1209200050	1209200050	1209200050	1209200050	1209200050	1209200050	1209200050	1209200050
Kabelwartels M25 x 1,5 Ø 13-18mm	1 st.	1209250050	1209250050	1209250050	1209250050	1209250050	1209250050	1209250050	1209250050	1209250050	1209250050	1209250050	1209250050
Kabelwartels M32 x 1,5 Ø 15-21mm	1 st.	1209320050	1209320050	1209320050	1209320050	1209320050	1209320050	1209320050	1209320050	1209320050	1209320050	1209320050	1209320050
Kabelwartels M40 x 1,5 Ø 19-27mm	1 st.	1209400050	1209400050	1209400050	1209400050	1209400050	1209400050	1209400050	1209400050	1209400050	1209400050	1209400050	1209400050
Legbord 2 HE, vaste inbouw, zwart, D=250mm	1 st.	-	5501615	-	5501615	-	5501615	-	5501615	-	5501615	-	5501615
Blindplaat 1 HE, blank geëloxeerd	3 st.	1931200	1931200	1931200	1931200	1931200	1931200	1931200	1931200	1931200	1931200	1931200	1931200
Blindplaat 3 HE, blank geëloxeerd	3 st.	1933200	1933200	1933200	1933200	1933200	1933200	1933200	1933200	1933200	1933200	1933200	1933200
Kabeldoorvoerpaneel 1 HE met borstel, zwart	1 st.	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255	5502255
Bevestigingsschroeven torx M5 (50x)	1 zakje	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130	7094130
Clip & Go (12 x 1 HE kooimoerstrip M5)	1 zakje	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000

KASTSYSTEMEN

STROOMVERDELING

KLIMATISERING

IT-INFRASTRUCTUUR

SOFTWARE & SERVICE



WANDKASTEN AE

**24 UURS
LEVERING**



- ▶ Plaatstalen deur, rechts scharnierend
- ▶ Draairichting deur naar links om te wisselen
- ▶ Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
- ▶ Wartelplaat met borstelstrip voor kabelinvoer in de behuizingsbodem
- ▶ 19"-profielen aan de voorzijde in diepte verstelbaar
- ▶ C-rail voor de bevestiging van kabels aan de achtergrond
- ▶ Plaatbeugel voor de optionele opname van een aardingsrail of een 19"-contactdoosstrook

Opmerking

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529

Tot IP 66 (afhankelijk van de geselecteerde wartelplaat)

HE	LE	8	13	16
Breedte mm		600	600	600
Hoogte mm		380	600	760
Diepte mm		350	350	350
Max. inbouwdiepte mm		310	310	310
Bestelnr.	1 st.	7641000	7643000	7645000
Toebehoren				
Wandbevestigingsbeugel 10 mm	4 st.	2508010	2508010	2508010
Legbord 2 HE, vaste inbouw, zwart, D=250 mm	1 st.	5501615	5501615	5501615
PE-rail, horizontaal	1 st.	7113000	7113000	7113000
Rangeerpaneel 1 HE, zwart	1 st.	5502205	5502205	5502205
Kabeldoorvoerpaneel 1 HE met borstel, zwart	1 st.	5502255	5502255	5502255
Blindpaneel, HE met snelsluiting, zwart	1 st.	003831	003831	003831
Wandcontactdoosstrook, zeventvoudig	1 st.	7240210	7240210	7240210
Wartelplaat voor metrische wartels	1 st.	2563100	2563100	2563100
Bevestigingsschroeven torx M5 (50x)	1 zakje	7094130	7094130	7094130
Clip & Go (12 x 1 HE kooimoerstrip M5)	1 zakje	2090000	2090000	2090000

KASTSYSTEMEN

STROOMVERDELING

KLIMATISERING

IT-INFRASTRUCTUUR

SOFTWARE & SERVICE





VERTICAL BOX

- Behuizing met zichtdeur, draairichting naar keuze
- Zijwanden (1x vast, 1x ingestoken) met ventilatiesleuven
- Cut-out-uitdrukpoorten in dak en bodem voor kabelinvoer
- Ingestoken achterwand, met cut-outs voor kabelinvoer en opname van ventilatoren
- 19"-bevestigingsniveau, 5HE horizontaal voor en achter in diepte verstelbaar
- Veiligheidssluiting 12321 in de deur, zij- en achterwand
- 4 kunststofvoeten, zelfklevend

Opmerking

Als wand-, onderzet- of desktopbehuizing te gebruiken

Vanaf drie zijden vrije toegang ten behoeve van interieuropbouw

**24 UURS
LEVERING**

HE	LE	5
Breedte mm		300
Hoogte mm		540
Diepte mm		600
19" niveauafstand mm		434-489
Bestelnr.	1 st.	7501000

Toebehoren

Borstelstrip	1 st.	7072200
Wandbevestigingsbeugel 10 mm	4 st.	2508010
Ventilatoruitbreidingsset	1 set	7980100
Wandcontactdoosstrook, zevenvoudig	1 st.	7240210
Blindpaneel 1 HE met snelsluiting, zwart	1 st.	003831
Kabeldoorvoerpaneel 1 HE met borstel, zwart	1 st.	5502255
Clip & Go (12 x 1 HE kooimoerstrip M5)	1 zakje	2090000
Bevestigingsschroeven torx M5 (50x)	1 zakje	7094130
Clip & Go (12 x 1 HE kooimoerstrip M5)	1 zakje	2090000

KASTSYSTEMEN

STROOMVERDELING

KLIMATISERING

IT-INFRASTRUCTUUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

Rittal B.V. · Tel.: (0316) 59 16 60 · E-Mail: sales@rittal.nl · www.rittal.nl · www.expert.rittal.nl



QE 19" WANDBEHUIZING

**24 UURS
LEVERING**



- ▶ Helder zicht op de geïnstalleerde componenten, dankzij de stevige grijs getinte glazen deur (afsluitbaar)
- ▶ Geoptimaliseerd voor eenvoudig onderhoud door een ruim bemeten, afsluitbaar zijpaneel
- ▶ Vier hoogtematen, 600 mm breed, 500 mm diep
- ▶ Passieve ventilatie voor effectieve hitteafvoer
- ▶ Actieve ventilatoren (optioneel)
- ▶ Hoge belastbaarheid (tot 75 kg bij grootste uitvoering)
- ▶ Grote cut-out uitdrukpoorten voor kabelinvoer via dak en bodem
- ▶ Zonder achterwand voor optimale toegang bekabeling, optioneel te bestellen

HE	LE	6	9	12	15
Breedte mm		600	600	600	600
Hoogte mm		335	468	602	735
Diepte mm		500	500	500	500
Max. inbouwdiepte mm		310	310	310	310
Bestelnr.		7057000	7057010	7057020	7057030

Toebehoren

Achterwand, plaatstaal, gelakt, grijs	1 st.	7057100	7057110	7057120	7057130
Glijrails voor bevestiging aan één niveau, lengte 270 mm	2 st.	4531000	4531000	4531000	4531000
Kabeldoorvoerpaneel 1 HE met borstel, zwart	1 st.	5502255	5502255	5502255	5502255
Ventilatoruitbreidingsset	1 st.	7980100	7980100	7980100	7980100
Kastthermostaat	1 st.	3110000	3110000	3110000	3110000
Rangeerpaneel 1 HE, zwart	1 st.	5502205	5502205	5502205	5502205
Legbord 2 HE, vaste inbouw, zwart, D=250 mm	1 st.	5501615	5501615	5501615	5501615
Blindpaneel 1 HE met snelsluiting, zwart	1 st.	003831	003831	003831	003831
Bevestigingsschroeven torx M5 (50x)	1 zakje	7094130	7094130	7094130	7094130
Clip & Go (12 x 1 HE kooimoerstrip M5)	1 zakje	2090000	2090000	2090000	2090000

KASTSYSTEMEN

STROOMVERDELING

KLIMATISERING

IT-INFRASTRUCTUUR

SOFTWARE & SERVICE

