

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► System-Einzelschrank SE 8



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE



FRIEDHELM LOH GROUP

System-Einzelschrank SE 8



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

Der millionenfach bewährte Anreiherschrank TS 8 jetzt auch „aus einem Stück“ mit angeformten Seitenwänden und Dachblech.

Vollkommene Kompatibilität

- Volle Kompatibilität zum TS-System-zubehör
- Ein Engineering für beide „Plattform-schränke“ durch identische Bau-gruppen wie z. B. Montageplatte und Bodenbleche
- Geringerer Montageaufwand durch direkt anprofilierte Seitenwände

Bodenausbau

- Zwei Sockel-Systeme einsetzbar:
 - TS 8 Sockel und Sockel-System Flex-Block
- Maximale Vielfalt zur Kabelein-führung:
 - Kabeleinführungsbleche für Tüllen oder Steckerdurchführung
 - EMV-Bodenbleche
 - Kabelabfangschiene mit Winkel-eisenschellen
 - C-Profilschiene mit Kabelschellen
- Automatischer Potentialausgleich der Flachteile

Materialvielfalt in hoher Schutzart und hoher Stabilität

- Hohe Schutzart IP 55/NEMA 12
- Edelstahlschränke sind leicht zu reinigen durch geschlossenen Grundkorpus
- Stahlblech- und Edelstahlvarianten für nahezu jeden Anwendungsbe-reich
- Hohe Stabilität durch selbsttragende Integralbauweise



System-Einzelschrank SE 8



Approbationen und Detailzeichnungen: Finden Sie im Internet.

Der System-Einzelschrank SE 8 basiert auf der Plattform TS 8 und ersetzt die Schränke der Baureihe ES 5000. Systemzubehör TS 8 ist uneingeschränkt einsetzbar.

Material:

- Je nach Variante: Stahlblech oder Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Gehäuse: 1,5 mm
- Tür: 2,0 mm

- Rückwand und Bodenbleche: 1,5 mm
- Montageplatte: 3,0 mm, Stahlblech (für Stahlblech- und Edelstahlschränke)

Oberfläche Stahlblech:

- Gehäuse, Tür bzw. Doppeltür und Rückwand:
 - Tauchgrundiert
 - Außen pulverbeschichtet, Strukturlack RAL 7035
- Montageplatte und Bodenbleche:
 - Verzinkt

Oberfläche Edelstahl:

- Gehäuse, Rückwand, Bodenbleche und Tür(en):
 - Strichschliff, Korn 400
- Montageplatte:
 - Verzinkt

Schutzart:

- IP 55 nach EN 60 529, NEMA 12 wird erfüllt

Lieferumfang:

- Schrank mit Tür(en)
- Bei eintürigen Schränken: Türanschlag rechts, auf links wechselbar
- Montageplatte
- Bodenbleche
- Rückwand (ab Breite 1600 mm zweigeteilt), abschraubbar

Breite: 600 – 800 mm

Breite (B) mm	VE	600	600	600	800	800	800	800	800
Höhe (H) mm		1600	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000
Tiefe (T) mm		400	400	500	400	500	400	500	600
Montageplattenbreite mm		499	499	499	699	699	699	699	699
Montageplattenhöhe mm		1496	1696	1696	1696	1696	1896	1896	1896
Tür(en)		1	1	1	1	1	1	1	1
Stahlblech: Best.-Nr. SE	1 St.	-	5830.500	-	5831.500	-	5832.500	5833.500	5834.500
ersetzt Best.-Nr. ES 5000		-	5684.500	-	5884.500	-	-	5805.500	-
Edelstahl: Best.-Nr. SE	1 St.	5850.500	-	5851.500	-	5852.500	-	-	5853.500
ersetzt Best.-Nr. ES 5000		5450.600	-	5451.600	-	5452.600	-	-	5453.600

Breite: 1000 – 1800 mm

Breite (B) mm	VE	1000	1000	1200	1600	1200	1200	1200	1800
Höhe (H) mm		1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
Tiefe (T) mm		400	400	400	400	400	500	600	500
Montageplattenbreite mm		899	899	1099	1499	1099	1099	1099	1699
Montageplattenhöhe mm		1696	1696	1696	1696	1896	1896	1896	1896
Tür(en)		1	2	2	2	2	2	2	2
Stahlblech: Best.-Nr. SE	1 St.	-	5840.500	5841.500	5842.500	5843.500	5844.500	5845.500	5846.500
ersetzt Best.-Nr. ES 5000		-	5080.500	5284.500	5784.500	-	5205.500	-	5905.500
Edelstahl: Best.-Nr. SE	1 St.	5854.500	-	-	-	-	5855.500	-	-
ersetzt Best.-Nr. ES 5000		5454.600	-	-	-	-	5455.600	-	-

RITTAL GmbH & Co. KG
 Postfach 1662 · D-35726 Herborn
 Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
 E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



05.2011/11A0

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP