Rittal –
Steckerdurchführung

FRIEDHELM **LOH** GROUP

Weniger ist mehr – Kabeldurchführung mit System



Rittal – Steckerdurchführung

Flexibles Dichtsystem für vorkonfektionierte Kabel

- Einfache Durchführung von bis zu 10 vorkonfektionierten Leitungen.
- Zum Austausch von Leitungen genügt die Entriegelung eines einzelnen Dichtmoduls, für größere Stecker einfach weitere Module entnehmen.
- Der Dichtrahmen bleibt bei Service und Erweiterung am Gehäuse montiert.

Dichtmodule sind über Klemmbügel rüttelsicher am Kabel fixiert

- Bei Anlagen, die für den Transport demontiert werden, können die Module an den Kabeln verbleiben.
- Verwechslungsgefahren und fehlende Teile werden vermieden.

Lediglich 4 Dichtmodule für Kabeldurchmesser 4 – 16 mm erforderlich

- Mehr Flexibilität und Planungssicherheit – auch wenn der Kabeldurchmesser nicht exakt feststeht.
- Minimierter Lageraufwand.
- Einfache und übersichtliche Montage.



Steckerdurchführung



Die **Rittal Steckerdurchführung** bietet mit dem „weniger ist mehr Effekt“ einen **deutlich geringeren Montageaufwand, ein flexibles Dichtsystem für unterschiedliche Kabeldurchmesser und eine einfache Durchführung von vorkonfektionierten Leitungen.** Niedrige Installationskosten, hohe Schutzart, flexibles Kabelmanagement – entscheiden Sie sich für den Mehrwert der Rittal Kabeleinführung der neuesten Generation.

Vorteile:

- Kabeldurchmesser 4 – 16 mm
- Einfache Durchführung von vorkonfektionierten Leitungen
- Einzelne Kabel auch ohne Demontage des Dichtrahmens nachrüstbar, austauschbar
- Dichtmodule halten verliersicher am Kabel



16-polig 24-polig

Dichtrahmen

Für vorkonfektionierte Kabel und Leitungen mit Stecker.

Anbau an 24- bzw. 16-polige Steckverbinderausbrüche in:

- Modulplatten für TS Trennwand
- Metallflanschplatten

Material:
Rahmen: Polyamid
Flachdichtung: CR

Schutzart:
IP 64 nach EN 60 529, NEMA 12 wird erfüllt.

Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Module 20 x 20 mm	Für Ausschnitt	VE	Best.-Nr. SZ
10 St.	24-polig	1 St.	**2400.900**
8 St.	16-polig	1 St.	**2400.910**

Zubehör:

Modulplatten für TS Trennwand,
siehe HB 32, Seite 923.



Dichtmodule

Zum Abdichten von Kabeln und Leitungen in Verbindung mit dem Dichtrahmen.
Dichtmodule 20 x 20 mm und 40 x 40 mm sind kombinierbar.

Material:
Hartschale: Polyamid
Dichtung: LSE 2

Schutzart:
IP 64 nach EN 60 529, NEMA 12 wird erfüllt.

Dichtmodule 20 x 20 mm		
Dichtbereich	VE	Best.-Nr. SZ
4 – 6 mm	10 St.	**2400.920**
6 – 9 mm	10 St.	**2400.930**
geschlossen	10 St.	**2400.970**

Dichtmodule 40 x 40 mm		
Dichtbereich	VE	Best.-Nr. SZ
9 – 12 mm	10 St.	**2400.940**
12 – 16 mm	10 St.	**2400.950**
geschlossen	10 St.	**2400.960**

04/2010

Rittal GmbH & Co. KG · Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Telefon +49(0)2772 505-0 · Telefax +49(0)2772 505-2319 · eMail: info@rittal.de · www.rittal.de