


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere

► Prodajne akcije Rittal 2016



OHIŠJA

ELEKTRIČNI RAZVODI

KLIMATIZACIJA

IT INFRASTRUKTURA

PROGRAMI IN SERVIS






Rittal prodajna akcija

EB OHIŠJA

Prašno lakirano kovinsko ohišje z vrati in pocinkano montažno ploščo. Stopnja zaščite IP 66. V barvi RAL 7035. Ustrezajo določilom mednarodnih certifikatov o kakovosti.



Ident	EB Ohišje s pocinkano montažno ploščo	Stran HB 34	Cena z 10% popustom
1553.500	EB OHIŠJE 150 X 150 X 120 MM RAL7035	35	32,66 €
1549.500	EB OHIŠJE 200 X 200 X 120 MM RAL7035	35	34,51 €
1554.500	EB OHIŠJE 200 X 300 X 120 MM RAL7035	35	39,09 €
1550.500	EB OHIŠJE 200 X 400 X 120 MM RAL7035	35	41,99 €
1555.500	EB OHIŠJE 300 X 300 X 120 MM RAL7035	35	43,55 €
1577.500	EB OHIŠJE 300 X 400 X 155 MM RAL7035	35	56,75 €

AE KOMPAKтна OHIŠJA

AE kompaktna ohišja so najbolj prodajana Rittalova serijska ohišja, ki so na tržišču že več kot 35 let. K temu pripomore zelo ugodno razmerje med kvaliteto, ceno in hitro dobavo. Z 68-imi različnimi izvedbami je možno ugoditi večini zahtev kupcev. Poleg osnovnih različic lakiranih ohišij v barvi RAL 7035, so na voljo še v temeljni barvi in iz nerjaveče pločevine. Prav tako obstajajo s steklenimi vrati ali komandnim aluminijastim tablojem. Na voljo je veliko serijskih dodatkov. Ustrezajo določilom mednarodnih certifikatov o kakovosti.



Ident	AE Ohišje s pocinkano montažno ploščo	Stran HB 34	Cena z 10% popustom
1033.500	AE OHIŠJE 300 X 300 X 210 MM RAL7035	46	53,96 €
1034.500	AE OHIŠJE 300 X 400 X 210 MM RAL7035	46	58,80 €
1380.500	AE OHIŠJE 380 X 380 X 210 MM RAL7035	47	56,24 €
1038.500	AE OHIŠJE 380 X 600 X 210 MM RAL7035	47	64,87 €
1045.500	AE OHIŠJE 400 X 500 X 210 MM RAL7035	47	67,75 €
1050.500	AE OHIŠJE 500 X 500 X 210 MM RAL7035	47	77,71 €
1057.500	AE OHIŠJE 500 X 700 X 250 MM RAL7035	47	114,60 €
1039.500	AE OHIŠJE 600 X 380 X 210 MM RAL7035	47	75,11 €
1060.500	AE OHIŠJE 600 X 600 X 210 MM RAL7035	47	86,89 €
1058.500	AE OHIŠJE 600 X 800 X 250 MM RAL7035	48	138,29 €
1090.500	AE OHIŠJE 600 X 1000 X 250 MM RAL7035	48	155,67 €
1180.500	AE OHIŠJE 800 X 1000 X 300 MM RAL7035	48	176,82 €
1280.500	AE OHIŠJE 800 X 1200 X 300 MM RAL7035	48	228,74 €

**-10 % pupusta
na KL in
TS 8 ohišja**

Rittal prodajna akcija

KL PRIKLJUČNE OMARICE BREZ PRIROBNIČNE PLOŠČE

Prašno lakirano kovinsko ohišje s pokrovom brez pocinkane montažne plošče. Stopnja zaščite IP 66. V barvi RAL 7035. Ustrezajo določilom mednarodnih certifikatov o kakovosti.



Ident	KL Ohišje brez prirobnicične plošče in montažne plošče	Stran HB 34	Cena z 10% popustom
1514.510	KL OHIŠJE 150 X 150 X 80 MM RAL7035	30	21,37 €
1528.510	KL OHIŠJE 200 X 150 X 80 MM RAL7035	30	24,70 €
1516.510	KL OHIŠJE 200 X 200 X 80 MM RAL7035	30	25,00 €
1515.510	KL OHIŠJE 300 X 150 X 80 MM RAL7035	30	25,35 €
1517.510	KL OHIŠJE 300 X 200 X 80 MM RAL7035	30	29,94 €
1503.510	KL OHIŠJE 300 X 200 X 120 MM RAL7035	31	30,59 €

TS8 OHIŠJA - PREIZKUŠENO V TISOČERIH PRIMERIH UPORABE

Stabilni 16-krat zgiban osnovni nosilni okvir omare s 25 mm rastrom med montažnimi luknjami omogoča hitro montažo sistemskih nosilnih letev, kanalov, predalov za načrte itd. Pocinkana montažna plošča je nastavljiva po globini omare. Kot odpiranja vrat omare se iz standardnih 130° z uporabo posebnih tečajev poveča na 180°. Širok nabor vratnih zapiral v različnih barvah, izvedbah in z različnimi zapiralnimi vložki omogočajo uporabnikom odločitve o povečanju varnosti in preprečevanju dostopa v omaro nepooblaščenim osebam. Omaro je možno postaviti na fiksni ali mobilni podstavek s čimer dvignemo omaro od tal in povečamo zračnost in trajnost omare. Protikorozijska zaščita omare je dosežena z elektroforeznim potapljanjem omare v temeljni barvi RAL 7044 in končnim lakiranjem s prašnim nanosom barve RAL 7035. TS8 omara dosega stopnjo zaščite proti prahu in vodi IP 55 po DIN standardu IEC 60 529 in izpolnjuje pogoje NEMA 12.



Ident	TS Omara s pocinkano montažno ploščo	Stran HB 34	Cena z 10% popustom
8604.500	TS OHIŠJE 600 X 2000 X 400 MM RAL7035	68	443,15 €
8804.500	TS OHIŠJE 800 X 2000 X 400 MM RAL7035	68	497,09 €
8004.500	TS OHIŠJE 1000 X 2000 X 400 MM RAL7035	68	659,00 €
8204.500	TS OHIŠJE 1200 X 2000 X 400 MM RAL7035	68	744,31 €
8605.500	TS OHIŠJE 600 X 2000 X 500 MM RAL7035	69	485,08 €
8805.500	TS OHIŠJE 800 X 2000 X 500 MM RAL7035	69	517,65 €
8005.500	TS OHIŠJE 1000 X 2000 X 500 MM RAL7035	69	682,18 €
8205.500	TS OHIŠJE 1200 X 2000 X 500 MM RAL7035	69	755,24 €
8606.500	TS OHIŠJE 600 X 2000 X 600 MM RAL7035	70	497,09 €
8806.500	TS OHIŠJE 800 X 2000 X 600 MM RAL7035	70	529,76 €
8006.500	TS OHIŠJE 1000 X 2000 X 600 MM RAL7035	70	691,71 €
8206.500	TS OHIŠJE 1200 X 2000 X 600 MM RAL7035	70	769,90 €

**-10 % pupusta
na TT klime in
SE ohišja**

Rittal prodajna akcija

ZAGOTOVLJENA HLADILNA MOČ

TÜV- testirana hladilna moč po EN 14511:2012-01

Rittal je edini ponudnik hladilnih naprav za električna ohišja na svetu, ki ponuja uporabniku celotno paleto klimatskih naprav testiranih po zadnjih (DIN) EN standardih. Celotna družina TopTherm hladilnih naprav, uporabnih hladilnih moči od 300 do 4000 W so testirane glede na zadnje veljavne standarde EN 14511:2012-01, s strani neodvisnega testnega inštituta TÜV NORD. Testiranje in izdano potrdilo velja za celotno serijo.



Ident	Naziv in uporabna hladilna moč L 35 L35	Priključna napetost	Stran HB 34	Cena z 10% popustom
3302.100	SK TT BLUE E STENSKA KLIMA 300 W	230 V	336	795,12 €
3361.500	SK TT BLUE E STENSKA KLIMA 750 W	230 V	338	1.258,29 €
3304.500	SK TT BLUE E STENSKA KLIMA 1000 W	230 V	339	1.324,76 €
3382.500	SK TT BLUE E STENSKA KLIMA 500 W	230 V	346	1.244,76 €
3385.500	SK TT BLUE E STENSKA KLIMA 2000 W	230 V	348	2.122,94 €

SISTEMSKA OHIŠJA SE

TS8 industrijska ohišja, so na voljo tudi v kompaktni izvedbi, z integriranimi bočnimi stranicami in streho.

- Popolna združljivost s sistemom TS8 sistemske dodatne opreme.
- Enotna tehnologija proizvodnje pri TS8 in SE ohišjih.
- Nižji stroški montaže zaradi integriranih stranic in strehe.
- Uporaba dveh sistemov podstavkov TS8 ali Flex - Block.
- Plošče za kableske uvide z izrezi za gumijaste uvodnice ali priključne uvodnice.
- Samodejna izenačitev električnih potencialov.
- Velika raznolikost, z visoko stopnjo zaščite in visoka stabilnost SE ohišja.
- Visoka stopnja zaščite IP 55 / NEMA 12.



Ident	SE Kompaktno ohišje	Stran HB 33	Cena z 10% popustom
5831.500	SE OHIŠJE 800 x 1800 x 400 MM	81	520,12 €
5840.500	SE OHIŠJE 1000 x 1800 x 400 MM	82	654,22 €
5842.500	SE OHIŠJE 1600 x 1800 x 400 MM	82	881,78 €

Prodajni pogoji za artikle v akcijski prodaji

V akcijski prodaji so cene artiklov, ki so navede v posameznih tabelah, znižane za 10%. Pri naročilu navedenih akcijskih artiklov se upoštevajo pogoji in pravila, ki jih ima določene podjetje Rittal d.o.o. . Vse cene so navedene v evrih, brez obračunanega 22 % DDV. Artikli so dobavljivi v 10 - 14 dneh od dneva naročila. Akcijske cene veljajo od 11. 1. 2016 do 29. 2. 2016.

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere

- Ohišja
- Električni razvodi
- Klimatizacija
- IT infrastruktura
- Programi in servis

Rittal prodaja stikalnih omar d.o.o.

Letališka cesta 16 · SI - 1000 Ljubljana

☎ +386(0)1/ 546 63 70

📠 +386(0)1/ 541 17 10

PE Maribor

Limbuška cesta 2 · SI - 2341 Limbuš

☎ +386(0)2/ 421 37 00

📠 +386(0)2/ 421 37 02

✉ info@rittal.si

🌐 www.rittal.si

OHIŠJA

ELEKTRIČNI RAZVODI

KLIMATIZACIJA

IT INFRASTRUKTURA

PROGRAMI IN SERVIS

