

Markskåp för fiberskarvning



Markskåp för bredbandsmarknaden

Rittals markskåp är tillverkade av materialet **Magnelis®**, ett metallbelagt material framtaget för att maximera korrosionsmotståndet till låg kostnad. De finns i fyra storlekar och tre utseenden. Samtliga är framtagna i nära samarbete med ledande aktörer på installationsmarknaden.

För att lätt kunna föra in stela kablar och rör har samtliga modeller två luckor som kan öppnas vid installation. Vid service öppnas bara övre luckan medan den nedre då ser till att skåpet håller sin form även vid stort marktryck. Den övre luckan har ett ventilationshål med insektsskydd.

Sockeln kan steglöst dras ut till 700 mm. Det finns hål i botten på sockeln som kan användas om man vill förankra mot berg.

Det finns två skenor för dragavlastning. En som kan placeras på valfri höjd på den utdragbara sockeln och en som är placerad strax under montageskivan.

Rittal erbjuder tre utseenden. De SKANOVA godkända skåpen är mörkgrå (RAL7035) och levereras utan lås men är förberedda för ASSA DESmo eller ABLOY CL04. En låsregel för Desmo bipackas.

De ljusgrå markskåpen (RAL7035) har ett trekantslås 6,5 mm monterat. Skåpen är förberedda för ASSA Desmo eller ABLOY CL104 och finns även i varianter med hål för EBR och trekantslås 8 mm.

De olackade skåpen finns också med dessa låsalternativ.

De lackerade skåpen är testade för IP44, konstruktionen gör att det är mycket svårt att komma åt med något verktyg för att bryta upp skåpet.


Teknisk information:

- 2 st M10 gängade hål för markeringsstång i båda gavlarna
- Markisoleringskiva i cellplast som lätt placeras på tre vinklar
- Isoleringsskiva monterad i taket mot kondens
- Jordningspunkt
- Montageskiva av vattenbeständig plywood
- Tillverkade i Magnelis®. Erbjuds olackerade eller i oxylanytbehandlad strukturpolyesterlack i två grå nyanser.
- Korrosionsklass C5

Markskåp för fiberskarvning

Skåpsalternativ

Rittal art. nr.	E-nummer	Skanova Art. nr.	Mått (BxHxD) mm	Benämning	Färg
XSE1301	5055012		198 x 850 x 198	Markskåp. 6,5 mm trekantsslås monterat	RAL7035
XSE1302	5055013		330 x 850 x 198	Markskåp. 6,5 mm trekantsslås monterat	RAL7035
XSE1303	5055014		594 x 850 x 300	Markskåp. 6,5 mm trekantsslås monterat	RAL7035
XSE1304	5060567		594 x 850 x 198	Markskåp. 6,5 mm trekantsslås monterat	RAL7035
XSE1302/1			330 x 850 x 198	Markskåp med hål för EBR lås	RAL7035
XSE1303/1			594 x 850 x 300	Markskåp med hål för EBR lås	RAL7035
XSE1304/1			594 x 850 x 198	Markskåp med hål för EBR lås	RAL7035
XSE2/NBDA/2	5060559	2/NBDA 101 80/2	198 x 850 x 198	Markskåp 2x2	RAL7037
XSE2/NBDA/3	5060560	2/NBDA 101 80/3	330 x 850 x 198	Markskåp 2x3	RAL7037
XSE2/NBDA/6	5060562	2/NBDA 101 80/6	594 x 850 x 198	Markskåp 2x6	RAL7037
XSE3/NBDA/6	5060561	3/NBDA 101 80/6	594 x 850 x 300	Markskåp 3x6	RAL7037
XSE2/NBDA/2/15P	5060563	2/NBDA 101 80/2/15P	198 x 850 x 198	Markskåp 2x2, 15-pack	RAL7037
XSE2/NBDA/3/10P	5060564	2/NBDA 101 80/3/10P	330 x 850 x 198	Markskåp 2x3, 10-pack	RAL7037
XSE2/NBDA/6/6P	5060566	2/NBDA 101 80/6/6P	594 x 850 x 198	Markskåp 2x6, 6-pack	RAL7037
XSE3/NBDA/6/4P	5060565	3/NBDA 101 80/6/4P	594 x 850 x 300	Markskåp 3x6, 4-pack	RAL7037
XSEMARK23			330 x 850 x 198	Markskåp 2x3 med hål för EBR lås	RAL7037
XSEMARK36			594 x 850 x 300	Markskåp 3x6 med hål för EBR lås	RAL7037
XSEMARK26			594 x 850 x 198	Markskåp 2x6 med hål för EBR lås	RAL7037
XSE1502			330 x 850 x 198	Markskåp olackerad, 6,5 mm trekantsslås monterat	Olackad
XSE1504			594 x 850 x 198	Markskåp olackerad, 6,5 mm trekantsslås monterat	Olackad
XSE1502/1			330 x 850 x 198	Markskåp olackerad med hål för EBR lås	Olackad
XSE1504/1			594 x 850 x 198	Markskåp olackerad med hål för EBR lås	Olackad

Art. nr.		Benämning
XSEBBSTOLPE XSEA0648 XSEA0649		Snöstolpe grön/vit 1250 mm Snöstolpe gul/svart 1200 mm Snöstolpe gul/svart 2000 mm
XSEA0423 XSEA0668 XSEA0673 XSEA0679 XSEA0421 2546000 XSEA0622 XSEA0664 XSEA0674 XSEA0675		Lås Stockholm 2 pin (EBR) för markskåp Lås Stockholm 5 pin (EBR) för markskåp Lås-kit trekant 6,5 mm Nyckel trekant 6,5 mm Lås trekant 8 mm för markskåp Nyckel 8 mm trekant Låsregel trekant 6,5 mm (Ingår i XSEA0673) Låsregel ASSA Desmo och 3-kant 8 mm Låsregel ABLOY CL104 Låsregel industrilås RONIS

Vill du veta mer?

Ring våra innesäljare eller besök www.rittal.se.

RITTAL Scandinavian ab • Rittalgatan • 262 73 Ängelholm
Telefon: 0431-44 26 00 • 031-710 15 10 • 08-680 74 10
e-post: info@rittal.se • www.rittal.se

FRIEDHELM LOH GROUP

