

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 콤팩트 박스 AE

온라인 판매처:
<http://storefarm.naver.com/rittal>



FRIEDHELM LOH GROUP

컴팩트 박스 AE

재질:
- 박스: 강판
- 도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리

표면 처리:
- 박스 및 도어: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 장착 플레이트: 아연도금

색상:
- RAL 7035

제공 범위:
- 경첩 장착 도어가 있는 전체가 폐쇄형인 박스
- 박스 베이스에 위치한 글랜드 플레이트
- 장착 플레이트

인증:
- UL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Bureau Veritas
- VDE

상세 기술 내역:
인터넷 홈 페이지 참조

주문번호	치수 (mm)			중량 (kg)	판매가격	배송비
	폭	높이	깊이			
1032.500	200	300	120	4	51,780 원	10,000 원
1035.500	200	300	155	4.5	58,760 원	10,000 원
1036.500	300	300	155	6.1	65,730 원	10,000 원
1033.500	300	300	210	7	73,850 원	10,000 원
1034.500	300	400	210	8.8	80,450 원	10,000 원
1030.500	380	300	155	7.4	70,300 원	10,000 원
1031.500	380	300	210	7.5	77,920 원	10,000 원
1380.500	380	380	210	9.8	82,350 원	10,000 원
1038.500	380	600	210	15.6	98,090 원	10,000 원
1045.500	400	500	210	13	93,020 원	10,000 원
1050.500	500	500	210	16.8	115,470 원	10,000 원
1350.500	500	500	300	19.6	160,140 원	10,000 원
1057.500	500	700	250	31.2	167,630 원	10,000 원
1039.500	600	380	210	15.4	107,350 원	10,000 원
1060.500	600	600	210	22.8	127,660 원	10,000 원
1054.500	600	600	250	24.8	168,270 원	10,000 원
1076.500	600	760	210	32.1	158,630 원	15,000 원
1058.500	600	800	250	33.6	201,770 원	20,000 원
1260.500	600	1200	300	55	292,360 원	25,000 원
1077.500	760	760	210	40	212,170 원	25,000 원
1055.500	800	600	300	33.9	234,630 원	25,000 원
1180.500	800	1000	300	57	263,940 원	25,000 원
1114.500	1000	1400	300	97	533,220 원	25,000 원

- 기타 사이즈/스테인리스 스틸 제품/EMC 버전/ IP69 버전 별도 문의 (카탈로그 35 참조)
- 스페셜 도장 별도 문의

온라인 판매처:



<http://storefarm.naver.com/rittal>

액세서리 * 옵션으로 선택 구매 하시는 경우, 배송비가 추가되지 않습니다.
예) 인클로저 제품 1032.500 구매 시, 벽면 장착 브라켓을 [액세서리] 옵션으로 선택

벽면 장착 브라켓

외부에서 박스에 장착하기 위한 용도.
"확장 장부축"을 간단하게 외부에서 박스 구멍으로 삽입하고 벽면 부착용 브라켓을 외부에서 스크루로 체결함.

재질:
- 강판

표면 처리:
- 아연도금

제공 범위:
- 실링 및 "확장 장부축"이 사전에 장착된 벽면 장착 브라켓



주문번호	벽면과의 간격 (mm)	팩	판매가격	배송비
			(부가세 포함)	
2508.100	15	4개	13,450 원	6,000 원

도어 스톱퍼

열린 도어를 안전하게 고정하기 위한 용도.

제공 범위:
- 조립 부품 포함



주문번호	적합한 제품	장착부	팩	판매가격	배송비
				(부가세 포함)	
2519.000	AE (1032.500 및 1035.500 제외)	상부	5개	37,560 원	6,000 원

빗물 차단 루프

후면 부에 배수 처리가 되어 있어 옥외 설치용 박스를 안정적으로 보호해줌. 추후에 손쉽게 설치 할 수 있음.

재질:
- 강판

표면 처리:
- 분체 코팅, 텍스처 도장

색상:
- RAL 7035

제공 범위:
- 조립 부품 포함



주문번호	적합한 치수 (mm)		판매가격	배송비
	박스 폭	박스 깊이		
2501.500	380	210	62,430 원	6,000 원
2502.500	600	210	80,960 원	6,000 원

인클로저

배전

공조

가공(옵션)

가공

주문번호	항목	판매가격 (부가세 포함)	비고
1000.000_1	전면 도어 가공	30,450 원	바닥 플레이트가 있는 경우에 한함
1000.000_2	바닥 플레이트 가공	25,380 원	
1000.000_3	몸체(전면 도어, 바닥 플레이트 포함) 가공	50,760 원	

박스 외형 도면은 아래 경로로 제공 받으실 수 있으며,

가공 도면을 작업 후 파일명을 **구매번호_구매자명**으로 저장하여 이메일로 보내주세요.

박스 외형 도면 제공 경로

- 1) www.rittal.inames.kr/download/ 접속
 - 2) 구매한 제품 주문번호의 CAD 파일을 다운로드
 - 3) 파일을 원하는 형태로 수정 파일명을 '구매번호_입금자'로 저장합니다.
(예시: 1983065144_홍길동)
 - 4) 저장 한 파일을 upload@rittal.co.kr로 '구매번호_입금자' 제목 양식으로 보내주세요.
- 가공 문의는 070-4900-9968로 전화주세요.



내부 설치용 레일

기계 작업 없이 박스 내 장착 용도. 측면, 베이스, 루프 면 등 어디에나 장착 가능.

조율이 가능한 2 개의 열로 된 시스템 천공으로, 다음 구성품을 위한 추가 장착 면 구성.

- TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션
- 박스 조명등
- 도어 열림 감지 스위치
- 도어 스톱퍼
- 케이블 도관 홀더

재질: 강판
표면 처리: 아연도금

주문번호	박스 깊이 (mm)	팩	판매가격	배송비
			(부가세 포함)	
2383.210	210	4개	27,920 원	6,000 원
2383.250	250	4개	30,710 원	6,000 원
2383.300	300	4개	34,640 원	6,000 원



플라스틱 재질 도면함

도어 내측 면에 부착.

재질: 폴리스티렌 재질, 자가 접착성 체결 스트립 포함

색상: RAL 7035 와 유사

주문번호	내측 치수 (mm)			적합한 포맷	판매가격	배송비
	폭	높이	깊이		(부가세 포함)	
2513.000	438	286	45	A3 가로	10,530 원	6,000 원
2514.000	228	254	17	A4 가로	8,240 원	6,000 원
2515.000	228	174	17	A5 가로	7,240 원	6,000 원



IT 인프라

소프트웨어 및 서비스



보다 견고하고 안전한 하우징

- 광범위한 품질관리
- 테스트, 실험, 보호 등급 검증을 위한 자체 승인 연구소

규격화로 유연성 구현

- 다양한 표준 사이즈
- 어떤 분야의 계장 적용에도 실용적인 시스템 액세서리

높은 IP 보호등급

- 박스의 멀티 엣지와 도어 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리로 IP66/55, NEMA 4/12를 충족

신속한 납기

- 박스, 액세서리만 주문하는 경우 48시간 이내 배송
- 가공을 포함하는 경우 72시간 이내 배송





최적의 표면 보호 및 아름다운 디자인

- 3중 표면 처리: 나노세라믹 전처리, 전기영동 딥코팅 프라이밍, 텍스처 분체 코팅
- 표준 색상: RAL 7035



다양한 액세서리

- 케이블 인입, 외부 장착, 내부 설치 등을 위한



국제 규격 및 인증

- CE, UL, TÜV 외



세계전역에서 서비스 지원

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- 인클로저
- 배전
- 공조
- IT 인프라
- 소프트웨어 및 서비스

리탈 소형 박스 온라인 판매처:



<http://storefarm.naver.com/rittal>

(주)리탈 • 코리아 본사/공장/물류센터:
인천광역시 연수구 인천타워대로 25 번길 10
Tel: 070 4900 9979 • Fax: (02) 577 6526
(주)리탈 • 부산 지사:
부산광역시 사상구 새벽로 223 번길 129
Tel: 070 4900 9800 • Fax: (051) 327 6528
E-mail: rittal@rittal.co.kr • www.rittal.co.kr

