

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Bachmann GmbH & Co.
Holderäckerstrasse 7
70499 Stuttgart

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Gerät, sonstiges
Other appliance
Stromverteilungssystem für Schaltschrankbau
Power supply system for rack mounting

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



REG.-Nr. A592 oder/or



oder/or VDE-REG.-Nr. A592

REG.-Nr. A592

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60950 (VDE 0805):2001-12; EN 60950:2000
IEC 60950-1(ed.1);corrigendum.1



Aktenzeichen: 804600-3990-0001 / 38536

File ref.:

Ausweis-Nr. 40009558

Blatt 1

Licence No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2004-03-02

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Licence holder*
Bachmann GmbH & Co., Holderäckerstrasse 7, 70499 Stuttgart

Aktenzeichen / *File ref.*
804600-3990-0001 / 38536 / FG13 / EN

Datum / *Date*
2004-03-02

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40009558.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40009558.

Gerät, sonstiges
Other appliance
Stromverteilungssystem für Schaltschrankeinbau
Power supply system for rack mounting


Typ(en) / *Type(s)*:

xx7856.010.yy
xx7856.020.yy

Struktur der Typenbezeichnung <i>Structure of typename</i>	xx in der Typenbezeichnung ersetzt herstellerspezifische Angaben. <i>xx in the type replaces manufacturer specific information.</i> yy in der Typenbezeichnung ersetzt die Farbe des Gehäuses. <i>yy in the type replaces the color of the housing.</i>
Nennspannung <i>Rated voltage</i>	2 x 3/N/PE AC 400 V
Nennstrom <i>Nominal Current</i>	max. 16 A / Phase
Schutzklasse <i>Class</i>	I
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i>	max. 45°C
Weitere Angaben <i>Further information</i>	Einbaugerät <i>Built-in appliance</i>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG13
Section FG13

i. A. 

i. A. 

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Licence No. Supplement
40009558

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Licence holder*
Bachmann GmbH & Co., Holderäckerstrasse 7, 70499 Stuttgart

Aktenzeichen / *File ref.*
804600-3990-0001 / 38536 / FG13 / EN

Datum / *Date*
2004-03-02

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40009558.
This supplement is part of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40009558.

Gerät, sonstiges
Other appliance
Stromverteilungssystem für Schaltschrankeinbau
Power supply system for rack mounting

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference* Bachmann GmbH
30008961 Georg-Heim-Strasse 2
 D-36433 GUMPELSTADT

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG13
Section FG13

i. A. 

i. A. 