



Zubehör

- Arretierung zur Sicherung bei geöffnetem Schwenkrahmen
- 180°-Scharnier für optimale Zugänglichkeit
- Gleitschiene zum Abstützen schwerer 19"-Einbauten

Accessories

- Stay to secure open swing frame
- 180° hinge for optimum accessibility
- Slide rail to support heavy 482.6 mm (19") installed equipment

Accessoires

- Blocage de sécurité pour cadre pivotant
- Charnières à 180° pour une liberté d'accès totale
- Glissières pour supporter les équipements 19" lourds

Accesarios

- Retenedor para asegurar el bastidor en estado abierto
- Bisagras de 180° para un óptimo acceso
- Carril deslizante para soportar componentes de 19" de elevado peso

Accessori

- Dispositivo di arresto per bloccare il telaio girevole in posizione aperta
- Cerniera a 180° per un'ottima accessibilità
- Guide scorrevoli per sostenere i componenti interni da 19" particolarmente pesanti

Комплектующие

- Предохранительная фиксация при открытой поворотной раме
- Шарнир 180° для оптимального доступа
- Направляющая шина для поддержки тяжелых 19" компонентов

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



Anreih-Schranksystem VX25 Baying enclosure system VX25



Teilereduzierung
Reduction of parts
Montagefreundlichkeit
Assembly-friendly
Arbeitserleichterung
Labour-saving
Montagesicherheit
Installation security

Anreih-Schranksystem VX25 – alle Informationen unter:
Baying enclosure system VX25 – full details are available at:



www.rittal.com/vx25

XWW00171INT1809



FRIEDHELM LOH GROUP

FRIEDHELM LOH GROUP



FRIEDHELM LOH GROUP



► 19"-Ausbautechnik – schnell und flexibel

482.6 mm (19") installation system – fast and flexible



FRIEDHELM LOH GROUP



Schwenkrahmen, klein

- Die ideale Lösung für den Teilausbau mit 19"-Komponenten
- Völlig frei im 25 mm-Maßraster in Höhe und Tiefe des Schrankes einbaubar
- Blitzschnell montiert durch direkte Montage ohne Adapterwinkel

Swing frame, small

- The ideal solution for partial installation with 482.6 mm (19") components
- Freely positionable anywhere in the height and depth of the enclosure
- Super-fast installation with direct mounting, no need for adaptor brackets

Cadres pivotants petit format

- La solution idéale pour l'équipement partiel avec des composants 19"
- Intégration totalement libre en hauteur et en profondeur de l'armoire au pas de fixation de 25 mm
- Montage ultra-rapide grâce au montage direct sans équerres d'adaptation

Bastidor móvil, pequeño

- La solución ideal para un montaje parcial con componentes de 19"
- Puede montarse en cualquier posición en la retícula de 25 mm en la altura y profundidad del armario
- Montaje en cuestión de segundos gracias al montaje directo sin ángulo de adaptación

Telai girevoli parziali

- La soluzione ideale per l'allestimento parziale con componenti da 19"
- Installabile liberamente nel reticolo di foratura da 25 mm nell'altezza e nella profondità dell'armadio
- Montaggio diretto e ultra-rapido senza elemento adattatore

Поворотная рама, малая

- Идеальное решение для секционного монтажа 19" компонентов
- Свободно монтируется с шагом 25 мм по высоте и глубине шкафа
- Быстрый монтаж, благодаря прямому монтажу без адаптерного уголка

Schwenkrahmen, groß

- Für Voll- oder Teilausbau mit 19"-Komponenten
- Beliebig im 25 mm-Maßraster in der Tiefe verstellt einbaubar und links oder rechts anzuschlagen
- In 1200 mm breiten Schränken zwei Schwenkrahmen gemeinsam einbaubar

Swing frame, large

- For full or partial installation with 482.6 mm (19") components
- Allows depth-offset installation anywhere in the 25 mm pitch pattern; hinged on the left or right
- Two swing frames may also be fitted together in 1200 mm wide enclosures

Cadres pivotants grand format

- Pour l'équipement total ou partiel avec des composants 19"
- Montage à gauche ou à droite avec réglage à volonté en profondeur au pas de fixation de 25 mm
- Deux cadres pivotants peuvent être intégrés ensemble dans des armoires d'une largeur de 1200 mm

Bastidor móvil, grande

- Para un montaje completo o parcial con componentes de 19"
- Puede ajustarse en profundidad en la retícula de 25 mm y equiparse con bisagras a izquierda o derecha
- En armarios de 1200 mm de ancho es posible el montaje de dos bastidores móviles juntos

Telaio girevole totale

- La soluzione ideale per allestimenti completi o parziali con componenti da 19"
- Installabile in profondità nel reticolo di foratura con passo da 25 mm o con fissaggio a vite a sinistra o a destra
- Negli armadi larghi 1200 mm, è possibile l'installazione combinata di due telai girevoli

Поворотная рама, большая

- Для полной или частичной комплектации 19" компонентами
- Устанавливается на произвольной глубине с шагом 25 мм и имеет правую или левую навеску
- В шкафах шириной 1200 мм возможен монтаж двух поворотных рам

Adapter-Profil 19"

- Schafft in jedem 600 mm breiten VX eine 19"-Ebene
- Direkt am Schrankprofil oder zur Tiefenverstellung am System-Chassis zu befestigen
- Für einen Teilausbau beliebig in der Länge zu kürzen

Adaptor section 482.6 mm (19")

- Creates a 482.6 mm (19") level in any 600 mm wide VX
- For mounting directly on the enclosure section or on the punched section with mounting flange to allow depth adjustment
- May be shortened to any length for partial installation

Montants 19"

- Créé un plan de montage 19" dans chaque VX d'une largeur de 600 mm
- Fixation directe sur le profilé d'armoire ou pour le réglage en profondeur sur rail de montage
- À raccourcir à volonté pour un équipement partiel

Perfil de adaptación de 19"

- Crea en cualquier VX de 600 mm de ancho un nivel de 19"
- Fijación directa al perfil del armario o fijación al chasis de sistema para un ajuste variable en profundidad
- Para un montaje parcial puede cortarse a la longitud deseada

Profili 19"

- Creano un nuovo piano di fissaggio da 19" negli armadi VX larghi 600 mm
- Fissaggio diretto sul profilato dell'armadio o arretrato in profondità tramite chassis
- Possibile taglio in altezza per realizzare allestimenti parziali

Адаптерный профиль 19"

- Служит для создания 19" плоскости в любом шкафу VX шириной 600 мм
- Крепится непосредственно на профиле шкафа или на произвольной глубине с помощью системных шасси
- Для частичной комплектации произвольно укорачивается

