

SCHERP
GEPRIJSD!



NETWERKRACKS / SERVERRACKS

- ▶ Aluminium zichtdeur of geperforeerde deur voor (180°)
 - ▶ Plaatstalen of geperforeerde deuren achter, verticaal gedeeld (180°)
 - ▶ Luchtdoorlaat in geperforeerde deel van de deuren: 85%
 - ▶ Aan beide zijden met een comforthandgreep voor enkele profielcilinder voorzien van cilinderslotbinnenwerk 3524E
 - ▶ Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
 - ▶ In diepte verstelbare 19"-profielen voor en achter, max. 1500 kg belastbaar, op diepteprofielen met snelsluiting en voorzien van HE codering
- ▶ Los meegeleverd:
 1. Centraal aardpunt, aardlitzen
 2. Afstandsbouten 50mm voor passieve ventilatie (4x)
 3. Torx bevestigingsschroeven en geleidende kooimoeren M5 (50x)
 4. Koppelset (6x buitenkoppeling)
 - ▶ Rack ≥ 1000mm geschikt voor opname van alle gangbare serverfabrikaten

24 UURS
LEVERING

2019
FAST&EASY

	NETWERKRACKS				SERVERRACKS			
HE	42	47	42	47	42	47	42	47
Breedte mm	800	800	800	800	800	800	800	800
Hoogte mm	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200
Diepte mm	800	800	1000	1000	1000	1000	1200	1200
Bestelnr. TS IT excl. zijwanden	1196651	1196652	1196673	1196674	1196657	1196659	1196658	1196660
TS IT rack inclusief:								
Zichtdeur voor, plaatstalen deuren achter gedeeld	■	■	■	■				
VX sokkel 100 mm geventileerd voor/achter	■	■	■	■				
Geperf. deuren. Hele deur voor, achter gedeeld					■	■	■	■
Luchtgeleiderplaten					■	■	■	■
Nieuwe bruto prijs	€ 1.281,60	€ 1.382,40	€ 1.344,00	€ 1.423,20	€ 1.593,60	€ 1.663,20	€ 1.581,60	€ 1.644,00
Optionele toebehoren:								
Zijwanden schroefbaar	8108235	8128235	8100235	7030221	8100235	7030221	5501040 ⁽¹⁾	5501070 ⁽¹⁾
Glijrail in diepte verstelbaar, 80 kg	5501460	5501460	5501480	5501480	5501480	5501480	5501480	5501480
Ventilatoreenheid (2 vent.) incl. thermostaat	5502020	5502020	5502020	5502020				
Kabelbaan 300 mm	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561
Legbord 19" in diepte verstelbaar, 50 kg	5501655	5501655	5501665	5501665	5501665	5501665	5501665	5501665
Kabelvingers 6HE	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115
Klittenband + houder	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155
19" Blindpaneel 1HE	1196222	1196222	1196222	1196222	1196222	1196222	1196222	1196222
PDU Basic, zero U, 1 fase 16A, 24xC13 en 4xC19 met 3 m aansluitkabel en steker (CEE)	7955110	7955110	7955110	7955110	7955110	7955110	7955110	7955110
WCD 19" 1 fase 16A, 7xSchuko/RA met 2 m aansluitkabel en steker (schuko/RA)	7030713	7030713	7030713	7030713	7030713	7030713	7030713	7030713
Clip&Go kooimoerstrip 1HE, M5	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000

Prijzen geldig t/m
31 december 2019

(1) Gedeelde zijwanden

KASTSYSTEMEN

STROOMVERDELING

KLIMATISERING

IT-INFRASTRUCTUUR

SOFTWARE & SERVICE



FRIEDHELM LOH GROUP

Rittal B.V. · Tel.: (0316) 59 16 60 · E-Mail: sales@rittal.nl · www.rittal.nl · www.expert.rittal.nl

Uitgave 01.2019

SCHERP
GEPRIJSD!



SERVERRACKS

- ▶ Geperforeerde deuren voor en achter (180°)
- ▶ Luchtdoorlaat in geperforeerde deel van de deuren: 85%
- ▶ Aan beide zijden met een comforthandgreep voor enkele profielcilinder voorzien van cilinderslotbinnenwerk 3524E
- ▶ Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
- ▶ In diepte verstelbare 19"-profielen voor en achter, max. 1500 kg belastbaar, op diepteprofielen met snelsluiting en voorzien van HE codering
- ▶ VX sokkel 100mm gesloten
- ▶ Open bodem
- ▶ Los meegeleverd:
 1. Centraal aardpunt, aardlitzen
 2. Afstandsbouten 50 mm voor passieve ventilatie (4x)
 3. Torx bevestigingsschroeven en geleidende kooimoeren M5 (50x)
 4. Koppelset (6x buitenkoppeling)
- ▶ Rack ≥ 1000 mm geschikt voor opname van alle gangbare serverfabrikaten

24 UURS
LEVERING

2019
FAST&EASY

HE	42	47	42	47	42	47	42	47
Breedte mm	800	800	800	800	800	800	800	800
Hoogte mm	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200
Diepte mm	800	800	1000	1000	800	800	1000	1000
Bestelnr. TS IT excl. zijwanden	1196661	1196662	1196675	1196676	1196564	1196565	1196566	1196567

TS IT rack inclusief:

Hele deur voor, deur achter verticaal gedeeld	■	■	■	■				
Deuren voor en achter verticaal gedeeld					■	■	■	■
Nieuwe bruto prijs	€ 1.389,60	€ 1.440,00	€ 1.437,60	€ 1.497,60	€ 1.396,80	€ 1.471,20	€ 1.428,00	€ 1.507,20

Prijzen geldig t/m
31 december 2019

Optionele toebehoren:

Zijwanden schroefbaar	8108235	8128235	8100235	7030221	8108235	8128235	8100235	7030221
Glijraail in diepte verstelbaar, 80 kg	5501460	5501460	5501480	5501480	5501460	5501460	5501480	5501480
Clip&Go kooimoerstrip 1HE, M5	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000
Kabelbaan 150 mm	1196560	1196560	1196560	1196560	1196560	1196560	1196560	1196560
Kabelbaan 300 mm	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561
Legbord 19" in diepte verstelbaar, 50 kg	5501655	5501655	5501665	5501665	5501655	5501655	5501665	5501665
Kabelvingers 6HE	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115
Klittenband + houder	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155
19" Blindpaneel 1HE	1196222	1196222	1196222	1196222	1196222	1196222	1196222	1196222
PDU Basic, zero U, 1 fase 16A, 24xC13 en 4xC19 met 3 m aansluitkabel en steker (CEE)	7955110	7955110	7955110	7955110	7955110	7955110	7955110	7955110
WCD 19" 1 fase 16A, 7xSchuko/RA met 2 m aansluitkabel en steker (schuko/RA)	7030713	7030713	7030713	7030713	7030713	7030713	7030713	7030713

KASTSYSTEMEN

STROOMVERDELING

KLIMATISERING

IT-INFRASTRUCTUUR

SOFTWARE & SERVICE





NETWERKRACKS

- ▶ Aluminium zichtdeur voor, (180° rechtsscharnierend) met éénlaags veiligheidsglas
- ▶ Plaatstalen deur achter, verticaal gedeeld, (180° scharnierend)
- ▶ Aan beide zijden met een comforthandgreep voor enkele profielcilinder voorzien van cilinderslotbinnenwerk 3524E
- ▶ Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
- ▶ In diepte verstelbare 19"-profielen voor en achter, max. 1500 kg belastbaar, op diepteprofielen met snelsluiting en voorzien van HE codering
- ▶ Open bodem
- ▶ Los meegeleverd:
 1. Centraal aardpunt, aardlitzen
 2. Afstandsbouten voor passieve ventilatie (4x)
 3. Torx bevestigingsschroeven en geleidende kooimoeren M5 (50x)
- ▶ Rack ≥ 1000 mm geschikt voor opname van alle gangbare serverfabrikaten

**24 UURS
LEVERING**

HE	15	24	24	38	42	42	42	42	42	42	47	47	47
Breedte mm	600	800	800	800	800	800	600	800	600	800	800	800	800
Hoogte mm	800	1200	1200	1800	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200
Diepte mm	600	800	1000	800	600	800	1000	1000	1200	1200	800	1000	1200
Bestelnr. TS IT excl. zijwanden	5525120	5503120	5504120	5505120	5506120	5507120	5508120	5509120	5510120	5511120	5512120	5514120	5516120

Deuren

Zichtdeur voor, plaatstalen deur achter	■	■	■										
Zichtdeur voor, verticaal gedeeld plaatstalen deur achter				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Toebehoren

Zijwanden schroefbaar	8173235	8175235	8176235	8188235	8106235	8108235	8100235	8100235	5501040 ⁽¹⁾	5501040 ⁽¹⁾	8128235	7030221	5501070 ⁽¹⁾
VX Sokkel 100 mm gesloten voor/achter	8620002	8620003	8620003	8620003	8620003	8620003	8620002	8620003	8620002	8620003	8620003	8620003	8620003
VX Sokkel 100 mm plinten geventileerd	8620090	8620091	8620091	8620091	8620091	8620091	8620090	8620091	8620090	8620091	8620091	8620091	8620091
VX Sokkel 100 mm zijkanten gesloten	8620033	8620034	8620035	8620034	8620033	8620034	8620035	8620035	8620036	8620036	8620034	8620035	8620036
Bodemframe	5501300	5501310	5501320	5501310	5501300	5501310	5501320	5501320	5501350	5501350	5501310	5501320	5501350
Bodemplaat gesloten met schuifplaat	5001239 ⁽²⁾	5502530	5502550	5502530	5502510	5502530	5502540	5502550	5502560	5502570	5502530	5502550	5502570
Glijrail in diepte verstelbaar, 80 kg	5501460	5501460	5501480	5501460	5501460	5501460	5501480	5501480	5501480	5501480	5501460	5501480	5501480
Legbord 19" in diepte verstelbaar, 50 kg	5501655	5501655	5501665	5501655	5501655	5501655	5501665	5501665	5501665	5501665	5501655	5501665	5501665
Kabelbaan 300 mm		1196812	1196812	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561
Ventilatoreenheid (2 vent.) incl. thermostaat	5502010	5502020	5502020	5502020	5502010	5502020	5502010	5502020	5502010	5502020	5502020	5502020	5502020
Koppelse	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490
Kabelvingers 6HE	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115
Klittenband + houder	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155
Clip&Go kooimoerstrip 1HE, M5	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000

(1) Gedeelde zijwanden (2) Bodemplaat 150 mm diep

KASTSYSTEMEN

STROOMVERDELING

KLIMATISERING

IT-INFRASTRUCTUUR

SOFTWARE & SERVICE



FRIEDHELM LOH GROUP

Rittal B.V. · Tel.: (0316) 59 16 60 · E-Mail: sales@rittal.nl · www.rittal.nl · www.expert.rittal.nl

Uitgave 01.2019



SERVERRACKS

- ▶ Geperforeerde deur voor, (180° rechtsscharnierend)
- ▶ Geperforeerde deur achter, verticaal gedeeld, (180° scharnierend)
- ▶ Luchtdoorlaat in geperforeerde deel van de deuren: 85%
- ▶ Aan beide zijden met een comforthandgreep voor enkele profielcilinder voorzien van cilinderslotbinnenwerk 3524E
- ▶ Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
- ▶ In diepte verstelbare 19"-profielen voor en achter, max. 1500 kg belastbaar, op diepteprofielen met snelsluiting en voorzien van HE codering
- ▶ Open bodem
- ▶ Los meegeleverd:
 1. Centraal aardpunt, aardlitzen
 2. Afstandsbouten voor passieve ventilatie (4x)
 3. Torx bevestigingsschroeven en geleidende kooimoeren M5 (50x)
- ▶ Rack ≥ 1000 mm geschikt voor opname van alle gangbare serverfabrikaten

**24 UURS
LEVERING**

HE	24	24	42	47	42	42	42	42	47	47	47	47
Breedte mm	800	800	800	800	600	800	600	800	600	800	600	800
Hoogte mm	1200	1200	2000	2200	2000	2000	2000	2000	2200	2000	2200	2200
Diepte mm	800	1000	800	800	1000	1000	1200	1200	1000	1000	1200	1200
Bestelnr. TS IT excl. zijwanden	5503110	5504110	5507110	5512110	5508110	5509110	5510110	5511110	5513110	5514110	5515110	5516110

Deuren

Geperforeerde deur voor/achter	■	■										
Geperforeerde deur voor, verticaal gedeeld geperforeerd achter			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Toebehoren

Zijwanden schroefbaar	8175235	8176235	8108235	8128235	8100235	8100235	5501040 ⁽¹⁾	5501040 ⁽¹⁾	7030221	7030221	5501070 ⁽¹⁾	5501070 ⁽¹⁾
VX Sokkel 100 mm gesloten voor/achter	8620003	8620003	8620003	8620003	8620002	8620003	8620002	8620003	8620002	8620003	8620002	8620003
VX Sokkel 100 mm zijkanalen gesloten	8620035	8620035	8620034	8620034	8620035	8620035	8620036	8620036	8620035	8620035	8620036	8620036
Bodemframe	5501310	5501320	5501310	5501310	5501320	5501320	5501350	5501350	5501320	5501320	5501350	5501350
Bodemplaat gesloten met schuifplaat meerdelig	5502530	5502550	5502530	5502530	5502540	5502550	5502560	5502570	5502540	5502550	5502560	5502570
Glijrail in diepte verstelbaar, 80 kg	5501460	5501480	5501460	5501460	5501480	5501480	5501480	5501480	5501480	5501480	5501480	5501480
Legbord 19" in diepte verstelbaar, 50 kg	5501655	5501665	5501655	5501655	5501665	5501665	5501665	5501665	5501665	5501665	5501665	5501665
Kabelbaan 300 mm	1196812	1196812	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561	1196561
Koppelse	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490	8800490
Kabelvingers 6HE	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115	5502115
Klittenband + houder	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155	5502155
Clip&Go kooimoerstrip 1HE, M5	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000	2090000

(1) Gedeelde zijwanden

KASTSYSTEMEN

STROOMVERDELING

KLIMATISERING

IT-INFRASTRUCTUUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

Rittal B.V. · Tel.: (0316) 59 16 60 · E-Mail: sales@rittal.nl · www.rittal.nl · www.expert.rittal.nl

