

SCHERP
GEPRIJSD!

NETWERK- / SERVERRACKS

- ▶ Aluminium zichtdeur / geperforeerde deur 85% voor (180°)
- ▶ Plaatstalen / geperforeerde deuren 85% achter (180°)
- ▶ Deuren voorzien van comforthandgreep voor enkele profielcilinder voorzien van cilinderslotbinnenwerk 3524E
- ▶ Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
- ▶ In diepte verstelbare 19"-profielen voor en achter en voorzien van HE codering
- ▶ Open bodem
- ▶ Los meegeleverd:
 - Centraal aardpunt, aardlitzen
 - Buitenkoppeling 1 mm, 8617502
 - Afstandsbouten voor passieve ventilatie (4x)
 - Clip&Go kooimoerstrip 1HE, M5, 12 stuks (6HE)
 - Torx bevestigingsschroeven M5, 25 stuks
- ▶ Rack ≥ 1000 mm geschikt voor opname van alle gangbare serverfabrikaten

24 UURS
LEVERING



VX IT
FAST & EASY

HE	42	47	42	47	42	47
Breedte mm	800	800	800	800	800	800
Hoogte mm	2000	2200	2000	2200	2000	2200
Diepte mm	800	800	1000	1000	1200	1200

VX IT Server- / Netwerkrack						
Zichtdeur voor, plaatstalen deuren achter gedeeld, sokkel 100 mm geventileerd	1196900	1196901	1196912	1196913		
Geperforeerde deuren, hele deur voor, achter verticaal gedeeld met luchtgeleiderplaten			1196906	1196908	1196907	1196909
Geperforeerde deuren, hele deur voor, achter verticaal gedeeld met sokkel 100 mm gesloten	1196910	1196911	1196914	1196915		
Geperforeerde deuren, verticaal gedeeld voor en achter met sokkel 100 mm gesloten	1196916	1196917	1196918	1196919	1196920	1196921

Toebehoren

Zijwanden schroefbaar	8108245	8128245	8100245	8120245	8102245	8122245
Glijrail in diepteverstelbaar, 80 kg	5501460	5501460	5302035	5302035	5302035	5302035
Legbord 19" in diepteverstelbaar, 50 kg	5501655	5501655	5501665	5501665	5501665	5501665

Algemene toebehoren

Kabelbaan 300 mm, H = 2000-2200 mm	1196561
Ventilatoreenheid (2 vent.) incl. thermostaat	5502020
Klittenband + houder, 10 stuks	5502155
19" Blindpaneel 1HE, zwart kunststof, toolless	1196222
WCD 19" 1 fase 16A, 7xSchuko/RA met 2m kabel en steker (schuko/RA)	7030713
PDU Basic 1 fase 16A, 24x C13 en 4x C19 met 3m kabel en CEE steker	7979115

Algemene toebehoren

Clip&Go kooimoerstrip 1HE, M5, 24 stuks (12HE)	2090000
Torx bevestigingsschroeven M5, 50 stuks	7094130
Koppelse, 3 mm bij toepassing scheidingswanden	5301310
Kabelvingers 6HE, 14 stuks	5502115
19" Rangeerpaneel 1HE, zwart	5502205
19" Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 1HE	5302202

Kijk voor de actuele bruto prijzen op www.rittal.nl

KASTSYSTEMEN

STROOMVERDELING

KLIMATISERING

IT-INFRASTRUCTUUR

SOFTWARE & SERVICE



PDU NEXT GENERATION

Demand-based power distribution in the IT rack
- Smart and secure



PDU

Basic

- ▶ Robuuste, compacte basisstroomverdeling
- ▶ Toolless montage in VX IT 19" frame
- ▶ 1/3 fase en 16/32A uitvoering
- ▶ Outlets in C13, C19 en Schuko/RA
- ▶ Compacte bouwvorm, Zero-U-space
- ▶ 3 meter voedingsnoer met CEE-form steker
- ▶ Afdekkapjes C13/C19 en trekcontlasting

PDU Intelligent

Metered, Metered Plus, Switched en Managed

- ▶ Energiezuinig TFT-display
- ▶ Extra bewakingsfuncties PDU: alarmrelais, digitale ingang en alarmsignaal.
- ▶ 2x Gigabit-Ethernet interfaces
- ▶ Schakelbare uitvoeringen met bi-stabiele relais
- ▶ PDU-controller-board in bedrijf uitwisselbaar.
- ▶ Elektrische handgreepsystemen en omgevingsmonitoring

Type / functie	Basic	Metered	Metered Plus	Switched	Managed
Basis	■	■	■	■	■
Meting per fase		■	■	■	■
Meting per outlet			■		■
Schakelfunctie per outlet				■	■

	1 fase 16A				3 fase 16A	1 fase 32A		3 fase 32A
PDU / configuratie	19" 6x C13*	19" 8x C13*	12x C13 / 1x C19	24x C13 / 4x C19	24x C13 / 6x C19	19" 4x C13 / 2x C19	24x C13 / 4x C19	24x C13 / 6x C19
Basic		7979102	7979110	7979115	7979136	7979104	7979116	7979137
Metered	7979202		7979210	7979215	7979236	7979204	7979216	7979237
Switched	7979302			7979315	7979336	7979304	7979316	7979337
Managed	7979402			7979415	7979436	7979404	7979416	7979437
Metered Plus	7979502			7979515	7979536	7979504	7979516	7979537

*excl. voedingskabel, ingang PDU is C20

PDU Sensoren

Temperatuursensor	7030110
Temperatuur-/vochtsensor (combisensor)	7030111
Infrarood toegangssensor	7030120
Vandalismesensor	7030130
Aansluitkabel RJ45 (lengte: 1m, per sensor 1 x nodig)	7030091
Aansluitkabel RJ45 (lengte: 2m, per sensor 1 x nodig)	7030093

Elektronische handgreep VX IT

per PDU kunnen 2 handgrepen worden aangesloten

Elektronische handgreep VX IT	7030611
Codeslot	7030223
Transponderlezer	7030233
Access controlsensor	7030202

Toebehoren

Afdekkapje outlet C13	7955010
Afdekkapje outlet C19	7955015
Trekcontlasting C14 / C20 stekers	7979020



Naast bovengenoemde selectie heeft Rittal nog 80 voor-gedefinieerde PDU configuraties beschikbaar.

Kijk voor alle mogelijkheden op www.rittal.nl of www.expert.rittal.nl



KASTSYSTEMEN

STROOMVERDELING

KLIMATISERING

IT-INFRASTRUCTUUR

SOFTWARE & SERVICE