

# Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

## ▶ IT chiller Säkerhet och energieffektivitet



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT chiller - Säkerhet och energieffektivitet



Tillbehör för klimatisering HB 33, sidan 473

## Användning:

Speciellt avsedd för kylning av IT-applikationer som t.ex. LCP eller luft/vatten värmväxlare. Det atmosfäriskt slutna systemet kännetecknas av säkerhetsrelevanta egenskaper som t.ex. redundanta, varvtalsreglerade pumpar, kompressorer eller bufferttankar.

## Teknisk beskrivning:

- Kompakt konstruktion med manövrering från framsidan och luftinsug från båda sidogavlar, luftutblås upptill
- Tryckslutet system
- Digital display på temperaturregleringen visar år- och börvärden
- Övervakningsgränssnitt med Rittal CMC III som alternativ
- Flödesvakt

## Kapslingsklass:

IP 54

## I leveransen ingår:

- Anslutningsklar chiller
- Dokumentation på flera språk
- Inkl. funktionsschema och kopplingsscheman

## Alternativ:

- Inbyggd frikylning
- Bufferttank för separat uppställning
- Nödkylning med stadsvatteninflöde
- Integrerad bypass
- Specialspänning

## Observera:

Tekniska avvikelser beträffande kyleffekt, mått eller vikt kan förekomma vid aggregattyper med frikylning.

## Principschema:

hittar du på Internet.

## Kyleffekt 15 till 124 kW

Art.nr SK	3232.701	3232.711	3232.721	3232.731	3232.741	3232.751	3232.761	3232.771	3232.781	3232.791	
Märkspänning Volt, Hz	400, 3~, 50										
Mått mm	B	810	810	810	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100
	H	1542	1542	1542	1780	1606	1606	1606	1606	1875	1875
	D	1800	1800	1800	2300	3240	3240	3240	3240	3240	3240
Kyleffekt <sup>1)</sup>	15 kW	24 kW	36 kW	48 kW	67 kW	77 kW	88 kW	99 kW	117 kW	124 kW	

## Kyleffekt 155 till 481 kW

Art.nr SK	3232.801	3232.811	3232.821	3232.891	3232.831	3232.841	3232.851	3232.861	3232.871	3232.881	
Märkspänning Volt, Hz	400, 3~, 50										
Mått mm	B	1100	1100	1100	1500	2200	2200	2200	2200	2200	2200
	H	1875	1875	1875	1975	2450	2450	2450	2450	2450	2450
	D	3240	3240	4240	4350	3400	3400	3400	4250	4250	4250
Kyleffekt	155 kW	172 kW	196 kW	235 kW	262 kW	291 kW	326 kW	387 kW	430 kW	481 kW	

RITTAL Scandinavian ab  
Rittalgatan 1 · 262 73 Ängelholm  
Telefon 0431-44 26 00 · Fax 0431-44 26 44  
e-post: info@rittal.se · www.rittal.se



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP