

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IP
54
55

Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.

Caixa EL

Material:

- Peça para fixação em parede e parte móvel: Chapa de aço de 1,5 mm
- Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm

Superfície:

Pintura eletrostática a pó

Cor:

RAL 7035/7015

O Fornecimento inclui:

- Peça para fixação em parede.
- Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro.
- Porta transparente

| Referência | Descrição | Campanha € |
|------------|--------------------------------------|------------|
| 7706.135 | Caixa EL tripartida IP55 6U 600x473 | 434,45 |
| 7709.135 | Caixa EL tripartida IP55 9U 600X473 | 464,09 |
| 7712.135 | Caixa EL tripartida IP55 12U 600X473 | 496,56 |
| 7715.135 | Caixa EL tripartida IP55 15U 600X473 | 523,51 |
| 7721.135 | Caixa EL tripartida IP55 21U 600X473 | 584,40 |
| 7709.735 | Caixa EL tripartida IP54 9U 600X573 | 568,33 |
| 7715.735 | Caixa EL tripartida IP54 15U 600x573 | 614,22 |
| 7721.735 | Caixa EL tripartida IP54 21U 600X573 | 687,04 |

Ventilação

| Referência | Descrição | Campanha € |
|------------|--|------------|
| 3239.100 | Ventilador com filtro TopTherm 220V, vazão de ar 105\120m3\h | 78,82 |
| 3239.200 | Filtro de saída p\ ventilador | 19,06 |
| 3181.100 | Elementos filtrantes finos (5pç) | 10,73 |

Acessórios

| Referência | Descrição | Campanha € |
|------------|---|------------|
| 3110.000 | Termoestato 5-55° | 20,88 |
| 1590.000 | Suporte para fixação em parede, aço galvanizado | 3,43 |
| 1594.000 | Suporte para fixação em parede, aço inoxidável | 15,93 |
| 7705.035 | Placa de entrada de cabos com escova | 30,13 |
| 7705.235 | Placa de entrada de cabos para buçins | 22,32 |
| 7113.000 | Kit de terra | 23,33 |

