

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Корпус из нержавеющей стали

Артикул для заказа: **9492009, предложение 11556782/10**

Размеры: (ШхВхГ) 600х1000х300 мм (**нестандартный размер**)
IP66



На фото показан примерный внешний вид

Области применения:

- Диапазон температуры окружающей среды: -30°C...+80°C

Материал:

- Корпус: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Дверь: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из силикона по периметру
- Монтажная панель: Листовая сталь

Поверхность:

- Корпус: Шлифовка, зерно 240
- Монтажная панель: оцинкованная

Сертификат: Ex e II U

Стоимость: **599 евро без НДС (скидки не действуют)**

В наличии на складе в Санкт-Петербурге: **3 шт.**

Комплект поставки:

- Корпус
- Дверь
- Монтажная панель

Для размещения счета и заказа обращаться к Евгению Солнцеву +7(960) 283-40-15
e.solntsev@rittal.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Корпус из нержавеющей стали

Артикул для заказа: **9492009, предложение 11556782/20**

Размеры: (ШхВхГ) 600х1200х300 мм (**нестандартный размер**)

IP66



На фото показан примерный внешний вид

Области применения:

- Диапазон температуры окружающей среды: -30°C...+80°C

Материал:

- Корпус: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Дверь: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из силикона по периметру
- Монтажная панель: Листовая сталь

Поверхность:

- Корпус: Шлифовка, зерно 240
- Монтажная панель: оцинкованная

Сертификат: Ex e II U

Стоимость: **999 евро без НДС (скидки не действуют)**

В наличии на складе в Санкт-Петербурге: **1 шт.**

Комплект поставки:

- Корпус
- Дверь
- Монтажная панель

Для размещения счета и заказа обращаться к Евгению Солнцеву +7(960) 283-40-15
e.solntsev@rittal.ru