

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настенный IT шкаф EL, стальная дверь спереди

**Количество
ограничено!**



*На фото показан примерный внешний вид,
не соответствует комплекту поставки*

Артикул для заказа: **7715.009**
15U как 7715535, но **с стальной дверью,
вместо обзорной**
Размеры: (ШхВхГ) 600х746х673 мм
Материал: Листовая сталь
Цвет: RAL 7035

На складе в Екатеринбурге: 3 шт.
Стоимость по акции: **36027 руб.** без НДС
(скидки не действуют)

Комплект поставки:

- Настенная часть с закрытой фланш-панелью и щёточным буртиком снизу;
- две вертикальные монтажные шины;
- С-образная горизонтальная профильная шина для фиксации кабеля;
- поворотная часть с 25-мм перфорацией на передней и задней раме;
- 19" профильные шины спереди ;
- выходные фильтры по бокам;
- шина заземления;
- стальная передняя дверь с замком под двойную бородку №5;
- настенное крепление, усиленное;
- комфортная ручка с замком 3524Е.

Настенный шкаф EL, 3-секционный, 15 U:

- настенная и поворотная секции
- 19" профильные шины с бесступенчатой регулировкой глубины
- стальная дверь с комфортной ручкой и замком
- место под установку фильтрующих вентиляторов и выходные фильтры
- несущая способность до 75 кг, подходит для тяжёлого оборудования.
- степень защиты IP 54

Для размещения счёта и заказа
обращаться к Артёму Невдахе, +7(346)266-74-40 a.nevdaha@rittal.ru