

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Базовый корпус CS Outdoor

Артикул для заказа: 9783599

Шкаф уличный CS Outdoor, как 9783530, но глубиной 600 мм

Размеры: (ШхВхГ) 600х1200х600 мм

Габаритные размеры: (ШхВхГ) 650х1355х650 мм, вкл. цоколь и крышу

Степень защиты: IP 55

Стоимость: 60 000 руб. без НДС



Корпус для уличной установки с транспортировочным цоколем 100 мм и выступающей со всех сторон крышей

Материал: AlMg3

Поверхность:

- порошковое покрытие
- чистый полиэстр, стойкий к УФ-излучению

В наличии на складе в Москве: 1 шт.

Комплект поставки:

- Корпус с передней дверью и дождевой крышей, установленный на цоколе 100 мм
- Дверь с двухточечной штанговой запорной системой и ручкой Ergoform
- Дождевая крыша высотой 55 мм, выступающая на 25 мм со всех сторон
- Без монтажной панели
- Панели основания с вырезом под фланш-панель 2562010
- В двери выполнено два выреза: один – для фильтрующего вентилятора 3241100 (в центре вверху), второй – для фильтрующего элемента 3240200 (в центре внизу)

Комплектующие не смонтированы:

- Фильтрующий вентилятор 3241100 – 1 шт.
- Фильтрующий элемент 3240200 – 1 шт.
- Пластиковая фланш-панель для ввода кабеля 2562010 – 2 шт.
- Термостат 3110000 – 1 шт.
- Адаптер для термостата 3110200 – 1 шт.
- Монтажная плата 8612400 – 1 шт.

Для размещения счета и заказа обращаться к руководителю отдела внутренней логистики Марии Нескоромной m.neskoromnaya@rittal.ru