

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Напольный мини-чиллер 1 кВт

Артикул для заказа: **3318600**

Размеры: (ШхВхГ) 600х400х430 мм



На фото показан примерный внешний вид

Области применения:

- Охлаждение шкафов управления и автоматизации
- Подготовка охлажденной воды для использования в воздухо-воздушных теплообменниках
- Прямое охлаждение моторов и приводов (при условии использования воды в качестве холодоносителя)

Особенности:

- Полностью готовый к подключению блок
- Встроенный насос для жидкости
- Нанопокрытие конденсатора для уменьшения засорения

Характеристики:

- Холодопроизводительность 1,0 кВт
- Потребляемая мощность 0,69 кВт
- Хладагент R134A
- Напряжение питания 230В 1ф

Стоимость: **120 393,17** руб. без НДС.

В наличии на складе: **3 шт.**

Для размещения счета и заказа обращаться к Юлии Рассказовой, т. +7 (495) 775 02 30,
доб. 1235, e-mail: j.rasskazova@rittal.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Напольный мини-чиллер 3 кВт

Артикул для заказа: **3320600**

Размеры: (ШхВхГ) 602х676х645 мм



На фото показан примерный внешний вид

Области применения:

- Охлаждение шкафов управления и автоматизации
- Подготовка охлажденной воды для использования в воздухо-воздушных теплообменниках
- Прямое охлаждение моторов и приводов (при условии использования воды в качестве холодоносителя)

Особенности:

- Полностью готовый к подключению блок
- Встроенный насос для жидкости
- Нанопокрытие конденсатора для уменьшения засорения

Характеристики:

- Холодопроизводительность 1,0 кВт
- Потребляемая мощность 0,69 кВт
- Хладагент R134A
- Напряжение питания 230В 1ф

Стоимость: **147 126,11** руб. без НДС.

В наличии на складе: **3 шт.**

Для размещения счета и заказа обращаться к Юлии Рассказовой, т. +7 (495) 775 02 30,
доб. 1235, e-mail: j.rasskazova@rittal.ru