

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Finestra di protezione in vetro acrilico – FT 2796.000

Date : 1-ott-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Finestra di protezione in vetro acrilico – FT 2796.000

created: 01.10.2020 on www.rittal.com/it-it



Descrizione prodotto

Esecuzione:	pollici
Descrizione:	Con chiusura di sicurezza, serratura a chiave n. 3524 E.
Materiale:	Telaio: Profilati in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco Vetro: vetro acrilico, fumé
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529:	IP 54
Parti incluse nella fornitura:	Cerniere e materiale di fissaggio inclusi. Incl. inserto di sicurezza n. 3524 E

Caratteristiche di prodotto

Dimensioni:	Larghezza: 534 mm Altezza: 425 mm Profondità: 47,5 mm
Superficie trasparente:	Larghezza: 494 mm Altezza: 404,5 mm
Dimensioni di montaggio:	Larghezza di montaggio: 482,6 mm / 19" Altezzadi installazione: 9 HE
Profondità montaggio componenti (max):	43 mm
Confezione:	1 pz.

Peso/Conf.:	2,7 kg
Quota di rame (kg / pezzo):	0
EAN:	4028177032453
Codice tariffa doganale:	76101000
ETIM 7.0:	EC002527
ETIM 6.0:	EC002527
eCl@ss 8.0/8.1:	27182301
eCl@ss 6.0/6.1:	27182301
Descrizione prodotto:	FT Finestra Protezione 534X435
Approvazioni	
Certificati:	EAC