

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Scambiatori di calore aria/acqua montaggio a parete – SK 3363.500

Date : 25-gen-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Scambiatori di calore aria/acqua montaggio a parete – SK 3363.500

created: 25.01.2020 on www.rittal.com/it-it



## Descrizione prodotto

<b>Esecuzione:</b>	Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn)
<b>Descrizione:</b>	Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70°C. Opzioni di montaggio semplificate e connessioni idriche flessibili. Può essere montato sporgente o completamente incassato.
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Grado di protezione IP secondo IEC 60 529:</b>	IP 55
<b>Parti incluse nella fornitura:</b>	Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento Dima di foratura Materiale di tenuta e fissaggio
<b>Nota:</b>	Valvola di non ritorno integrata nella versione con controllo Comfort

## Caratteristiche di prodotto

<b>Potenza frigorifera totale:</b>	L 35 W 10 a 400 l/h: 0,5 kW
<b>Portata d'aria (in aspirazione libera):</b>	Circuito interno a 50 Hz: 290 m³/h Circuito interno a 60 Hz: 345 m³/h
<b>Tensione nominale di esercizio:</b>	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Dimensioni:</b>	Larghezza: 280 mm Altezza: 550 mm

Profondità: 120 mm

<b>Regolazione della temperatura:</b>	Controllo e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
<b>Range di temperatura:</b>	Esercizio (ambiente): +1 °C...+70 °C Campo d'impostazione temperatura di esercizio: +20 °C...+55 °C Acqua di mandata: +1 °C...+30 °C
<b>Mezzo/fluido frigorifero:</b>	Mezzo frigorifero: Acqua (vedi specifiche in Internet)
<b>Adattabilità al carico:</b>	100 %
<b>Potenza nominale assorbita P<sub>eI</sub>:</b>	A 50 Hz: 37 W A 60 Hz: 38 W
<b>Corrente nominale max.:</b>	A 50 Hz: 0,18 A A 60 Hz: 0,18 A
<b>Interruttore automatico/fusibile:</b>	4 A
<b>Pressione di esercizio (p max.):</b>	1 bar - 10 bar
<b>Trasformatore esterno:</b>	sì
<b>Raccordi idraulici:</b>	Manicotto per tubo flessibile ½" G ¾" AG
<b>Confezione:</b>	1 pz.
<b>Peso/Conf.:</b>	8 kg
<b>EAN:</b>	4028177495647
<b>Codice tariffa doganale:</b>	84158300
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002515
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002515
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180712
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180712
<b>Descrizione prodotto:</b>	SC Ambiatore 230-1-50-60 Ral7035S

## Approvazioni

**Approvazioni:** Approval overview  
CSA  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR

---

**Certificati:** EAC

---

**Descrizioni:** Dichiarazione di conformità

---