

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ KS プラスチックボックス ス – KS 1466.500

Date : 2019/10/20

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KS プラスチックボックス – KS 1466.500

created: 20.10.2019 build on www.rittal.com/jp-ja



## 製品説明

仕様:	透視窓無し
材質:	エンクロージャーとドア：グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK) ドア：周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板 透視窓：アクリルガラス、板厚 3.0 mm、ゴムシール枠付き
表面:	エンクロージャーとドア：後処理なし、着色プラスチック マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色:	RAL 7035 近似色
保護等級、IEC 60 529 に準拠:	IP 66
保護等級、NEMA:	NEMA 4X
IKコード:	IK08
同梱品:	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型、3 mm ダブルビットロック マウンティングプレート ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵 両サイドにマウンティングプレート奥行き調整プラケット用Cレール付き
注記:	紫外線(日光)や風雨に長期間さらされると、表面に見た目の問題が生じる場合があります。しかし、ボックス内の電子部品に問題が生じることはありません。紫外線を遮蔽できない場合は、ポリウレタン系塗料をボックスに塗布することをお勧めします。許容周囲温度 -30 °C ~ +75 °C
基材:	プラスチック

## 製品の特徴

外形寸法:	幅: 600 mm 高さ: 600 mm 奥行: 200 mm
材料厚み:	マウンティングプレート: 2.5 mm
マウンティングプレート:	幅: 545 mm 高さ: 550 mm
ドアの数:	1
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能:	yes
ロックの仕様:	カムロック
ロックの数:	2
ロックインサート:	ダブルビット 3 mm
1パック:	1 個
質量/パック:	15.9 kg
EAN:	4028177526709
関税率番号:	94037000
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
製品説明:	KS Plastic enclosure, WHD: 600x600x200 mm, Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, with door

## 取得認証

取得認証:	Bureau Veritas Germanischer Lloyd
-------	--------------------------------------

---

**認可証:**

EAC  
IK-Code

---

**宣言書:**

CE適合宣言書

---