

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ **BG バスボックス – BG 1583.520**

Date : 2020/09/29

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG バスボックス – BG 1583.520

created: 29.09.2020 build on www.rittal.com/jp-ja



製品説明

材質:	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板 透視窓：ポリカーボネート、厚さ 4 mm
表面:	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色:	RAL 7035
保護等級、IEC 60 529 に準拠:	IP 65
保護等級、NEMA:	NEMA 12
IKコード:	IK08
同梱品:	エンクロージャー、ドア付き ドアに透視窓
基材:	鋼板製

製品の特徴

外形寸法:	幅: 200 mm 高さ: 300 mm 奥行: 80 mm
マウントレール:	タイプ TS 35/7.5の数: 2
材料厚み:	エンクロージャー: 1.25 mm

ドア: 1.25 mm

ドアヒンジ位置:	左に
ロックの仕様:	カムロック
ロックの数:	1
ロックインサート:	ダブルビット 3 mm
ケーブル引き込み:	数 x メートル法直径: 2 x M12 数 x メートル法直径: 5 x M20 数 x メートル法直径: 2 x M25
1パック:	1 個
質量/パック:	2.76 kg
EAN:	4028177266742
関税率番号:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
製品説明:	BG Bus enclosure, WHD: 200x300x80 mm, Sheet steel, with metric holes in the base and support rail, Door with viewing window, hinged on the left
取得認証	
取得認証:	Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
認可証:	EAC
宣言書:	CE適合宣言書