

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ LED 点灯型ライト シグ ナルピラー用、モ ジュール式 – SG 2370.161

Date : 2021/05/07

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# LED 点灯型ライト シグナルピラー用、モジュール式 – SG 2370.161

created: 07.05.2021 build on www.rittal.com/jp-ja



## 製品説明書

仕様:	LED 点灯型ライト
メリット:	最適化されたプリズム技術により、360° に光シグナルを送出 同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。
機能方法:	接続部品、工学エレメント、音響エレメントおよびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質:	ポリアミド製エンクロージャー キャップ：透明ポリカーボネート
塗装色:	緑
保護等級、IEC 60 529 に準拠:	IP 65 (上部にカバーまたは音響エレメントが装着されている場合)

## 製品説明書

定格電圧:	230 V
1パック:	1 個
質量/パック:	0.07 kg
銅の含有量 (kg / 個):	0
EAN:	4028177953604

関税率番号: 85311095

---

ETIM 7.0: EC000232

---

ETIM 6.0: EC000232

---

eCl@ss 8.0/8.1: 27371220

---

eCl@ss 6.0/6.1: 27371220

---

製品説明書: SG LED steady light component, green

---

## 取得認証

---

取得認証: UL + C-UL

---

宣言書: CE適合宣言書

---