

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ スリーブ端子 ベルト上 – AS 4050.748

Date : 2021/04/13

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# スリーブ端子 ベルト上 – AS 4050.748

created: 13.04.2021 build on www.rittal.com/jp-ja



## 製品説明書

説明:	プラスチックカラー付き。
仕様:	耐熱性 最高 105 °C
規格 : :	AEH DIN 46228
材質:	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー : ポリプロピレン
注記:	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。

## 製品説明書

適用断面積:	1 mm <sup>2</sup>
AWG:	18
長さ:	8 mm
内径:	3 mm
仕様:	自動コンプレクション装置用
塗装色:	赤
色番号:	DIN 色番号: yes
適用モデル:	自動圧着マシン RC

自動圧着マシン R8  
自動圧着マシン R8 E

納品形態:	ベルト上
1パック:	5000 個
質量/パック:	0.13 kg
銅の含有量 (kg / 個):	0
EAN:	4028177805163
関税率番号:	85369010
ETIM 7.0:	EC000005
ETIM 6.0:	EC000005
eCl@ss 8.0/8.1:	36659290
eCl@ss 6.0/6.1:	36659290
製品説明書:	Wire end ferrules According to DIN colour code
<b>取得認証</b>	
取得認証:	UL + C-UL UR