

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ パンチダイス セット M12 ~ M40 鋼板用、3 スプリットタイプ – AS 4055.581

Date : 2020/09/29

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



パンチダイス セット M12 ~ M40 鋼板用、3 スプリットタイプ - AS 4055.581

created: 29.09.2020 build on www.rittal.com/jp-ja



製品説明

仕様: 3 スプリットタイプ

説明: 円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。

注記: スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください

同梱品: 雌型 (ダイ) 6個
雄型 (パンチ) 6個
ボールベアリング付きテンションボルト 直径 6 x 40 mm
ボールベアリング付きテンションボルト 直径 9.5 x 50 mm
ボールベアリング付きテンションボルト 直径 19 x 55 mm
高速度鋼下穴用ドリル 直径 10 mm
1 x 潤滑剤 (缶入り)
プラスチックケース

注記: スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください

製品の特徴

適用ねじ: M12
M16
M20
M25
M32
M40

パンチ直径: 12.5 mm
16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm

32.5 mm
40.5 mm

油圧パンチャー用テン ションボルト (シャフ ト) 品番:	4055.660
	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663

加工可能な最大板厚 (鋼 板):	1.5 mm
	2 mm
	2 mm
	2 mm
	3 mm
	3 mm

1パック:	1 個
-------	-----

質量/パック:	2.28 kg
---------	---------

銅の含有量 (kg / 個):	0
-----------------	---

EAN:	4028177808843
------	---------------

関税率番号:	82073010
--------	----------

ETIM 7.0:	EC002121
-----------	----------

ETIM 6.0:	EC002121
-----------	----------

eCl@ss 8.0/8.1:	21044719
-----------------	----------

eCl@ss 6.0/6.1:	21040606
-----------------	----------

製品説明:	Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting
-------	--
