

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ グローレス照明灯 – SZ 4139.140

Date : 2020/09/26

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



グローレス照明灯 – SZ 4139.140

created: 26.09.2020 build on www.rittal.com/jp-ja



販売終了品

この製品の販売終了日 : 31.12.2019 |||代替推奨製品の仕様にご注意ください。 : 2500210

製品説明

仕様: ドアスイッチなし

同梱品: グローレス照明灯
光源
光源カバー
取り付け部品を含む

製品の特徴

外形寸法: 幅: 452 mm
高さ: 117 mm
奥行: 50 mm

定格電圧: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

取り付け方法: トップフレームの TS 水平フレーム : 直接
TS、SE 垂直フレーム : TS アダプターブラケット付き
トップフレームの前後に SE プロファイル : TS アダプターブラケット付き
トップフレーム横の SE プロファイル : 直接
AE、CM、TP : ユニバーサルブラケット付き
AE : 内装用レール付き

使用温度: 作動環境: -15 °C...+45 °C
保管: -20 °C...+70 °C

消費電力: 14 W

装備 (電氣的) : 安定器: 電圧フリー電子安定器

光源: 蛍光灯、G13口金
ソケット/コンセント(タイプ): D、Schuko(タイプF、CEE 7/4)
スイッチ(タイプ): 内蔵、オン/オフ/ドア連動スイッチモード

定格絶縁電圧:	500 V DC/1秒
定格インパルス耐電圧、フェーズ対アース:	1000 V AC
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ:	500 V AC
保護等級:	I(アース線)
可能な連結:	コネクタ経由で給電 ドアスイッチ 直接配線(照明の連結に)
照明器具、取り付け方式:	ねじ固定式
光源カバー:	yes
1パック:	1 個
質量/パック:	1.6 kg
銅の含有量 (kg / 個):	0
EAN:	4028177092327
関税率番号:	94054095
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
製品説明:	SZ グローレス照明灯、WHD: 452x117x50 mm、消費電力: 14 W、電圧: 100-240 V、50/60 Hz、ドアスイッチなし
取得認証	
認可証:	EAC
宣言書:	CE適合宣言書

