

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ シャシーガイド、1 U、 奥行き可変式 VX IT, TE 用 – DK 5501.460

Date : 2020/09/22

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# シャシーガイド、1 U、奥行き可変式 VX IT, TE 用 – DK 5501.460

created: 22.09.2020 build on www.rittal.com/jp-ja



## 製品説明

メリット:	エンクロージャー前側から、工具不要、短時間で組み立て可能 EIAシステム穴のすべての固定穴は、取り付けコンポーネントをねじ止めするため にあります。 TE 8000 内の 482.6 mm (19インチ) システム穴への直接ねじ固定も可能
用途:	フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。 それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に適合させることができます
材質:	鋼板製
表面:	亜鉛めっき
同梱品:	取り付け部品を含む
注記:	有効設置面、各側 25 mm

## 製品の特徴

適用:	エンクロージャータイプ: VX IT エンクロージャータイプ: TS IT エンクロージャータイプ: TE
取り付け方法:	前後に 482.6 mm (19インチ) L 形マウンティングレール 前後に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム 標準型 19インチ マウンティングレール用 ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用
取り付け面間隔:	最小: 400 mm

最大: 600 mm

<b>耐荷領域:</b>	幅: 25 mm
<b>耐荷重:</b>	800 N
<b>1パック:</b>	2 個
<b>質量/パック:</b>	2.36 kg
<b>銅の含有量 (kg / 個):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177679016
<b>関税率番号:</b>	73269098
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002620
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002620
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189261
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27182590
<b>製品説明:</b>	DK Slide rail, support surface width: 25 mm, depth-variable, 80 kg, For two 482.6 mm (19")-mounting angles (front+rear), distance between levels:: 400-600 mm