

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ ネットワークラック/
サーバーラック TS IT
透視ドア付き、19イン
チ マウンティングレ
ール付き – DK 5525.120

Date : 2020/09/24

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、 19インチ マウンティングレール付き – DK 5525.120

created: 24.09.2020 build on www.rittal.com/jp-ja



製品説明

材質: 鋼板製
アルミニウム
透視ドア：単層安全ガラス、3 mm

表面: エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り
内装：浸漬下塗り
ドアおよびトップパネル：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装

塗装色: ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035
内装：RAL 9005

同梱品: TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ
フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
2本の 482.6 mm(19インチ)固定プロファイルを前後に、クイック固定部品を使って奥行きレールへ固定、奥行き調整可能
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスパーサー (高さ 50 mm)、自然換気を使用します (同梱付属品)
アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリ(付属品)
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
IPPCパレット
トップパネル、多分割型、取り外し可能。後方、横方向にケーブル引き込みが可能で、カバーのしてあるファンモジュール用カットアウト付き
鋼板製リアドア、180°ヒンジ

注記: 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。

基材: 鋼板製

製品の特徴

外形寸法:	幅: 600 mm 高さ: 800 mm 奥行: 600 mm
取り付け可能高さ、コンポーネント用:	15 U
取り付け面間隔 (出荷時の状態において):	345 mm
仕様 : 19インチ:	19インチマウンティングレール
ドアの仕様:	密閉型
19インチ 機器取り付け 面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側):	84 mm / 168 mm
耐荷重:	15000 N
1パック:	1 個
質量/パック:	46.6 kg
EAN:	4028177703889
関税率番号:	94032080
ETIM 7.0:	EC002499
ETIM 6.0:	EC002499
eCl@ss 8.0/8.1:	27180207
eCl@ss 6.0/6.1:	27180207
製品説明:	TS IT, 19" mounting angles, glazed door, WHD: 600 x 800 x 600 mm, 15 U
取得認証	
取得認証:	UL + C-UL
宣言書:	CE適合宣言書