

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ スプライスボックス、 スライドユニット付き 引出式 – DK 7170.535

Date : 2021/05/18

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



スプライスボックス、スライドユニット付き 引出式 – DK 7170.535

created: 18.05.2021 build on www.rittal.com/jp-ja



製品説明書

説明:	482.6 mm(19インチ)スプライスボックスは、スプライスカセットをマウントするために使われ、あらゆる482.6 mm(19インチ)マウント付きのネットワーク ディストリビューターに取り付けることができ、光ファイバー終端器ないし光ファイバーディストリビューターとして使用することができます。スプライスボックスの後ろの部分は、ケーブル引き込み用に完全に開いていて、ほこりの侵入を防ぐラバーケーブルシールが付いています。ケーブルエントリーやケーブルガイドなど、端末用光ファイバー分岐盤に最適設計のスプライスボックスです。
メリット:	カセット収納部分は引き出しになっているので、操作性に優れています。可変式のカセット受けは、あらゆる汎用スプライスカセットのねじれの起きない取り付けを可能にします。フロントに設けられたセキュリティキーにより、不正なアクセスを防ぎます。
材質:	鋼板製
塗装色:	RAL 7035
同梱品:	スプライスボックス ケーブルガイドクリップ 安全ロック カセットカバー パッチパネル固定用アクセサリ
注記:	パッチパネルとスプライスカセットは納入品に含まれません

製品説明書

高さ単位(ユニット):	1 U
取り付け可能寸法:	取り付け可能奥行: 363 mm

スプライスカセットの数 (最多):	2
1パック:	1 個
質量/パック:	5.88 kg
銅の含有量 (kg / 個):	0
EAN:	4028177166769
関税率番号:	94032080
ETIM 7.0:	EC001130
ETIM 6.0:	EC001130
eCl@ss 8.0/8.1:	19170113
eCl@ss 6.0/6.1:	19170107
製品説明書:	DK Fibre-optic splicing box, 1 U, For D: 363 mm, with telescopic pull-out, lockable
取得認証	
認可証:	NA