

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 19インチパワーボックス ス – DK 7480.035

Date : 2020/09/24

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



19インチパワーボックス – DK 7480.035

created: 24.09.2020 build on www.rittal.com/jp-ja



製品説明

説明: DIN 43 880 サイズ 1 ~ 3 の電源コンセントや回路保護スイッチなどを装備できる奥行き調節可能なトップハットレール。後方には、ケーブルクランプおよび絶縁ベース上に N バーと PE バーがそれぞれ一本ずつ取り付けられています。

塗装色: RAL 7035

同梱品: DIN 43880 準拠の電設配線部品 (サイズ 1 ~ 3) 用、奥行き調整可能トップハットレール付きパワーボックス、背面にケーブル引き込み用ブラストリップ付き
空きスペースカバーを含むプラスチックカバー (UL94-V0)
4 x 接続クランプ、35 mm²
18 x 接続クランプ、16 mm²
2 x ブラインドカバー
12 x 接続ケーブル張力緩和用留め具
名称プレート、粘着剤付き

注記: 特注品として工場で安全ブレーカーを個々に取り付けることができます。

製品の特徴

外形寸法: 幅: 482.6 mm
幅: 19"
高さ: 132.5 mm
奥行: 155 mm

高さ単位(ユニット): 3 U

分割ユニット (à 18 mm) 最多: 22

1パック: 1 個

質量/パック: 2.55 kg

銅の含有量 (kg / 個):	0
EAN:	4028177166004
関税率番号:	94032080
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27142604
製品説明:	DK Energy-Box, WHD: 482,6 (19")x132,5x155 mm, max. 22 pitch units
取得認証	
認可証:	EAC
宣言書:	CE適合宣言書