

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ 重量機器搭載用シャ シーガイド TSネット ワークエンクロー ジャー用実装面2面タイ プ – DK 7492.060

Date : 2021/04/15

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 重量機器搭載用シャシーガイド TSネットワークエンクロージャー用実装面2面タイプ – DK 7492.060

created: 15.04.2021 build on www.rittal.com/jp-ja



## 製品説明書

**説明:** きわめて重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。取り付けは、クランク型マウンティングレールに合わせてねじ止めするだけ。奥行き調整レールの追加やマウンティングレールセンターの固定部品（800 mm幅のエンクロージャーの場合）との併用で、マウンティングレールが偏った負荷で変形するのを防止します。

**材質:** 鋼板製

**表面:** 亜鉛めっき

**同梱品:** 取り付け部品を含む

**注記:** 19インチマウントフレームと組み合わせて使用することはできません。

## 製品説明書

**適用:** エンクロージャータイプ: TS 8

**取り付け面間隔:** 598 mm

**耐荷領域:** 幅: 55 mm  
奥行: 561 mm

**耐荷重:** 80 kg (静荷重)

**1パック:** 2 個

**質量/パック:** 1.48 kg

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 銅の含有量 (kg / 個): | 0             |
| EAN:            | 4028177541375 |
| 関税率番号:          | 73269098      |
| ETIM 7.0:       | EC002620      |
| ETIM 6.0:       | EC002620      |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27189261      |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27182590      |
| <b>取得認証</b>     |               |
| 認可証:            | NA            |