

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ TE 8000 ネットワーク ラック – TE 7888.510

Date : 2019/11/10

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 8000 ネットワークラック – TE 7888.510

created: 10.11.2019 build on www.rittal.com/jp-ja



## 製品説明

メリット:	本体フレームがありません 優れたアクセス性 分解可能なので格納も簡単 ドアヒンジ位置変更可能
材質:	鋼板製 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm
表面:	マウントフレーム、電着浸漬下塗り フラットパーツ：静電粉体塗装
塗装色:	RAL 7035
保護等級、IEC 60 529 に準拠:	IP 20
同梱品:	自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能 透視ドア (フロント側)、130°ヒンジ、デザインハンドルおよび安全ロック 3524 E を含む 鋼板ドア、リア、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E を含む 最大限のカットアウト付きベースフレーム (各種のモジュールパネルとの組み合わせが可能) トップパネル (ケーブル引き込み用とオプションファン用のカバー付きカットアウトを含む) レベル調整脚 M10 : 4 個 (付属品) トッププレート持ち上げ用スペーサーボルト (20 mm) : 4 本 (付属品) サイドパネル、施錠可能、安全ロック 3524 E を含む
基材:	鋼板製

## 製品の特徴

仕様: サイドパネル付き

外形寸法:	幅: 600 mm 高さ: 2000 mm 奥行: 800 mm
取り付け可能高さ、コンポーネント用:	42 U
取り付け面間隔 ( 出荷時の状態において ):	495 mm
耐荷重:	4000 N
1パック:	1 個
質量/パック:	96.5 kg
EAN:	4028177801431
関税率番号:	94032080
ETIM 7.0:	EC002499
ETIM 6.0:	EC002499
eCl@ss 8.0/8.1:	27180207
eCl@ss 6.0/6.1:	27180207
製品説明:	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x800 mm, 42 U, With glazed door
<b>取得認証</b>	
宣言書:	CE適合宣言書