

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ ファン増設キット – DK 7980.000

Date : 2020/09/24

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



ファン増設キット – DK 7980.000

created: 24.09.2020 build on www.rittal.com/jp-ja



製品説明

説明: 単独で、あるいは、様々なファンユニットへの後付け、または、ファンプレートの増設に使用するファンです。

同梱品: ファン
電源ケーブル (0.61 m)
取り付け部品を含む

製品の特徴

風量 (無障害フロー): 50 Hz の場合: 160 m³/h
60 Hz の場合: 180 m³/h

**風量 無障害フロー
(フィルターマット無し):**

**風量 無障害フロー
(フィルターマット付き):**

定格電圧: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

外形寸法: 幅: 119 mm
高さ: 119 mm
奥行: 38 mm

温度範囲: 作動環境: -10 °C...+55 °C

定格出力 P_{el}: 50 Hz の場合: 15 W
60 Hz の場合: 14 W

騒音レベル: 50 Hz の場合: 37 dB(A)

60 Hz の場合: 37 dB(A)

eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
1パック:	1 個
質量/パック:	0.67 kg
EAN:	4028177137752
関税率番号:	84149000
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
製品説明:	DK Fan expansion kit, WHD: 119x119x38 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
取得認証	
取得認証:	Approval overview
認可証:	EAC
宣言書:	CE適合宣言書